#### **ESG 6.6/11 BHZ 5.00 SDR**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

버전	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 고객 사양, 플러그형
주문 번호	1346330000
유형	ESG 6.6/11 BHZ 5.00 SDR
GTIN (EAN)	4050118151206
수량	40 items

# Weidmüller **₹**

# ESG 6.6/11 BHZ 5.00 SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인		
ROHS	준수	

#### 치수 및 중량

깊이	0.8 mm	깊이 (인치)	0.0315 inch
높이	6.6 mm	높이 (인치)	0.2598 inch
너비	11 mm	 폭 (인치)	0.4331 inch
순중량	0.49 g		

#### 온도

잔동 오도 범위	-40	100 °C

# 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.005 kg CO2 eq.	

### 일반 데이터

버전	플러그형	
너비	11 mm	
UL 94 가연성 등급	V-2	
작동 온도 범위, 최대	100 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	고객 사양	
할로겐	아니요	
기본 재질	PA 66	
인쇄 문자	M-Print PRO 파일 요건	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 MultiCard	
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Device markers	
작동 온도 범위	-40100 °C	
응용 분야/제조사	BHZ, ACT 20	

#### 디바이스 마커

할로겐	아니요	

#### 분류

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

카탈로그 상태 / 도면 2