

## 그림과 유사



Abbildung ähnlich

Klippon® TB 인클로저는 가장 까다로운 환경 조건에서도 탁월한 성능 특성을 제공합니다. 또한 프로세스 또는 발전 산업에서 두드러지게 발견되는 폭발 위험성이 있는 대기의 엄격한 요구 수준도 준수합니다. Klippon® TB MH 인클로저 제품군은 이미 시장을 선도하고 있는 제품 라인을 한층 더 개선한 것입니다.

Klippon® TB MH 인클로저 제품군의 장점:

- 15 개 사이즈 및 3가지 표준 깊이
- 최대 4개의 글랜드 플레이트 장착
- 압착으로부터 개스킷 보호
- 완전한 탈착식 패드락 탭
- 실 처리된 영역 외부에서 커버 잠금
- 온도 특성 개선
- IP66/IP67 보호
- 완전 탈착식 리드 - 공구 불필요
- 인클로저의 베이스 및 커버에 용접된 접지 스토퍼
- 용접된 장착 톱
- 국제 인증

## 일반 주문 데이터

|            |                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 빈 인클로저, 스테인레스 스틸 인클로저, 높이: 620 mm, 너비: 450 mm, 깊이: 150 mm, 글랜드 플레이트: 하단, 상단, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 미처리, 은색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1195320002</a>                                                                                                                                     |
| 유형         | KTB MH 624515 S4N2                                                                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118105889                                                                                                                                                  |
| 수량         | 1 items                                                                                                                                                        |

## 기술 데이터

### 승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cULus)          | E243298                 |

### 치수 및 중량

|             |            |             |              |
|-------------|------------|-------------|--------------|
| 길이          | 150 mm     | 길이 (인치)     | 5.9055 inch  |
| 높이          | 620 mm     | 높이 (인치)     | 24.4094 inch |
| 너비          | 450 mm     | 폭 (인치)      | 17.7165 inch |
| 마운팅 치수 - 높이 | 450 mm     | 마운팅 치수 - 너비 | 476 mm       |
| 순중량         | 19707.83 g |             |              |

### 온도

|       |                 |             |                                         |
|-------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|
| 작동 온도 | -60 °C...135 °C | 참고: 실온(서비스) | 105°C를 초과하는 온도에서 사용할 경우 IP66 보호로 제한됩니다. |
|-------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|

### 환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

### 수직 어셈블리

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x49  | WDU 16 / ZDU 16 | 2x42 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x101 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x31 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 3x83  | WDU 6 / ZDU 6   | 3x62 |

### 수평 어셈블리

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 4x33 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x26 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 5x65 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x20 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 5x54 | WDU 6 / ZDU 6   | 4x41 |

### 인클로저 인증 번호

|                   |         |                    |                           |
|-------------------|---------|--------------------|---------------------------|
| 인증 번호 UL Haz.Loc. | E223792 | 적합성 선언 번호(DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 |
| 인증 번호 UL Ord.Loc. | E243298 | 인증 번호 UL 508A      | E223801                   |

## 기술 데이터

|                       |                              |                    |                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 적합성 증명서 번호(AoC)       | DE PS261X 160309<br>001ISS06 | 인증 번호 UL 단자함       | E223792                                                                                               |
| 인증 번호 전자 상자(NEPSI)    | 2020322303003289             | 인증 번호 빈 인클로저(ECAS) | 21-09-25241/<br>E21-09-053807                                                                         |
| 빈 인클로저(INMETRO) 인증 번호 | LMP 21.0016U                 | 인증 번호(DNV)         | TAE000013S                                                                                            |
| 인증 번호(CCOE)           | P461058_1                    | 인증 번호 단자함(INMETRO) | LMP 21.0017                                                                                           |
| 인증 번호(INMETRO)        | IEX17.0021                   | 인증 번호(IECEX)       | IECEXPTB11.0071                                                                                       |
| 인증 번호(ATEX)           | PTB11ATEX2019                | DEF 승인 조건          | ATEX, CCoE, DNV, IECEX,<br>INMETRO, KC, NEPSI, CCC,<br>UL AEx Class Div., UL AEx<br>Class Zone, cULus |
| 인증 번호(cULus)          | E243298                      |                    |                                                                                                       |

## 일반 정보

|            |                                                                                                                                                                |             |                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 커버 재질 두께   | 1.5 mm                                                                                                                                                         | 플랜지 재질 두께   | 3 mm                                                |
| 박스 재질 두께   | 1.5 mm                                                                                                                                                         | 작동 온도, 최대   | 135 °C                                              |
| 작동 온도, 최소  | -60 °C                                                                                                                                                         | 커버 부착       | 4 힌지 및 M6 육각 헤드<br>일자 스크류 SW10                      |
| 표준 규격      | DIN EN 62208 - 빈 박스<br>표준, DIN EN 61373 Class<br>1B**, DIN EN 15085-2, EN<br>60079-0, EN 60079-7,<br>EN 60079-31, IEC<br>60079-0, IEC 60079-7,<br>IEC 60079-31 | 표면 마감       | 미처리                                                 |
| 충격 저항      | 7 J ATEX 버전, 10 J 버전<br>표준                                                                                                                                     | AF 사이즈      | 10 mm                                               |
| 보호 등급      | IP66, IP67                                                                                                                                                     | 기본 재질       | 스테인레스 스틸<br>1.4404(316L)                            |
| 실링 자재      | 실리콘                                                                                                                                                            | 커버 스크류 토크   | 2.5 Nm                                              |
| 통합 고정      | 4, 6 또는 9 볼트 M6 내부<br>(암형) 나사산                                                                                                                                 | 인클로저 장착     | 11-mm 구멍 포함 4개의<br>용접된 장착 못(2개의 일자<br>못 및 2개의 십자 못) |
| 참고: 보호 등급  | 105°C를 초과하는<br>온도에서 사용하는 경우 IP<br>보호는 IP66로 제한됩니다.                                                                                                             | 플랜지 플레이트 장착 | M6 육각 헤드 스크류 10<br>SW                               |
| 보호 등급 (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12                                                                                                                                       | 리드 스크류의 수   | 8                                                   |
| 글랜드 플레이트   | 하단, 상단                                                                                                                                                         | 박스 치수       | 630x770x240                                         |
| 액세스 구멍: 폭  | 391 mm                                                                                                                                                         | 열림 각 리드     | 130.00 °                                            |
| 전체 치수      | 642 x 501 x 165                                                                                                                                                | 플랜지 플레이트    | 예                                                   |
| 최대 페이로드    | 112 kg                                                                                                                                                         | 뚜껑          | 예                                                   |
| 액세스 구멍: 높이 | 567 mm                                                                                                                                                         | 위치 PE 볼트    | 박스 C면                                               |
| 사용 영역      | 폭발 위험 구역, 공정 산업,<br>석유 및 가스 산업, 화학<br>산업, 해양, 내륙                                                                                                               |             |                                                     |

## 케이블 글랜드, 상부/하부

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 18 | M12 | 38 |
| M63 | 0  | M40 | 5  |
| M32 | 6  | M25 | 8  |
| M50 | 4  | M75 | 0  |
| M16 | 21 |     |    |


## 케이블 글랜드, 오른쪽

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 10 | M63 | 0  |
| M75 | 0  | M16 | 27 |
| M40 | 7  | M50 | 6  |
| M32 | 9  | M20 | 24 |

### 기술 데이터

|             |                                                  |             |             |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| M12         | 48                                               |             |             |
| 케이블 글랜드, 왼쪽 |                                                  |             |             |
|             |                                                  |             |             |
| M63         | 0                                                | M75         | 0           |
| M12         | 48                                               | M50         | 6           |
| M16         | 27                                               | M32         | 9           |
| M25         | 10                                               | M20         | 24          |
| M40         | 7                                                |             |             |
| 하우징 접지      |                                                  |             |             |
|             |                                                  |             |             |
| 접지, 박스, 내부  | 인클로저 바디 및 커버<br>내부에 용접된 M6<br>스테인리스 스틸 접지<br>스터드 |             |             |
| 중요 참고 사항    |                                                  |             |             |
|             |                                                  |             |             |
| 제품 정보       | 최소 주문 수량 (5개)                                    |             |             |
| 분류          |                                                  |             |             |
|             |                                                  |             |             |
| ETIM 8.0    | EC002503                                         | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503                                         | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02                                      |             |             |

치수 도면



## KTB MH 624515 S4N2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 620 x 450mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
장착 플레이트  
구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 컴포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | KTB MOPL 6245 MSZN         | 버전                                                                                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1194020000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 높이: 565 mm, 너비: 389 mm, 깊이: 12 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색                   |
| GTIN (EAN) | 4050118028126              |                                                                                                                   |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                   |
| 유형         | KTB MOPL 6245 S2N          | 버전                                                                                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1193890000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 높이: 565 mm, 너비: 389 mm, 깊이: 12 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리, 은색       |
| GTIN (EAN) | 4050118028492              |                                                                                                                   |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                   |
| 유형         | KTB MOPL 6245 MSZN H       | 버전                                                                                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">2022670000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 사전천공, 높이: 565 mm, 너비: 389 mm, 깊이: 12 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색             |
| GTIN (EAN) | 4050118403565              |                                                                                                                   |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                   |
| 유형         | KTB MOPL 6245 S2N H        | 버전                                                                                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1257740000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 사전천공, 높이: 565 mm, 너비: 389 mm, 깊이: 12 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4050118049329              |                                                                                                                   |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                   |

### 글랜드 플레이트, 접지 스톨드 불포함



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
플랜지 플레이트  
두 가지 두께의 플랜지 플레이트, 사전 조립형으로 손쉬운 교체 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | KTB GP XX4515 AB S4 3MM    | 버전                                                                                                                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1281190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 플랜지 플레이트, 직선, 높이: 444 mm, 너비: 117 mm, 깊이: 3 mm, 글랜드 플레이트: 상단, 하단, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404, 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 전자 연마, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4050118072044              |                                                                                                                                                       |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                                                       |

## 액세서리

### 스테인리스 스틸 소재 글랜드 플레이트 - 6mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
플랜지 플레이트  
두 가지 두께의 플랜지 플레이트, 사전 조립형으로 손쉬운 교체 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | KTB GP XX4515 AB S4 6MM    | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1256620000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 플랜지 플레이트, 직선, 높이: 444 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118095906              | 너비: 117 mm, 깊이: 6 mm, 글랜드 플레이트: 상단, 하단, 기본 재질:       |
| 수량         | 1 ST                       | 스테인레스 스틸 1.4404, 전자 연마, 은색                           |

### 글랜드 플레이트, 접지 스티드 포함



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
플랜지 플레이트  
두 가지 두께의 플랜지 플레이트, 사전 조립형으로 손쉬운 교체 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | KTB GP XX4515 AB S4 PE     | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">2023820000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 플랜지 플레이트, 직선, 높이: 444 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118404432              | 너비: 117 mm, 깊이: 3 mm, 글랜드 플레이트: 상단, 하단, 기본 재질:       |
| 수량         | 1 ST                       | 스테인레스 스틸 1.4404, 전자 연마, 은색                           |

### 스테인리스 스틸 1.4301



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
빗물 가리개  
빗물 가리개는 예를 들어 폭우가 잦거나 직사광선이 심하게 내리쬐는, 예외적인 기후 환경에 인클로저를 설치한 경우 인클로저를 추가적으로 보호합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 유형         | KTB RNHD 624515 R          | 버전                                                         |
| 주문 번호      | <a href="#">1281510000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 레인 후드, 높이: 53.4 mm, 너비: 455 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118071986              | 깊이: 160.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301, 미러 광택, 은색            |
| 수량         | 1 ST                       |                                                            |

## 액세서리

### 타입 라벨 홀더



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
네임플레이트 홀더  
가시성을 높이고 필요에 따라 네임플레이트를 추가할 수 있도록 다양하게 설계된 라벨 홀더를 사용할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 유형         | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R    | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1257640000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 레이팅 플레이트 홀더, 리벳, 높이: 25 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118070354              | 너비: 141 mm, 깊이: 16.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301,       |
| 수량         | 1 ST                       | 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미러 광택, 은색                        |
| 유형         | TPSDHA KTB 130X50 S2 R     | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1283450000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 레이팅 플레이트 홀더, 리벳, 높이: 50 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118073621              | 너비: 171 mm, 깊이: 16.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301,       |
| 수량         | 1 ST                       | 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미러 광택, 은색                        |
| 유형         | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 레이팅 플레이트 홀더, 리벳, 높이: 70 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118070101              | 너비: 70 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301,          |
| 수량         | 1 ST                       | 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미러 광택, 은색                        |

### 장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완 완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저 시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.  
하드웨어 장착 키트  
타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고 간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.  
라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입 라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면 ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수 있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히 개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저 안으로 새어 들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.  
범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는 문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록 개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을 방지하거나 최소화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | SD FIXING SET              | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 인식 플레이트 고정 세트, 높이: 12 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118075472              | 너비: 12 mm, 깊이: 16.4 mm, 기본 재질: 녹방지 처리 스틸, 미처리,       |
| 수량         | 1 ST                       | 은색                                                   |

## KTB MH 624515 S4N2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 유형         | TPSD FIXING SET KTB        | 버전                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 타입 플레이트 고정장치 세트, 기본 재질: |
| GTIN (EAN) | 4050118043969              | 스테인레스 스틸, 미처리, 은색                                  |
| 수량         | 20 ST                      |                                                    |

## 접지 볼트



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장  
새로운 Klippon TB® 인클로저는 일관된 액세서리 구조를  
통해 특정 작업 요건에 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수  
있습니다.  
접지 볼트  
완전한 콤포넌트로 교환이 가능한 접지 볼트에는 황동과  
스테인리스 스틸의 두 가지 버전이 있습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | PEBZ M10 KTB BR SET        | 버전                                                                                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 황동, 미처리, 은색                    |
| GTIN (EAN) | 4032248974641              |                                                                                                                |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                |
| 유형         | PEBZ M10 KTB S4 SET        | 버전                                                                                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 미처리, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4032248974658              |                                                                                                                |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                |

## 문서 홀더



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완  
완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저  
시리즈용 시스템 액세서를 사용하면 특정 작업 요건에  
맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.  
문서 홀더  
인클로저 내에서 문서를 적절하게 보관할 수 있는 문서  
홀더

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | DOHA KTB A6 S2 R           | 버전                                                                                                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1252780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 문서 홀더, 리벳, 높이: 110 mm, 너비: 130 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301, 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미러 광택, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4050118045512              |                                                                                                                                  |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                                  |
| 유형         | DOHA KTB A5 S2 R           | 버전                                                                                                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1252750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 문서 홀더, 리벳, 높이: 150 mm, 너비: 180 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301, 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미러 광택, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4050118045390              |                                                                                                                                  |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                                  |
| 유형         | DOHA KTB A4 S2 R           | 버전                                                                                                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1252730000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 문서 홀더, 리벳, 높이: 200 mm, 너비: 240 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301, 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미러 광택, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4050118045383              |                                                                                                                                  |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                                  |

## 액세서리

### 접지 스트랩

새로운 Klippon® TB 박스 시리즈용으로 완전히 구조화된 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에 맞게 박스를 쉽게 변경할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

- 클로저 부품
- 문서 홀더
- 접지 볼트
- 글랜드 플레이트
- 장착 부품
- 장착 플레이트
- 빗물 가리개
- 스페이서
- 단자대 레일
- 타입 라벨 홀더

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 유형         | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">2475490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 접지 스트랩, 나사고정, 기본 재질: 스틸, |
| GTIN (EAN) | 4050118487206              | 녹색/노란색                                              |
| 수량         | 1 ST                       |                                                     |

### 스테인레스 스틸 1.4404(316L)



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
빗물 가리개  
빗물 가리개는 예를 들어 폭우가 잦거나 직사광선이 심하게 내리쬘는, 예외적인 기후 환경에 인클로저를 설치한 경우 인클로저를 추가적으로 보호합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 유형         | KTB RNHD XX4515 S4E R      | 버전                                                         |
| 주문 번호      | <a href="#">1314270000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 레인 후드, 높이: 53.4 mm, 너비: 455 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118117608              | 깊이: 160.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 전자             |
| 수량         | 1 ST                       | 연마, 은색                                                     |

### 깊이 7.5mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
단자대 레일  
인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소 장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

## KTB MH 624515 S4N2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 유형         | TS35X7.5 ST KTB6245 VER    | 버전                                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">8000006716</a> | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 551 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금 |
| GTIN (EAN) | 4050118652949              |                                                                  |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                  |
| 유형         | TS35X7.5 ST KTB6245 HOR    | 버전                                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">8000006727</a> | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 375 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금 |
| GTIN (EAN) | 4050118653007              |                                                                  |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                  |

### 장착 플레이트



구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 컴포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | GFSC M5X10 TX20 SET        | 버전                                                                                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), 고정 스크류, 높이: 13.3 mm, 너비: 8.5 mm, 깊이: 8.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 은색 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              |                                                                                                                   |
| 수량         | 1 ST                       |                                                                                                                   |

### 깊이 15mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
단자대 레일  
인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소 장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 유형         | TS35X15 ST KTB6245 HOR     | 버전                                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">8000073125</a> | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 15, 너비: 375 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리 |
| GTIN (EAN) | 4064675340805              |                                                                     |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                     |
| 유형         | TS35X15 ST KTB6245 HOR-C   | 버전                                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">8000073126</a> | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 15, 너비: 375 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리 |
| GTIN (EAN) | 4064675340812              |                                                                     |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                     |
| 유형         | TS35X15 ST KTB6245 VER     | 버전                                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">8000073127</a> | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 15, 너비: 551 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리 |
| GTIN (EAN) | 4064675340829              |                                                                     |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                     |

## 액세서리

### 장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완  
완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저  
시리즈용 시스템 액세서를 사용하면 특정 작업 요건에  
맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

#### 하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고  
간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.  
라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입  
라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면  
ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수  
있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히  
개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저  
안으로 새어 들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수  
있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는  
문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록  
개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을  
방지하거나 최소화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | FKSC M6X8 D9/SW3           | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), 고정 스크류, 기본 재질: 스틸 |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |