

**PAC-UNIV-D50M-D50F-5M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



그림과 유사

**일반 주문 데이터**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 버전         | 사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYCY, 14,2 ± 1 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">1350000050</a>            |
| 유형         | PAC-UNIV-D50M-D50F-5M                 |
| GTIN (EAN) | 4032248423453                         |
| 수량         | 1 items                               |

### 기술 데이터

#### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

#### 치수 및 중량

|     |           |
|-----|-----------|
| 순중량 | 2066.65 g |
|-----|-----------|

#### 온도

|       |             |       |             |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 보관 온도 | -10...60 °C | 작동 온도 | -10...50 °C |
|-------|-------------|-------|-------------|

#### 환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

#### 일반 데이터

|           |                      |           |                  |
|-----------|----------------------|-----------|------------------|
| 케이블 길이    | 5 m                  | 적합        | 아날로그 신호          |
| 기본 재질     | PVC                  | 케이블       | 케이블 LiYCY        |
| 인터페이스 커넥터 | SUB-D MALE 50P       | 폴 수, 최소   | 50-폴             |
| 외경        | 14,2 ± 1 mm          | 커넥터 PLC 측 | SUB-D FEMALE 50P |
| 와이어 단면적   | 0.25 mm <sup>2</sup> |           |                  |

#### 전기 데이터

|           |                     |                  |           |
|-----------|---------------------|------------------|-----------|
| 총 전류, 최대  | 3 A                 | 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A       |
| 정격 전압     | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | 저항               | ≤ 80 mΩ/m |
| 작동 전압     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 용량 와이어/와이어       | 300 pF/m  |
| 용량 와이어/차폐 | 300 pF/m            |                  |           |

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |