



그림과 유사

#### 일반 주문 데이터

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 버전         | 사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYCY, 12.2 ± 1 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">1350440015</a>            |
| 유형         | PAC-UNIV-D37M-F-1M5                   |
| GTIN (EAN) | 4032248185047                         |
| 수량         | 1 items                               |

### 기술 데이터

#### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

#### 치수 및 중량

|     |          |
|-----|----------|
| 순중량 | 681.82 g |
|-----|----------|

#### 온도

|       |             |       |          |
|-------|-------------|-------|----------|
| 보관 온도 | -10...60 °C | 작동 온도 | -10...50 |
|-------|-------------|-------|----------|

#### 환경 제품 규정 준수

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수                                   |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

#### 일반 데이터

|           |                |           |                             |
|-----------|----------------|-----------|-----------------------------|
| 케이블 길이    | 1.5 m          | 적합        | 아날로그 신호                     |
| 기본 재질     | PVC            | 케이블       | 케이블 LiYCY                   |
| 인터페이스 커넥터 | SUB-D MALE 37P | 폴 수, 최소   | 37-폴                        |
| 외경        | 12.2 ± 1 mm    | 커넥터 PLC 측 | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²) |
| 와이어 단면적   | 0.25 mm²       |           |                             |

#### 전기 데이터

|           |                     |                  |           |
|-----------|---------------------|------------------|-----------|
| 총 전류, 최대  | 3 A                 | 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A       |
| 정격 전압     | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | 저항               | ≤ 80 mΩ/m |
| 작동 전압     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 용량 와이어/와이어       | 300 pF/m  |
| 용량 와이어/차폐 | 300 pF/m            |                  |           |

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |