



그림과 유사

#### 일반 주문 데이터

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| 버전         | 사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYCY, $7,8 \pm 1 \text{ mm}$ |
| 주문 번호      | <a href="#">1350470015</a>                       |
| 유형         | PAC-UNIV-D9F-F-1M5                               |
| GTIN (EAN) | 4032248208425                                    |
| 수량         | 1 items                                          |

## 기술 데이터

### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

### 치수 및 중량

|     |       |
|-----|-------|
| 순중량 | 328 g |
|-----|-------|

### 온도

|       |             |       |          |
|-------|-------------|-------|----------|
| 보관 온도 | -10...60 °C | 작동 온도 | -10...50 |
|-------|-------------|-------|----------|

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수                  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 일반 데이터

|           |                      |           |                                          |
|-----------|----------------------|-----------|------------------------------------------|
| 케이블 길이    | 1.5 m                | 적합        | 아날로그 신호                                  |
| 기본 재질     | PVC                  | 케이블       | 케이블 LiYCY                                |
| 인터페이스 커넥터 | SUB-D FEMALE 9P      | 폴 수, 최소   | 9-극                                      |
| 외경        | 7,8 ± 1 mm           | 커넥터 PLC 측 | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) |
| 와이어 단면적   | 0.25 mm <sup>2</sup> |           |                                          |

### 전기 데이터

|           |                     |                  |           |
|-----------|---------------------|------------------|-----------|
| 총 전류, 최대  | 3 A                 | 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A       |
| 정격 전압     | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | 저항               | ≤ 80 mΩ/m |
| 작동 전압     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 용량 와이어/와이어       | 300 pF/m  |
| 용량 와이어/차폐 | 300 pF/m            |                  |           |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |