

HDC HQP ALU CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택. 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징 (커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다..

일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none |
| 주문 번호      | <a href="#">1354950000</a>   |
| 유형         | HDC HQP ALU CS   |
| GTIN (EAN) | 4050118157215  |
| 수량         | 1 items  |

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

|             |         |             |             |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| 길이          | 35 mm   | 길이 (인치)     | 1.378 inch  |
| 높이          | 20.5 mm | 높이 (인치)     | 0.8071 inch |
| 너비          | 46.3 mm | 폭 (인치)      | 1.8228 inch |
| 길이          | 46.3 mm | 길이 (인치)     | 1.8228 inch |
| 마운팅 치수 - 높이 | 13 mm   | 마운팅 치수 - 너비 | 32 mm       |
| 순중량         | 22 g    |             |             |

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

|            |  |          |  |
|------------|--|----------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재                                     |          |  |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |          |  |
| SCIP       | 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310           |          |  |
| 화학 내성      | 물질   | 아세톤      |  |
|            | 화학 내성  | 조건부 내성   |  |
|            | 물질   | 석유 시추    |  |
|            | 화학 내성  | 내성       |  |
|            | 물질   | 디젤       |  |
|            | 화학 내성  | 내성       |  |
|            | 물질   | 에틸 알코올   |  |
|            | 화학 내성  | 내성       |  |
|            | 물질   | 변속기 오일   |  |
|            | 화학 내성  | 내성       |  |
|            | 물질   | 유압유      |  |
|            | 화학 내성  | 내성       |  |
|            | 물질   | 냉각수      |  |
|            | 화학 내성  | 내성       |  |
|            | 물질   | 석유 벤젠    |  |
|            | 화학 내성  | 내성       |  |
|            | 물질   | 땀        |  |
|            | 화학 내성  | 내성       |  |
|            | 물질   | 프리미엄 휘발유 |  |
|            | 화학 내성  | 조건부 내성   |  |
| 물질         | 물  |          |  |
| 화학 내성      | 내성   |          |  |
| 물질         | UV   |          |  |
| 화학 내성      | 불안정  |          |  |
| 물질         | 오존   |          |  |
| 화학 내성      | 불안정  |          |  |

버전

|            |    |             |        |
|------------|----|-------------|--------|
| 케이블 글랜드 수  | 0  | 케이블 엔트리 사이즈 | none   |
| 상단부/하단부/리드 | 하부 | 커버          | 커버 미포함 |

## HDC HQP ALU CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

|                |            |             |                  |
|----------------|------------|-------------|------------------|
| 상단 케이블 인입 수    | 0          | 측면 케이블 인입 수 | 0                |
| 하우징 디자인        | 벌크헤드 하우징   | 잠금 시스템 디자인  | 하단 측면의 측면 록킹 클램프 |
| 설계             | 표준         | 설치 사이즈      | HQ               |
| 케이블 인입         | 아니요        | 유형          | 벌크헤드(간선 관통)      |
| 클램프 버전         | 사이드 록킹 클램프 | 실링          | NBR              |
| 컬러(RAL)        | RAL 1001   | BG          | HQ               |
| ModuPlug®에 적합함 | 아니요        |             |                  |

### 일반 데이터

|              |     |       |              |
|--------------|-----|-------|--------------|
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 보호 등급 | IP65, 삽입된 상태 |
| 시리즈          | HQ  |       |              |

### 크기

|             |       |          |         |
|-------------|-------|----------|---------|
| 구멍 피치 길이 A2 | 32 mm | 케이블 인입   | 아니요     |
| 폭 하우징 C     | 29 mm | 총 길이 하우징 | 46.3 mm |
| 하우징 B의 높이   | 20 mm |          |         |

### 중요 참고 사항


|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| 제품 정보 | 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징(커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다.. |  |  |
|-------|---|--|--|

### 분류


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

도면

도면



장착 개구부



HDC HQP ALU CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

커버



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택. 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징 (커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다..

일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | HDC HQP DMD 2B0            | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1003130000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징 |
| GTIN (EAN) | 4032248698066              | 하단부용 커버, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리         |
| 수량         | 1 ST                       | 사이즈: none                                      |
| 유형         | HDC HQP DOD 2B0            | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1003140000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징 |
| GTIN (EAN) | 4032248698073              | 하단부용 커버, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리         |
| 수량         | 1 ST                       | 사이즈: none                                      |
| 유형         | HDC HQP DMD 2B0 CS         | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1251660000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징 |
| GTIN (EAN) | 4050118052312              | 하단부용 커버, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, , 케이블 엔트리 사이즈:      |
| 수량         | 1 ST                       | none   |
| 유형         | HDC HQP DOD 2B0 CS         | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1251670000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징 |
| GTIN (EAN) | 4050118052329              | 하단부용 커버, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, , 케이블 엔트리 사이즈:      |
| 수량         | 1 ST                       | none   |

플러그 하우징, 측면 케이블 엔트리



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택. 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징 (커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다..

HDC HQP ALU CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | HDC HQP TSLU 1PG16         | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1003090000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248698028              | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,        |  |
| 수량         | 1 ST                       | 케이블 엔트리 사이즈: PG 16                            |  |

플러그 하우징, 상단 케이블 엔트리



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택. 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징 (커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다..

일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | HDC HQP TOLU 1PG16         | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1003070000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248698004              | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,        |  |
| 수량         | 1 ST                       | 케이블 엔트리 사이즈: PG 16                            |  |

플러그 하우징, 측면 케이블 엔트리



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택. 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징 (커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다..

일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | HDC HQM TSLU 1PG21         | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1003100000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248698035              | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,        |  |
| 수량         | 1 ST                       | 케이블 엔트리 사이즈: PG 21                            |  |

HDC HQP ALU CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

플러그 하우징, 상단 케이블 엔트리



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택. 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징 (커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다..

일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | HDC HQM TOLU 1PG21         | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1003080000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: HQ, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248698011              | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,        |  |
| 수량         | 1 ST                       | 케이블 엔트리 사이즈: PG 21                            |  |

17-극



HQ 시리즈 - 규격 최소화, 기능 극대화. 전가(electrical value)로 상태를 확인할 수 있습니다. 표준 HE 크림프 접점도 여기에서 사용할 수 있습니다. 결선 레벨이 크림프 접점으로 설계되어 있습니다. 크림프 결선은 수십년 동안 하나의 표준으로 사용되어 왔습니다. 크림프 접점은 인서트와 함께 제공되지 않습니다. 폴 수: 17 (+PE)  
정격 전류: 10 A  
정격 전압 250 V  
UL/CSA에 따른 공칭 전압: 600 V AC/DC  
크림프 결선

일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | HDC HQ 17 FC               | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1003200000</a> | HDC 인서트, 암형(Female), 250 V, 10 A, 극 수: 17, 크림프 결선, 설치 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248698196              | 사이즈: HQ   |  |
| 수량         | 1 ST                       |   |  |
| 유형         | HDC HQ 17 MC               | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1003210000</a> | HDC 인서트, 수형, 250 V, 10 A, 극 수: 17, 크림프 결선, 설치 사이즈:    |  |
| GTIN (EAN) | 4032248698202              | HQ  |  |
| 수량         | 1 ST                       |   |  |

## HDC HQP ALU CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 4/2-폴



HQ 시리즈 - 컴팩트한 디자인에 숨겨진 놀라운 기능 전기 특성으로 상태를 확인할 수 있습니다. 입증된 HD 및 HX 크리프 접점도 여기에 사용할 수 있습니다. 결선 레벨이 크리프 접점으로 설계되어 있습니다. 입증받은 크리프 결선은 수 십년 동안 표준으로 사용되어 왔습니다. 크리프 접점은 인서트 제공 범위에는 포함되지 않습니다.  
 폴 수: 4/2 (+PE)  
 정격 전류: 40/10 A  
 정격 전압: 690 / 250 V  
 정격 전압(UL/CSA 규격) 600 V AC/DC

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | HDC HQ 4/2 FC              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1003160000</a> | HDC 인서트, 암형(Female), 690 V, 40 A, 극 수: 6, 크리프 결선, 설치 |
| GTIN (EAN) | 4032248698158              | 사이즈: HQ  |
| 수량         | 1 ST                       |  |
| 유형         | HDC HQ 4/2 MC              | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1003170000</a> | HDC 인서트, 수형, 690 V, 40 A, 극 수: 6, 크리프 결선, 설치 사이즈: HQ |
| GTIN (EAN) | 4032248698165              |  |
| 수량         | 1 ST                       |  |

#### 8-폴



사이즈는 작지만 다양한 기능을 수행합니다. 전가(electrical value)로 상태를 확인할 수 있습니다. 입증된 HE 크리프 접점도 여기에서 사용할 수 있습니다.  
 폴 수: 8 (+PE)  
 정격 전류: 16 A  
 정격 전압: 500 V  
 UL/CSA에 따른 공칭 전압: 600 V AC/DC

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | HDC HQ 8 MC                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1919970000</a> | HDC 인서트, 수형, 500 V, 16 A, 극 수: 8, 크리프 결선, 설치 사이즈: HQ |
| GTIN (EAN) | 4032248557943              |  |
| 수량         | 1 ST                       |  |
| 유형         | HDC HQ 8 FC                | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1919980000</a> | HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 8, 크리프 결선, 설치 |
| GTIN (EAN) | 4032248557950              | 사이즈: HQ  |
| 수량         | 1 ST                       |  |

액세서리

벌크헤드 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택. 이제 HQ 버전은 특별한 보호를 제공합니다. 즉, 벌크헤드 하우징 (커버 및 금속 클램프)을 패드록으로 고정할 수 있습니다..

일반 주문 데이터

|            |                            |                           |  |
|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 유형         | HDC HQ DC-LOCKLEV 3        | 버전                        |  |
| 주문 번호      | <a href="#">3103570000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈:, 보호 등급: |  |
| GTIN (EAN) | 4099987 152204             |                           |  |
| 수량         | 1 ST                       |                           |  |