



주요 Siemens S7-300 및 S7-400 입/출력 카드를 위한 이 케이블링 시스템을 통해 사용자는 디지털 입력과 출력 모두를 위한 바이트 연결 시스템을 설계할 수 있습니다. 이 시스템은 다음으로 구성됩니다.

- PLC용 전면 어댑터 및 인터페이스용 표준 플랫 케이블 커넥터가 있는 케이블
- 패시브 인터페이스 또는 릴레이별 인바이트 모드(8개 신호 그룹에서 공유 공급)
- 본 시스템의 기본 장점:
- 더 빠른 프로젝트 계획 수립 및 초기 시운전
- 설치 중 시간 절약
- 공간 절약
- 결선 실수 제거

일반 주문 데이터

버전	케이블 LiYY, 0.25 mm ²
주문 번호	1355950005
유형	PAC-M340-UNI-U-V0-0M5
GTIN (EAN)	4099986581074
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	147 g
-----	-------

온도

보관 온도	-10...60 °C	작동 온도	-10...50 °C
-------	-------------	-------	-------------

정격 데이터 UL

총 전류, 최대	3 A
----------	-----

일반 데이터

케이블 길이	0.5 m	적합	디지털 신호
기본 재질	PVC	케이블	케이블 LiYY
인터페이스 커넥터	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	폴 수, 최소	20-폴
외경	8.6 ± 1 mm	커넥터 PLC 측	SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P
와이어 단면적	0.25 mm ²		

전기 데이터

총 전류, 최대	3 A	고전압 테스트	1 KV/1s
경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A	정격 전압	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
저항	≤ 80 mΩ/m	작동 전압	≤ 60 V DC, ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
커패시터 (와이어 / 와이어)	300 pF/m		

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		