

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인서트, 암형(Female), 크림프 결선, 설치 사이즈: 250
주문 번호	1220840000
유형	HDC HP 250 F 50 PE
GTIN (EAN)	4050118003901
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
<u>길이</u> 직경	83.2 mm	길이 (인치)	3.2756 inch
직경	32 mm	순중량	111.91 g
온도			
한계 온도	-50 °C 120 °C		
환경 제품 규정 준수	'		'
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e	-8bdf-87c27ee10e40	
일반 데이터			
결선 유형	크림프 결선	설치 사이즈	250
UL 94 가연성 등급	V-0	 볼륨 저항	≤0.1 mΩ
却기그는	기과	저어 되었	1010.0

결선 유형	크림프 결선	설치 사이즈	250
UL 94 가연성 등급	V-0	 볼륨 저항	≤0.1 mΩ
컬러 코드	검정	 절연 저항	1010 Ω
절연재	PA GF	컨덕터 단면적	50 mm²
표면 마감	실버 패시베이션 처리	플러그 주기	≥ 500
유형	암형(Female)	오염 심각도	PD 2 (PD 3)
기본 재질	구리 합금	시리즈	HighPower
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	15 kV	작동 전압, 최대(합계 온도=60°C)	2300 V
할로겐 불포함	false	BG	250

결선 데이터 PE

결선 유형 PE	크림프 결선

전원 접점

탈피 길이, 성능 접점	24 mm	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984), 전원 접점	15 kV

버전

탈피 길이, 정격 결선	24 mm	결선 유형	크림프 결선
설치 사이즈	250	 볼륨 저항	≤0.1 mΩ
전선 굵기, 최대	50 mm ²	전선 굵기, 최소	50 mm ²
표면 마감	실버 패시베이션 처리	기본 재질	구리 합금
BG	250		

중요 참고 사항

의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04	 -	







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

HighPower 예비 부품



일반 주문 데이터

유형 HDC HP CLAMP 250A

주문 번호 <u>2778940000</u>

GTIN (EAN) 4064675047964

수량 25 ST

공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형 EPG 45 버전

주문 번호 <u>1500830000</u> 압착 공구, 6mm², 150mm², 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착,

버전

GTIN (EAN) 4050118309317 사다리꼴 압착, 타원형 압착

수량 1 ST

... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

5

카탈로그 상태 / 도면





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

6

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	ES EPG 45 HEX 25/50	버전
주문 번호	<u>1500970000</u>	50mm², 육각형 압착
GTIN (EAN)	4050118309195	
수량	1 ST	
유형	EC ADC GOLIEV EQ	니고
πδ	ES APG 80 HEX 50	버전
ㅠㅎ 주문 번호	1502670000	며선 50mm², 육각형 압착
		. –