




USB 인서트 유형 A 및 B, 암형 마이크로 B와 스크류 결선
사이의 인터페이스
TS32/TS35 레일 장착용

일반 주문 데이터

버전	인터페이스, RS USB, 유형 A 암형 커넥터, 유형 B 암형 커넥터, 마이크로 B 암형 커넥터, 4, LP 5.08mm
주문 번호	1446530000
유형	RS USB TA-B MB S
GTIN (EAN)	4050118251579
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2014-05-20T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	43 mm	길이 (인치)	1.6929 inch
높이	70 mm	높이 (인치)	2.7559 inch
너비	30 mm	폭 (인치)	1.1811 inch
순중량	43 g		

온도

보관 온도	-40...70 °C	작동 온도	-25...55 °C
-------	-------------	-------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aeee3697a

결선 데이터

결선(필드 측)	LP 5.08mm	접지	예
제어 측의 결선	유형 A 암형 커넥터, 유형 B 암형 커넥터, 마이크로 B 암형 커넥터		

정격 데이터

정격 전압	3.3 Vdc USB1.0 & 5 Vdc USB2.0	결선당 정격 전류	1 A
-------	-------------------------------	-----------	-----

결선 필드

최소 전선 단면, AWG	AWG 26	결선 유형	스크류 결선
플라스틱 슬리브 채용 슬리브, 최대	2.5 mm ²	슬리브 채용 연질, 최소	0.5 mm ²
연질, 최대 H05(07) V-K	4 mm ²	연질, 최소 H05(07) V-K	0.5 mm ²
경질, 최대 H05(07) V-U	6 mm ²	경질, 최소 H05(07) V-U	0.5 mm ²
탈피 길이	6 mm	조임 토크, 최대	0.6 Nm
조임 토크, 최소	0.5 Nm	클램프 범위, 최대	6 mm ²
클램프 범위, 최소	0.13 mm ²	최대 전선 단면, AWG	AWG 12

분류

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

기술 데이터

절연 조정(EN50178)

준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	< 50 V AC
서지 전압 범주	III	오염 심각도 수준	2
절연 테스트 전압 AC	0.35 kV		