

SFX 10/60 S MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

SlimFix X는 공간 절약형 설계의 비할로겐 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. SlimFix은 수송 공학 분야에서도 인정 및 인증 받는 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다.

- 할로겐 불포함 재질
 - 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 인증된 마커
 - 도체 단면적이 16.0 mm²보다 클 때는 케이블 타이로 고정
 - 입증된 MultiCard 형식의 마커
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	SlimFix X, 컨ектор 및 케이블 마커, 7 - 40 mm, 60 x 13.62 mm, 고객 사양
주문 번호	1248750000
유형	SFX 10/60 S MC SDR
GTIN (EAN)	4050118039108
수량	10 items

SFX 10/60 S MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	1 mm	깊이 (인치)	0.0394 inch
높이	60 mm	높이 (인치)	2.3622 inch
너비	13.62 mm	폭 (인치)	0.5362 inch
순중량	1.6 g		

온도

작동 온도 범위	-40...100 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지 0.016 kg CO2 eq.

일반 데이터

버전	케이블 타이와 함께 설치				
너비	13.62 mm				
UL 94 가연성 등급	V-2				
작동 온도 범위, 최대	100 °C				
작동 온도 범위, 최소	-40 °C				
컬러 코드	고객 사양				
할로겐	아니요				
기본 재질	폴리아미드 66				
인쇄 문자	M-Print PRO 파일 요건				
권고 라벨	색상은 고객 요구사항에 따름(M-Print PRO 파일을 보내 주십시오)				
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard			
라벨링 필드의 크기	60 x 9.5 mm				
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2				
콤비네이션 마커 개수	1 MultiCard = Conductor and cable markers				
작동 온도 범위	-40...100 °C				

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굽기, 최대	500 mm ²
전선 굽기, 최소	16 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	40 mm
컨덕터 O.D., 최소	7 mm	컨덕터 O.D.	7 - 40 mm
결선된 와이어의 단면적	16 - 500 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		


SFX 10/60 S MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

사용 예



그림과 유사