

IE-C6KS8VG0100XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



조립된 IE 케이블, PROFINET, Cat 6 A, PVC, 녹색, M12 X-유형

일반 주문 데이터

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | 결선 케이블, M12 X-type IP 67 직선 수형, 개방, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m |
| 주문 번호      | <a href="#">1449470100</a>                                                            |
| 유형         | IE-C6KS8VG0100XCSXXX-E                                                                |
| GTIN (EAN) | 4050118264180                                                                         |
| 수량         | 1 items                                                                               |

### 기술 데이터

#### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

#### 치수 및 중량

|     |       |         |               |
|-----|-------|---------|---------------|
| 길이  | 10 m  | 길이 (인치) | 393.7008 inch |
| 순중량 | 814 g |         |               |

#### 온도

|       |                |       |                |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 보관 온도 | -40 °C...80 °C | 작동 온도 | -40 °C...80 °C |
| 설치 온도 | -40 °C...80 °C |       |                |

#### 환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

#### 표준

|          |               |
|----------|---------------|
| 표준, 어셈블리 | UL-Style 2461 |
|----------|---------------|

#### 케이블 특정 표준

|          |               |
|----------|---------------|
| 표준, 어셈블리 | UL-Style 2461 |
|----------|---------------|

#### 케이블 구조

|                       |                                                             |         |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 외피 색상                 | 녹색(RAL 6018)                                                | 단면적     | 4*2*AWG 23/7 |
| 차폐                    | S/FTP                                                       | 절연재 단면적 | 1.58 mm      |
| 외피 직경, 최대             | 8.8 mm                                                      | 재질 외피   | PVC          |
| 컬러 시퀀스 또는 와이어 - 와이어 쌍 | 흰색/파란색 - 파란색,<br>흰색/주황색 - 주황색,<br>흰색/녹색 - 녹색,<br>흰색/갈색 - 갈색 |         |              |

#### 케이블의 기계적 및 재질 속성

|               |                                  |                 |            |
|---------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| 견인력           | ≤ 150 N                          | 할로겐             | 예          |
| 최소 구부림 반경, 반복 | 8 x 케이블 직경                       | 최소 구부림 반경, 한 번만 | 4 x 케이블 직경 |
| 화염 내성         | in accordance with IEC 60332-1-2 |                 |            |

#### 케이블의 전기 속성

|                    |                        |    |                                        |
|--------------------|------------------------|----|----------------------------------------|
| 전송 속도              | 10 Gbit/s              | 범주 | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| 테스트 전압: 와이어-와이어-차폐 | 800 Veff, 50 Hz, 1 min |    |                                        |

#### 플러그, 우

|        |           |
|--------|-----------|
| 플러그 우측 | 자유 컨덕터 엔드 |
|--------|-----------|

기술 데이터

플러그, 좌

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 플러그 좌측 | M12, X-코딩, IP67,<br>수형 접점, 직선, 플러그,<br>플라스틱, 차폐 |
|--------|-------------------------------------------------|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

도면

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| White, Orange | 1 | M12 |
| Orange        | 2 |     |
| White, Green  | 3 |     |
| Green         | 4 |     |
| White, Brown  | 5 |     |
| Brown         | 6 |     |
| White, Blue   | 7 |     |
| Blue          | 8 |     |

엑세서리

블랭크



TM-I는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. 긴 문자열을 사용한 개별 라벨링에 다양한 길이의 태그를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다. 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.

TM-I의 특별한 모양 덕분에 조립이 쉽고 견고한 배치가 가능합니다. 시판되는 다양한 슬리브와 호환됩니다. MultiCard 형식 덕분에 SMark 레이저 프린터, PrintJet CONNECT, 플로터 또는 STI 펜으로 태그를 쉽게 편리하게 인쇄할 수 있습니다.

- 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다.
- 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증
- 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.
- CLI T 슬리브와 연계하여 P-잉크 또는 STI 펜으로 라벨링하기에 적합하지 않음

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 유형         | TM-I 12 MC NE GE           | 버전                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1718411687</a> | TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 노란색 |
| GTIN (EAN) | 4008190348984              |                                           |
| 수량         | 320 ST                     |                                           |
| 유형         | TM-I 18 MC NE GE           | 버전                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 노란색 |
| GTIN (EAN) | 4008190349028              |                                           |
| 수량         | 320 ST                     |                                           |