



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

버전	FrontCom, 인서트 전력(높음), 유형 I, 소켓, CN
주문 번호	1450790000
유형	IE-FCI-PWB-CN
GTIN (EAN)	4050118255386
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 33 g

온도

보관 온도 -10 °C...70 °C 작동 온도 -5 °C...40 °C
설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

보호 등급 IP20 인서트 유형 인서트 전력(높음)
커넥터 면 유형 I 화재 하중 630 kJ

일반 표준

인증 번호(DNV) TAA000022B

기술 데이터

정격 전압(AC) 250 V 하우징 기본 재질 폴리카보네이트 PC
정격 전류 10 A

클램프 가능 컨덕터

탈피 길이	9 mm		
결선 유형	스크류 결선		
도체 결선 단면적, 매우 유연(와이어 및 페룰 채움)	최소	1.5 mm ²	
	최대	2.5 mm ²	
도체 결선 단면적, 매우 유연(와이어 및 페룰 미채움)	최소	1.5 mm ²	
	최대	4 mm ²	
도체 결선 단면적, 경직	최소	1.5 mm ²	
	최대	4 mm ²	
도체 결선 단면적, 유연(와이어 및 페룰 채움)	최소	1.5 mm ²	
	최대	2.5 mm ²	
도체 결선 단면적, 유연(와이어 및 페룰 미채움)	1.5 ... 4 mm ²		
도체 결선 단면적, 매우 유연(와이어 및 페룰 미채움)	1.5 ... 4 mm ²		
도체 결선 단면적, 경직	1.5 ... 4 mm ²		
도체 결선 단면적, 유연(와이어 및 페룰 채움)	1.5 ... 2.5 mm ²		
도체 결선 단면적, 유연(와이어 및 페룰 미채움)	최소	1.5 mm ²	
	최대	4 mm ²	

기술 데이터


도체 결선 단면적, 매우 유연(와이어 및 페룰 채용) 1.5 ... 2.5 mm²

분류


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

도면

치수 도면



치수 도면



액세서리

소켓 인서트용 레일 어댑터



바이드물러는 산업용 이더넷 액세서리를 포함하여 고객이 필요로 하는 모든 제품을 공급합니다.

이점:

- 공구
- 테스트 기기
- 케이블 부상
- 캐비닛 연결
- 마커
- 먼지 차단기
- 파워팩
- 과전압 보호기

일반 주문 데이터

유형	IE-DINRAIL-AD-PWB	버전	
주문 번호	2534680000		
GTIN (EAN)	4050118546354		
수량	1 ST		