

SAISGS-M-3A-6/8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사

최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다.
 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형
 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다.
 M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신
 엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형
 플러그와 암형 소켓. M8 원형 플러그 커넥터는 특히 공간에
 제약이 있는 경우 적합합니다.
 스크류 결선은 광범위한 용도에 사용할 수 있습니다.
 이 결선은 전선(선택적으로 페럴 사용)을 결선 요소에
 끼우고 스크류로 조이는 방식입니다. 가장 경제적이고
 일반적인 결선 방식으로, 이 방식은 다중 도체에 대한
 결선도 지원합니다.

일반 주문 데이터

버전	현장 부착형 커넥터, M8
주문 번호	1467550000
유형	SAISGS-M-3A-6/8-M8
GTIN (EAN)	4050118273144
수량	1 items

SAISGS-M-3A-6/8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E307231

치수 및 중량

순중량	31.17 g
-----	---------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	bceee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	3	코딩	없음
접점 표면	금도금	결선 유형	스크류 결선
하우징 기본 재질	CuZn	절연 저항	108 Ω
케이블 직경, 최대	8 mm	케이블 직경, 최소	6 mm
전선 굽기, 최대	0.5 mm ²	전선 굽기, 최소	0.14 mm ²
공칭 전압	60 V	정격 전류	4 A
보호 등급	IP67	플러그 주기	≥ 100
오염 심각도	3	접점 유형	수형(Male)
실드 결선	예	나사선 링 재질	주조 아연
하우징의 온도 범위	-40 ... +85 °C		

분류

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		