

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com















1



이 안전 릴레이 제품은 기능적으로 안전한 스위치 끄기가 필요한 공정 자동화 영역에서 사용됩니다. 모듈은 EN 61508에 따른 SIL3의 요건을 충족합니다.

- 모니터링 회로가 없는 변형
- TUV 인증 및 "안전 기능 승인" 획득
- cULus 인증 획득
- 선택 사항 Triconex® 출력 모듈 Tricon™, Trident™ 및 Tri-GP™ 호환
- 모니터링 회로 다중 전압 입력(24 ~ 230V UC)
- 외부에서 접근 가능한 퓨즈

#### 일반 주문 데이터

	SAFESERIES, 안전 릴레이,24 V DC ± 20%, 35
	mA , 최대 스위칭 전류, 내부 퓨즈: 5 A(경감 커브 참조), SIL 3, EN 61508:2010
주문 번호	<u>1303890000</u>
유형	SCS 24VDC P1SIL3DS
GTIN (EAN)	4050118102697
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

_	0	ı
0	L	-

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cULus)	E223474

#### 치수 및 중량

깊이	114.1 mm	깊이 (인치)	4.4921 inch
높이	117.3 mm	높이 (인치)	4.6181 inch
너비	22.5 mm	 폭 (인치)	0.8858 inch
순중량	177 g		

#### 온도

보관 온도	-40 °C85 °C	즈버 오두	-25 °C50 °C
	-40 C65 C	<u></u>	
작동 온도		 습도	40 ℃ / 93 % 상대 습도,
		_	비응축

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	807f1906-ce90-4f93-8801-4b128b343e6b

#### 입력(안전 회로)

결선 지정(안전 회로)	A1, A2	정격 제어 전압	24 V DC ± 20%
전류 소비	42 mA	24 VDC -10%의 보증된 전류 소비	35 mA
돌입 전류	≤170 mA	상태 표시기	LED 노란색
 보호 회로	역극성 보호, 환류 다이오드		

#### 출력(안전 회로)

결선 지정(안전 출력)	13, 14, 15	접점 설계	1 x 안전용 방전(NO 접점)
접점 기본 재질	AgNi 0.15 골드 플래시	최대 허용 스위칭 전압	250 V AC / 30 V DC
최대 허용 스위칭 전류	5 A	최대 스위칭 전류, 내부 퓨즈	5 A(경감 커브 참조)
최대 스위칭 전류, 외부 퓨즈	5 A(경감 커브 참조)	최대 스위칭 용량	1250 VA
내부 퓨즈	5 A 시간 지연	외부 백업 퓨즈	5 A 시간 지연
짧은 회로 저항	아니요	스위치 온 시간	대개 7 ms
스위치 오프 시간	대개 14 ms	최소 스위칭 용량	10 mA @ 12 V

#### 안전 관련 기본 사양

Tproof	12 a	장치 유형	A
HFT(Hardware Fault Tolerance)	2	 안전 범주	SIL 3
안전 표준	EN 61508:2010		



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

일반 데이터			
작동 고도	≤ 2000 m, 해발	장착 레일	TS 35
크	검정, 노란색	으크 데르 EN 60068-2-60 규격의 유해 가스 저항	예(품목 번호: 1304040000 전용)
절연 조정			
정격 전압	300 V	오염 심각도	2
서지 전압 범주	III	제어 측면 - 부하 측면에 대한 기중 거리 ! 연면 거리	맃≥ 5.5 mm
제어 측면 - 부하 측면에 대한 절연 강도	4 kVeff / 1분	장착 레일에 대한 절연 강도	4 kVeff / 1 min.
임펄스 내전압	6 kV(1.2/50 μs)	보호 등급	IP20
인증/표준의 추가 세부 사항			
표준 규격	EN 61000, EN 61326-3-2	인증 번호(cULus)	E223474
결선 데이터			
와이어 결선 방식	스크류 결선	탈피 길이, 정격 결선	8 mm
조임 토크, 최소	0.4 Nm	조임 토크, 최대	0.6 Nm
클램프 범위, 정격 결선	1.5 mm <sup>2</sup>	클램프 범위, 최소	0.13 mm <sup>2</sup>
클램프 범위, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12	와이어 단면, 솔리드, 최소	0.2 mm <sup>2</sup>
와이어 단면, 솔리드, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.2 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.2 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소	0.2 mm <sup>2</sup>
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	블레이드 크기	크기 PHO
 분류			
ETIM 6.0	EC001449	ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449	ETIM 9.0	EC001449
ETIM 10.0	EC001449	ECLASS 9.0	27-37-18-19
ECLASS 9.1	27-37-18-19	ECLASS 10.0	27-37-18-19
ECLASS 11.0	27-37-18-19	ECLASS 12.0	27-37-18-19
ECLASS 13.0	27-37-18-19	ECLASS 14.0	27-37-18-19
ECLASS 15.0	27-37-18-19		



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# 도면


배선도

# Safety OUT max. 240 VAC switching voltage 13 14 T 15 5A T Relay Output A1 A2 -24V UV Logic Input


#### 감소 곡선



### DC 부하 한계 커브



#### 치수 도면








Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 도면

#### Miscellaneous



유형 코드




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
   사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
- 사양에 따는 개월 데이저 품일 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

유형 ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 주문 번호 <u>1082540000</u>

4032248845439

수량 200 ST

GTIN (EAN)

버전 ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형

#### 빈, 접착식 받침



SM은 제어 및 시그널 발생 장치를 라벨링하기 위한 MultiCard 마커입니다. 태그는 캐리어에 클립핑되거나 태그에 이미 부착되어 있는 접착 필름을 통해 고정됩니다. PrintJet CONNECT 또는 Plotter 마킹 시스템을 사용해 맞춤형 태그를 만들 수 있습니다.

- 사용자가 필요에 맞게 신속하게 태그를 만들 수 있습니다
- 고가의 표준 태그를 비축할 필요가 없습니다
- 각인 대신 PrintJet을 사용하는 경우 내구성이 뛰어난 인쇄 품질이 가능합니다
- 극한 조건에 사용하는 경우 ETO SM 보호 필름을 권장합니다
- 홀더는 Siemens, ABB, Moeller 및 Télémécanique의 22mm 또는 30mm 직경 푸시 버튼에 사용할 수 있습니다

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

유형	SM 18/9.5 K MC NE GE	버전
주문 번호	<u>1248590000</u>	SwitchMark, 디바이스 마커, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, 노란색
GTIN (EAN)	4050118038958	
수량	200 ST	
유형	SM 18/9.5 K MC NE GR	버전
주문 번호	<u>1248610000</u>	SwitchMark, 디바이스 마커, 9.5 x 18 mm, 회색
GTIN (EAN)	4050118038675	
수량	200 ST	
유형	SM 18/9.5 K MC NE WS	버전
주문 번호	1248580000	SwitchMark, 디바이스 마커, 9.5 x 18 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4050118038965	
수량	200 ST	

작성 날짜 27.11.2025 01:17:49 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 FSG 마커를 공급합니다.
- 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.

   사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄
  맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의
  라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO
  Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

유형	ESG 6/17 K MC NE WS	버전
주문 번호	<u>1880120000</u>	ESG, 디바이스 마커 x 17 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248478804	
수량	200 ST	
유형	ESG 6/17 K MC NE GE	버전
주문 번호	<u>1880110000</u>	ESG, 디바이스 마커 x 17 mm, PA 66, 컬러 코드: 노란색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248478798	
수량	200 ST	
유형	ESG 6/15 K MC NE GE	버전
주문 번호	<u>1880130000</u>	ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 노란색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248478910	
수량	200 ST	
유형	ESG 6/15 K MC NE WS	버전
주문 번호	<u>1880100000</u>	ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248478781	
수량	200 ST	
유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전
주문 번호	<u>1857440000</u>	ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248402731	
수량	200 ST	

#### SM 18/9.5



조작 오류 방지: SM

MultiMark 디바이스 마커는 여러 제조업체의 마킹 소재와 함께 사용할 수 있습니다. 어느 곳에 사용해도 여러 업체의 제어기 및 신호발생 디바이스 등의 모든 구성품을 명확하게 구분 지어 줍니다.

MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

작성 날짜 27.11.2025 01:17:49 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형	SM 18/9.5 MM WS	버전
주문 번호	2006220000	SwitchMark, 디바이스 마커, 9 x 18 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4050118391435	
수량	1000 ST	
유형	SM 18/9.5 MM GE	버전
주문 번호	2006240000	SwitchMark, 디바이스 마커, 9 x 18 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4050118390698	
수량	1000 ST	
유형	SM 18/9.5 MM GR	버전
주문 번호	2006260000	SwitchMark, 디바이스 마커, 9 x 18 mm, 회색
GTIN (EAN)	4050118390964	
수량	1000 ST	

#### **ESG 6/17**



긴 서비스 수명 보장: ESG 다중 컬러 및 형식의 라벨은 강력한 접착층이 있어 최고의 표면 접착력을 보장 이중 래미네이트 폴리에스테르 사용으로 기본 소재가 매우 얇지만 내인열성이 뛰어남

MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

#### 일반 주문 데이터

유형	ESG 6/17 MM WS	버전
주문 번호	2005100000	ESG, 디바이스 마커, 6 x 17 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4050118390728	
수량	3000 ST	
유형	ESG 6/17 MM GE	버전
유형 주문 번호	ESG 6/17 MM GE 2005110000	버전 ESG, 디바이스 마커, 6 x 17 mm, 노란색
		·-

#### 흰색



THM GEW 부직포 라벨은 매우 유연한 무명 섬유로 제작됩니다. 열전사 프린터에 사용할 수 있도록 릴 형태로 공급되므로 접착층이 사무용 레이저 프린터용 A4 용지보다 두껍습니다.

이러한 유연성과 두꺼운 접착층 덕분에 접착력이 강하며, 케이블이나 호스처럼 꺾이거나 둥근 물체에 사용할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	THM GEW 15/6 WS	버전
주문 번호	1059780000	THM, 디바이스 마커, 6 x 15 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4032248808175	
수량	1 ST	

작성 날짜 27.11.2025 01:17:49 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 노란색



THM GEW 부직포 라벨은 매우 유연한 무명 섬유로 제작됩니다. 열전사 프린터에 사용할 수 있도록 릴 형태로 공급되므로 접착층이 사무용 레이저 프린터용 A4 용지보다 두껍습니다.

이러한 유연성과 두꺼운 접착층 덕분에 접착력이 강하며, 케이블이나 호스처럼 꺾이거나 둥근 물체에 사용할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형 THM GEW 15/6 GE 주문 번호 <u>1059790000</u>

4032248808182

수량 1 ST

GTIN (EAN)

버전

THM, 디바이스 마커, 6 x 15 mm, 노란색

#### 십자 스크류드라이버 Phillips



VDE 절연 십자 스크류드라이버, Phillips 스크류용, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, SoftFinish 그립

#### 일반 주문 데이터

유형	SDIK PH0 X 60	버전
주문 번호	2749880000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 0 mm, 60 mm, 블레이드 두께(A): 0
GTIN (EAN)	4050118897081	
수량	1 ST	
유형	SDK PH0 X 60	버전
유형 주문 번호	SDK PHO X 60 2749400000	버전 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 0 mm, 60 mm, 블레이드 두께(A): 0
		·-

#### **ESG 6/15**



긴 서비스 수명 보장: ESG 다중 컬러 및 형식의 라벨은 강력한 접착층이 있어 최고의 표면 접착력을 보장 이중 래미네이트 폴리에스테르 사용으로 기본 소재가 매우 얇지만 내인열성이 뛰어남 MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

작성 날짜 27.11.2025 01:17:49 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 일반 주문 데이터

수량

유형 ESG 6/15 MM WS 주문 번호 <u>2619940000</u> GTIN (EAN) 4050118626148

3000 ST

버전

ESG, 디바이스 마커, 6 x 15 mm, 흰색