



바이드물러에서는 M8/M12 플러그와 커넥터 없는 종단이 적용된 결선 라인으로 밸브 플러그를 제공할 수 있습니다. 밸브 플러그의 상태는 LED로 표시됩니다. 밸브 플러그에는 보호 회로가 있습니다. 바이드물러 제품군에는 밸브 플러그 유형 A, B 및 C 그리고 DIN과 산업 표준이 포함됩니다. 나사로 고정하면 보호 등급 IP 67이 충족됩니다. 아웃렛 방향도 중요한 요소이므로 바이드물러는 다양한 버전을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	밸브 케이블 (선조립), 직선형 플러그 - 밸브 플러그, 디자인 A(18 mm), M12 = A-코딩, 케이블 길이: 5 m, PUR, 검정
주문 번호	1316550500
유형	SAIL-VSA-DS-M12G-5.0U
GTIN (EAN)	4050118119794
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2027-02-28T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

순중량

224 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

케이블의 기술 사양

케이블 길이

5 m

PE 기능

예

코어 단면적

0.34 mm²

할로겐

아니요

가속

5 m/s²

구부림 반경, 최소, 고정

5 x 케이블 직경

속도

200 m/min

케이블 길이 구성 가능

아니요

컬러 코딩

파란색, 갈색, 녹색/노란색,
검은색, 흰색

온도 범위, 고정

-40...90 °C

온도 범위, 이동

-30...90 °C

외경

5.2 mm ± 0.2 mm

외피 색상

검정

케이블 캐리어에 적합

예

차폐

아니요

절연

PP

구부림 반경, 최소, 이동

10 x 케이블 직경

구부림 주기

3 Mio

외피 재질

PUR

용접 스파크 저항

아니요

비틀림 저항

0 °/m

용접 비드 내성

아니요

풀 수

4 (3 + PE)

일반 기술 데이터

코딩

디자인 A(18 mm), M12 =
A-코딩

결선 나사산

기타

접점 표면

주석 도금

LED

예

버전

직선형 플러그 - 밸브
플러그

하우징 기본 재질

TPU

접점 재질

CuZn

공칭 전압

24 V

정격 전류

4 A

보호 등급

IP67, 스크류된 경우

오염 심각도

3

나사선 링 재질

니켈 도금 CuZn

하우징의 온도 범위

-25...+80 °C

조임 토크

장착 스크류 M3: 0.4 Nm,
M12: 1.0 Nm

플러그, 우

플러그 우측

한쪽 끝, M12, A-코딩, 풀
수[In-Block]: 5, IP67, 수형
접점, 직선, 비차폐

플러그, 좌

플러그 좌측

한쪽 끝, 밸브 플러그,
디자인 A(18 mm), 풀 수

기술 데이터


[In-Block]: 4, IP67, 암형
접점, 0° 꺾임, LED 노란색
및 녹색, 비차폐

분류


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

도면


치수 도면




치수 도면



폴 계획



폴 계획



결선

