



## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 제품 이미지



직선 180° 아웃렛 방향의 와이어 결선을 위한 TOP 스크류 시스템이 있는 암형 플러그. 암형 커넥터는 라벨링 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극수: 9, 180°, TOP 결선, 클램프 범위, 최대: 2.5 mm², 박스 |
| 주문 번호      | <a href="#">1502560000</a>                                                  |
| 유형         | BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190171117                                                               |
| 수량         | 36 items                                                                    |
| 제품 데이터     | IEC: 400 V / 27 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 17 A / AWG 26 - AWG 14     |
| 패키징        | 박스                                                                          |

BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cURus)          | E60693                  |

치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이  | 31.8 mm  | 깊이 (인치) | 1.252 inch  |
| 높이  | 12.2 mm  | 높이 (인치) | 0.4803 inch |
| 너비  | 47.74 mm | 폭 (인치)  | 1.8795 inch |
| 순중량 | 27.61 g  |         |             |

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

시스템 매개변수

|                             |                               |        |                        |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|------------------------|
| 제품군                         | OMNIMATE 시그널 - 시리즈 BL/SL 5.08 |        |                        |
| 결선 유형                       | 필드 결선                         |        |                        |
| 와이어 결선 방식                   | TOP 결선                        |        |                        |
| 피치(mm)(P)                   | 5.08 mm                       |        |                        |
| 피치(인치)(P)                   | 0.200 "                       |        |                        |
| 도체 아웃렛 방향                   | 180°                          |        |                        |
| 극 수                         | 9                             |        |                        |
| L1(mm)                      | 40.64 mm                      |        |                        |
| L1(인치)                      | 1.600 "                       |        |                        |
| 행 수                         | 1                             |        |                        |
| 핀 시리즈 수량                    | 1                             |        |                        |
| 정격 단면적                      | 2.5 mm²                       |        |                        |
| DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 손가락 터치 안전                     |        |                        |
| DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호   | IP20 플러그드/ IP10 언플러그드         |        |                        |
| 보호 등급                       | IP20                          |        |                        |
| 불륨 저항                       | ≤5 mΩ                         |        |                        |
| 코딩 가능                       | 예                             |        |                        |
| 탈피 길이                       | 13 mm                         |        |                        |
| 클램프 스크류                     | M 2.5                         |        |                        |
| 스크류드라이버 블레이드                | 0.6 x 3.5                     |        |                        |
| 스크류드라이버 블레이드 표준             | DIN 5264                      |        |                        |
| 플러그 주기                      | 25                            |        |                        |
| 플러그링 힘/풀, 최대                | 8 N                           |        |                        |
| 당기는 힘 / 풀, 최대               | 7 N                           |        |                        |
| 조임 토크                       | 토크 유형                         | 와이어 결선 |                        |
|                             | 사용 정보                         | 조임 토크  | 최소 0.4 Nm<br>최대 0.5 Nm |

자재 데이터

|           |          |        |      |
|-----------|----------|--------|------|
| 절연재       | PBT      | 컬러 코드  | 주황색  |
| 컬러 차트(유사) | RAL 2000 | 절연재 그룹 | IIIa |

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

|                                           |        |                      |                            |
|-------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------|
| CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 200  | Moisture Level (MSL) |                            |
| UL 94 가연성 등급                              | V-0    | 접점 재질                | 구리 합금                      |
| 접점 표면                                     | 주석 도금  | 플러그 접점의 레이어 구조       | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| 보관 온도, 최소                                 | -40 °C | 보관 온도, 최대            | 70 °C                      |
| 작동 온도, 최소                                 | -50 °C | 작동 온도, 최대            | 100 °C                     |
| 온도 범위, 설치, 최소                             | -25 °C | 온도 범위, 설치, 최대        | 100 °C                     |

### 결선에 적합한 컨덕터

|                                   |                          |              |                             |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| 클램프 범위, 최소                        | 0.13 mm <sup>2</sup>     |              |                             |
| 클램프 범위, 최대                        | 2.5 mm <sup>2</sup>      |              |                             |
| 결선 단면규격 AWG, 최소                   | AWG 28                   |              |                             |
| 결선 단면규격 AWG, 최대                   | AWG 14                   |              |                             |
| 단선, 최소 H05(07) V-U                | 0.2 mm <sup>2</sup>      |              |                             |
| 단선, 최대 H05(07) V-U                | 2.5 mm <sup>2</sup>      |              |                             |
| 연선, 최소 H05(07) V-K                | 0.2 mm <sup>2</sup>      |              |                             |
| 연선, 최대 H05(07) V-K                | 2.5 mm <sup>2</sup>      |              |                             |
| 플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소 | 0.2 mm <sup>2</sup>      |              |                             |
| 플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최대 | 1.5 mm <sup>2</sup>      |              |                             |
| 와이어 엔드 페를 포함, DIN 46228 pt 1, 최소  | 0.2 mm <sup>2</sup>      |              |                             |
| 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대         | 1.5 mm <sup>2</sup>      |              |                             |
| EN 60999 a x b 규격, ø              | 2.4 mm x 1.5 mm ; 2.4 mm |              |                             |
| 클램프형 도체                           | 도체 결선 단면적                | 유형           | 미세 와이어                      |
|                                   |                          | 공칭           | 0.5 mm <sup>2</sup>         |
|                                   | 와이어 종단 페를                | 탈피 길이        | 공칭 14 mm                    |
|                                   |                          | 권장 와이어 종단 페를 | <a href="#">H0.5/18 OR</a>  |
|                                   | 도체 결선 단면적                | 유형           | 미세 와이어                      |
|                                   |                          | 공칭           | 1 mm <sup>2</sup>           |
|                                   | 와이어 종단 페를                | 탈피 길이        | 공칭 15 mm                    |
|                                   |                          | 권장 와이어 종단 페를 | <a href="#">H1.0/18 GE</a>  |
|                                   | 도체 결선 단면적                | 유형           | 미세 와이어                      |
|                                   |                          | 공칭           | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
|                                   | 와이어 종단 페를                | 탈피 길이        | 공칭 15 mm                    |
|                                   |                          | 권장 와이어 종단 페를 | <a href="#">H1.5/18D SW</a> |
|                                   |                          | 탈피 길이        | 공칭 12 mm                    |
|                                   |                          | 권장 와이어 종단 페를 | <a href="#">H1.5/12</a>     |

참조 텍스트 플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다. 페럴 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다.

### IEC 정격데이터

|                                   |                        |                                   |               |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 표준에 따라 시험완료                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | 정격 전류, 극 수(Tu=20°C)               | 27 A          |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)            | 19 A                   | 정격 전류, 극 수(Tu=40°C)               | 24 A          |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)            | 16 A                   | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2      | 400 V         |
| 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2     | 320 V                  | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3     | 250 V         |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2  | 4 kV                   | 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 4 kV          |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 4 kV                   | 단시간 내전류 저항                        | 3 x 1s, 100 A |

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### CSA에 따른 정격 데이터

|                      |                        |                      |                |
|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 협회(CSA)              | CSA                    | 인증 번호(CSA)           | 200039-1121690 |
| 정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 300 V                  | 정격 전압(사용 그룹 D / CSA) | 300 V          |
| 정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 15 A                   | 정격 전류(사용 그룹 D / CSA) | 15 A           |
| 와이어 단면적, AWG, 최소     | AWG 26                 | 와이어 단면적, AWG, 최대     | AWG 14         |
| 승인값 참조               | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |                      |                |

### UL 1059에 따른 정격 데이터

|                          |                        |                          |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 협회(cURus)                | CURUS                  | 인증 번호(cURus)             | E60693 |
| 정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 300 V                  | 정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 300 V  |
| 정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 17 A                   | 정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 10 A   |
| 와이어 단면적, AWG, 최소         | AWG 26                 | 와이어 단면적, AWG, 최대         | AWG 14 |
| 승인값 참조                   | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |                          |        |

### 패키징

|       |           |        |           |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 패키징   | 박스        | VPE 길이 | 351.00 mm |
| VPE 폭 | 143.00 mm | VPE 높이 | 39.00 mm  |

### 유형 테스트

|                           |        |                                                                        |                            |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 테스트: 표시 내구성               | 표준     | DIN EN 61984 섹션 7.3.2 / 09.02, DIN EN 60068-2-70 / 07.96에서 패턴 가져옴      |                            |
|                           | 테스트    | 원산지 표시, 재질 유형, 날짜 시계                                                   |                            |
|                           | 평가     | 사용 가능                                                                  |                            |
|                           | 테스트    | 내구성                                                                    |                            |
|                           | 평가     | 통과                                                                     |                            |
| 테스트: 접속 오류(비호환성)          | 표준     | DIN EN 61984 섹션 6.3 및 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06         |                            |
|                           | 테스트    | 180° 회전, 코딩 요소 포함                                                      |                            |
|                           | 평가     | 통과                                                                     |                            |
|                           | 테스트    | 육안 검사                                                                  |                            |
|                           | 평가     | 통과                                                                     |                            |
| 테스트: 클램프 사용 가능한 단면        | 표준     | DIN EN 60999-1 섹션 7 및 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 섹션 8.2.4.5.1 / 12.02 |                            |
|                           | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터                                                           | 경질 0.08 mm <sup>2</sup> 단면 |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터                                                           | 꼬임 0.08 mm <sup>2</sup> 단면 |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터                                                           | 경질 2.5 mm <sup>2</sup> 단면  |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터                                                           | 꼬임 2.5 mm <sup>2</sup> 단면  |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터                                                           | AWG 26/1 단면                |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터                                                           | AWG 26/19 단면               |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터                                                           | AWG 14/1 단면                |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터                                                           | AWG 14/19 단면               |
|                           | 평가     | 통과                                                                     |                            |
| 컨덕터의 손상 및 의도치 않은 느슨해짐 테스트 | 표준     | DIN EN 60999-1 섹션 9.4 / 12.00                                          |                            |
|                           | 요구 사항  | 0.2 kg                                                                 |                            |
|                           | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터                                                           | AWG 28/1 단면                |

기술 데이터

|        |                 |                        |           |
|--------|-----------------|------------------------|-----------|
|        |                 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면        | AWG 26/19 |
| 평가     | 통과              |                        |           |
| 요구 사항  | 0.3 kg          |                        |           |
| 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 경질 0.5 mm <sup>2</sup> |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 꼬임 0.5 mm <sup>2</sup> |           |
| 평가     | 통과              |                        |           |
| 요구 사항  | 0.7 kg          |                        |           |
| 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 경질 2.5 mm <sup>2</sup> |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 꼬임 2.5 mm <sup>2</sup> |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | AWG 14/1               |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | AWG 14/19              |           |
| 평가     | 통과              |                        |           |
| 표준     | DIN EN 60999-1  | 섹션 9.5 / 12.00         |           |
| 요구 사항  | ≥5 N            |                        |           |
| 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | AWG 28/1               |           |
| 평가     | 통과              |                        |           |
| 요구 사항  | ≥10 N           |                        |           |
| 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | AWG 26/19              |           |
| 평가     | 통과              |                        |           |
| 요구 사항  | ≥20 N           |                        |           |
| 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 경질 0.5 mm <sup>2</sup> |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 꼬임 0.5 mm <sup>2</sup> |           |
| 평가     | 통과              |                        |           |
| 요구 사항  | ≥40 N           |                        |           |
| 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | AWG 14/1               |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | AWG 14/19              |           |
| 평가     | 통과              |                        |           |
| 요구 사항  | ≥50 N           |                        |           |
| 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 경질 2.5 mm <sup>2</sup> |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 꼬임 2.5 mm <sup>2</sup> |           |
| 평가     | 통과              |                        |           |

중요 참고 사항

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC 준수 | 적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 참고 사항  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• Crimp form A for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool are recommended for the largest cable sizes.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> </ul> |

### 기술 데이터


- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

#### 분류


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

### 도면

### 제품 이미지



### Graph




### 제품 장점



Lower assembly costs Secure in a matter of seconds

### 도면

#### 제품 장점



Guaranteed secure fixing For wall  
thickness from 0.5 to 2 mm

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### PCB 장착용 블록



작은 부품 큰 효과:

고정 부착 요소는 수형 커넥터를 회로 보드에 고정하여  
• 소켓과 수형 커넥터 사이에 방진 연결을 제공함으로써  
• 전체 연결 플러그 연결부의 기계적 내구성을  
향상시킵니다.

클립온 또는 사전 조립됨 - 항상 올바른 솔루션:

- 뛰어난 내구성, 정밀 피팅 도브테일
- 뛰어난 내구성의 금속 나사산 인서트
- 모든 아웃렛 방향에 적합

최대 안정성, 최소 작업:

- 잦은 조임 작업에서 뛰어난 탄력성
- 다양하고 쉬운 선택

결과: 솔더링 접점, 접점 및 전체 모듈이 진동 및 인장  
하중과 같은 기계적 응력에 대해 추가 탄력성을  
제공합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 유형         | BBDF OR                    | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1307570000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 주황색, 극 수: 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118109566              |                                        |
| 수량         | 100 ST                     |                                        |
| 유형         | BBDF BK                    | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1307580000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 검정, 극 수: 0  |
| GTIN (EAN) | 4050118109764              |                                        |
| 수량         | 100 ST                     |                                        |
| 유형         | SLA BB12R SW               | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1626880000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 검정, 극 수: 0  |
| GTIN (EAN) | 4008190198213              |                                        |
| 수량         | 100 ST                     |                                        |
| 유형         | SLA BB11R SW               | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1692340000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 검정, 극 수: 0  |
| GTIN (EAN) | 4008190864965              |                                        |
| 수량         | 20 ST                      |                                        |
| 유형         | SLA BB1R OR                | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1723430000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 주황색, 극 수: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190365981              |                                        |
| 수량         | 20 ST                      |                                        |
| 유형         | SLA BB2R OR                | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1723440000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 주황색, 극 수: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190365998              |                                        |
| 수량         | 20 ST                      |                                        |
| 유형         | SLA BB5R OR                | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1723460000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 주황색, 극 수: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190366018              |                                        |
| 수량         | 20 ST                      |                                        |
| 유형         | SLA BB6R OR                | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1723470000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 주황색, 극 수: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190366025              |                                        |
| 수량         | 20 ST                      |                                        |
| 유형         | SLA BB1R SW                | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1723480000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 검정, 극 수: 0  |
| GTIN (EAN) | 4008190366032              |                                        |
| 수량         | 20 ST                      |                                        |

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 유형         | SLA BB2R SW                | 버전                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1723490000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 검정, 극 수: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190366049              |                                       |
| 수량         | 20 ST                      |                                       |
| 유형         | SLA BB5R SW                | 버전                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1723510000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 검정, 극 수: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190366063              |                                       |
| 수량         | 20 ST                      |                                       |
| 유형         | SLA BB6R SW                | 버전                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1723520000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 검정, 극 수: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190366070              |                                       |
| 수량         | 20 ST                      |                                       |

## 코딩 부품



연결될 것으로 가정된 부분만 결선: 올바른 위치에 올바른 결선.  
코딩 요소와 잠금 장치는 제조 공정 및 작동 중 연결 요소를 명확하게 구분합니다.  
코딩 요소와 잠금 장치는 조립 전 또는 케이블 조립 단계에서 삽입됩니다. Weidmüller 대안: 납땜 전에 사전 코딩할 다양한 구성기를 사용한 온라인 구성.  
회로 보드에서 올바르지 않은 조립과 결선 요소의 올바르지 않은 플러깅이 더 이상 일어나지 않습니다.  
이점: 제조 동안 문제해결 과정이 없으며 사용자에게 의한 작동 오류가 없습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 유형         | BLZ/SL KO BK BX            | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1545710000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 검정, 극 수: 1  |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |                                        |
| 수량         | 50 ST                      |                                        |
| 유형         | BLZ/SL KO OR BX            | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1573010000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 주황색, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |                                        |
| 수량         | 100 ST                     |                                        |

## 탈거용 손잡이



찾은 부하 변화의 경우: 플러그 커넥터를 위한 "트레일러 커플링".  
변형 방지는 도체에서 변형을 완화시키는 것 이상을 제공합니다.  
해당 연결 플러그에 간단히 클립온하여  
• 도체를 묶습니다  
• 가이드 케이블  
• 결선 및 개폐 보조로 사용  
결선 접점에 손상이 없으며, 명확하고, 깔끔한 결선, 그리고 취급이 쉽습니다.  
사용자 이점: 열악한 산업 환경에서 견고한 영구적인 결선을 제공하며 편리한 작업으로 개선 시스템 가용성을 보장합니다.

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 유형         | BLAT ZE04 OR BX            | 버전                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1577980000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 스트레인 릴리프, 주황색, 극 수: 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190078249              |                                           |
| 수량         | 50 ST                      |                                           |

### PCB 장착용 블록



작은 부품 큰 효과:

고정 부착 요소는 수형 커넥터를 회로 보드에 고정하여

- 소켓과 수형 커넥터 사이에 방진 연결을 제공함으로써
- 전체 연결 플러그 연결부의 기계적 내구성을 향상시킵니다.

클립온 또는 사전 조립됨 - 항상 올바른 솔루션:

- 뛰어난 내구성, 정밀 피팅 도브테일
- 뛰어난 내구성의 금속 나사산 인서트
- 모든 아웃렛 방향에 적합

최대 안정성, 최소 작업:

- 잦은 조임 작업에서 뛰어난 탄력성
- 다양하고 쉬운 선택

결과: 솔더링 접점, 접점 및 전체 모듈이 진동 및 인장 하중과 같은 기계적 응력에 대해 추가 탄력성을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 유형         | SLA BB12R OR               | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1593450000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 주황색, 극 수: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190122164              |                                        |
| 수량         | 100 ST                     |                                        |

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 유형         | SLA BB11R OR               | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1604120000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 블록, 주황색, 극 수: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190182977              |                                        |
| 수량         | 20 ST                      |                                        |

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL 5.00/90




90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.00/09/90 4.5SN BK ... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1626050000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190197353              | 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(I): 4.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스     |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |

### SLS 5.08/180 SN



클램프 스크류 와이어 결선형이 있는 수형 플러그 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SLS 5.08/09/180 SN OR BX   | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1627160000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4008190199678              | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스                 |
| 수량         | 36 ST                      |                                                  |

### SLZF 5.08/90



텐션 스프링 클램프 와이어 결선이 있는 수형 플러그. 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 유형         | SLZF 5.08/09/90 SN OR BX   | 버전                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1673160000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 텐션 |
| GTIN (EAN) | 4008190434878              | 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스              |
| 수량         | 50 ST                      |                                                |


## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SLZF 5.08/180




텐션 스프링 클램프 와이어 결선이 있는 수형 플러그. 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SLZF 5.08/09/180 SN OR ... | 버전                                                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1709440000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 텐션 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4008190950262              |                                                                                   |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                   |

### SL 5.00/90




90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.00/09/90 3.2SN BK ... | 버전                                                                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">1723080000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4008190371678              |                                                                                               |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                               |

### SL 5.08/180



직선 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/09/180 3.2SN BK... | 버전                                                                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1517910000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4008190192938              |                                                                                                |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                |

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/09/180 3.2SN DK... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1517950000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190291181              | 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 녹색, 박스    |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |
| 유형         | SL 5.08/09/180 3.2SN OR... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1517960000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190137090              | 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스   |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |
| 유형         | SL 5.08/09/180 4.5SN OR... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1522560000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190016678              | 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 주황색, 박스   |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |

## SL 5.00/90




90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.00/09/90 3.2SN OR ... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1571200000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.00 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190012571              | 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스    |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |

## SLDF 5.08



옵션 잠금 기능이 있는 판넬 관통 장착용 수형 커넥터. 플랫 블레이드 또는 솔더 결선으로서 내부 결선. 이 수형 커넥터는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 유형         | SLDF 5.08 L/F 9 SN OR BX   | 버전                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1599200000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 플랫 |
| GTIN (EAN) | 4008190084387              | 블레이드 결선, 용접 결선, 박스                             |
| 수량         | 24 ST                      |                                                |


## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SLD 5.08/90G




병렬 핀 배열의 2층 수형 헤더. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SLD 5.08/18/90G 3.2SN O... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1601860000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190186944              | 수: 18, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스   |
| 수량         | 20 ST                      |                                                  |

### SLD 5.08/180G



병렬 핀 배열의 2층 수형 헤더. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SLD 5.08/18/180G 3.2SN ... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1602460000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190156794              | 수: 18, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스  |
| 수량         | 20 ST                      |                                                  |

### SL 5.08/135



135° 아웃렛 방향의 수형 결선. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/09/135 3.2SN OR... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1603130000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190044299              | 수: 9, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스   |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL-SMT 5.08HC/90G Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/09/90G 3...  | 버전                                                                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1780250000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 피쳐 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248165575              |                                                                                                   |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                   |

### SLDV-THR 5.08/180FLF



내열성, 2층, 측면 오프셋, 플랜지 또는 솔더 플랜지가 있는 수형 커넥터. 리플로우 솔더링에 적합한 1.5 mm 솔더 핀. 리플로우 및 웨이브 솔더링에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 유형         | SLDV-THR 5.08/18/180FLF... | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1829080000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지/용접 플랜지, THT/THR 용접            |
| GTIN (EAN) | 4032248335770              | 결선, 5.08 mm, 극 수: 18, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, |
| 수량         | 20 ST                      | 검정, 박스                                                 |

### SLDV-THR 5.08/180F



내열성, 2층, 측면 오프셋, 플랜지 또는 솔더 플랜지가 있는 수형 커넥터. 리플로우 솔더링에 적합한 1.5 mm 솔더 핀. 리플로우 및 웨이브 솔더링에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SLDV-THR 5.08/18/180F 1... | 버전                                                                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1828960000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 18, 180°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248335657              |                                                                                                    |
| 수량         | 20 ST                      |                                                                                                    |

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | SLDV-THR 5.08/18/180F 3... | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1828840000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT/THR 용접 결선, 5.08        |
| GTIN (EAN) | 4032248335534              | mm, 극 수: 18, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| 수량         | 20 ST                      |                                                      |

## SL-SMT 5.08HC/90F Box




내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/09/90F 3...  | 버전                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1837700000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT/THR 용접 결선, 5.08      |
| GTIN (EAN) | 4032248347513              | mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| 수량         | 30 ST                      |                                                    |

## SL-SMT 5.08/180G Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/09/180G 3... | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1838280000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08      |
| GTIN (EAN) | 4032248348343              | mm, 극 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| 수량         | 50 ST                      |                                                     |


## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL-SMT 5.08/180 Box



내열성, 직선, 개방형 끝단의 핀 헤더. 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/09/180 3...  | 버전                                                                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1838050000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248348114              |                                                                                                    |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                    |

### SL-SMT 5.00HC/90LF Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.00HC/09/90LF 3... | 버전                                                                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1840420000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 용접 플랜지, THT/THR 용접 결선, 5.00 mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248351268              |                                                                                                     |
| 수량         | 30 ST                      |                                                                                                     |

### SL-SMT 5.08/180LF Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/09/180LF ... | 버전                                                                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1838510000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 용접 플랜지, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248348572              |                                                                                                      |
| 수량         | 30 ST                      |                                                                                                      |

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL-SMT 5.08/180F Box




내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/09/180F 3... | 버전                                                                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1837890000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248347704              |                                                                                                   |
| 수량         | 30 ST                      |                                                                                                   |

### SLS 5.08/180FI



클램프 스크류 와이어 결선형이 있는 수형 플러그 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SLS 5.08/09/180FI SN OR... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1846280000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248362561              | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스                 |
| 수량         | 30 ST                      |                                                  |

### SLZF 5.08/180F



텐션 스프링 클램프 와이어 결선이 있는 수형 플러그. 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 유형         | SLZF 5.08/09/180F SN OR... | 버전                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">1847020000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 텐션 |
| GTIN (EAN) | 4032248363186              | 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스               |
| 수량         | 50 ST                      |                                                 |

## 대응물

### SLS 5.08/180F



클램프 스크류 와이어 결선형이 있는 수형 플러그 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SLS 5.08/09/180F SN OR ... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1846430000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248362738              | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스                 |
| 수량         | 30 ST                      |                                                  |

### SL-SMT 5.08/180LF Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/09/180LF ... | 버전                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1797300000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 용접 플랜지, THT/THR 용접 결선,           |
| GTIN (EAN) | 4032248159314              | 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, |
| 수량         | 30 ST                      | 박스                                                    |

### SL-SMT 5.00HC/90LF Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.00HC/09/90LF 1... | 버전                                                      |
| 주문 번호      | <a href="#">1797300000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 용접 플랜지, THT/THR 용접 결선,             |
| GTIN (EAN) | 4032248238088              | 5.00 mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| 수량         | 30 ST                      |                                                         |

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL-SMT 5.08HC/90G Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/09/90G 1.... | 버전                                                                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1775072001</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248156542              |                                                                                                   |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                   |

### SL-SMT 5.08HC/90 Box




90° 각도의 내고온 개방형 수형 헤더 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/09/90 1.5... | 버전                                                                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1774832001</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248155873              |                                                                                                   |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                   |

### SL-SMT 5.08/180G Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/09/180G 1... | 버전                                                                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1775992001</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248158980              |                                                                                                    |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                    |

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL-SMT 5.08HC/90 Box



90° 각도의 내고온 개방형 수형 헤더 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/09/90 3.2... | 버전                                                                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1780020000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248165346              |                                                                                                   |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                   |

### SL-SMT 5.08HC/90LF Box




내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/09/90LF 3... | 버전                                                                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1780480000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 용접 플랜지, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248165803              |                                                                                                     |
| 수량         | 30 ST                      |                                                                                                     |

### SLS 5.08/180B



클램프 스크류 와이어 결선형이 있는 수형 플러그 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SLS 5.08/09/180B SN OR ... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1627310000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4008190199821              | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스                 |
| 수량         | 36 ST                      |                                                  |

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SLZF 5.08/180B



텐션 스프링 클램프 와이어 결선이 있는 수형 플러그.  
수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 유형         | SLZF 5.08/09/180B SN OR... | 버전                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">1710280000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 텐션 |
| GTIN (EAN) | 4008190319595              | 클램프 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스               |
| 수량         | 50 ST                      |                                                 |

### SL 5.08/90




90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브  
플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는  
라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/09/90 3.2SN OR ... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1508760000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190152833              | 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스    |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |

### SL 5.08/90B



90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브  
플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는  
라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/09/90B 3.2SN BK... | 버전                                                      |
| 주문 번호      | <a href="#">1511010000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,            |
| GTIN (EAN) | 4008190294656              | 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| 수량         | 50 ST                      |                                                         |

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/09/90B 3.2SN OR... | 버전                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1511060000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,          |
| GTIN (EAN) | 4008190135058              | 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량         | 50 ST                      | 박스                                                    |

## SL 5.08/90




90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/09/90 4.5SN OR ... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1513360000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190003319              | 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 주황색, 박스    |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |

## SL 5.08/90B



90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/09/90B 4.5SN BK... | 버전                                                      |
| 주문 번호      | <a href="#">1515610000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,            |
| GTIN (EAN) | 4008190043315              | 5.08 mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| 수량         | 50 ST                      |                                                         |


## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL 5.08/180B




직선 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/09/180B 3.2SN O... | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1520260000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,           |
| GTIN (EAN) | 4008190120412              | 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량         | 50 ST                      | 박스                                                     |
| 유형         | SL 5.08/09/180B 4.5SN O... | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1524860000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,           |
| GTIN (EAN) | 4008190109110              | 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량         | 50 ST                      | 박스                                                     |

### SL 5.00/90B




90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.00/09/90B 3.2SN OR... | 버전                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1580930000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,          |
| GTIN (EAN) | 4008190143671              | 5.00 mm, 극 수: 9, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량         | 50 ST                      | 박스                                                    |

### SL 5.08/135B



135° 아웃렛 방향의 수형 결선. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

## BLT 5.08HC/09/180B SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 대응물

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/09/135B 3.2SN O... | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1605600000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,           |
| GTIN (EAN) | 4008190142940              | 5.08 mm, 극 수: 9, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량         | 50 ST                      | 박스                                                     |

### SLT 5.08B



스크류 TOP 와이어 결선이 있는 수형 플러그. 이 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | SLT 5.08/09/180B SN OR ... | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1611780000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 9, 180°, TOP 결선, |
| GTIN (EAN) | 4008190192662              | 클램프 범위, 최대: 2.5 mm², 박스                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                                      |