## **CC-M 43/70 AL SDR**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







MetalliCards는 다양한 라벨링 요구 조건에 맞게 알루미늄 또는 스테인레스 스틸로 공급됩니다. 크롬 코팅 알루미늄 태그는 다양한 응용 분야를 위한 저렴한 대안이며, 특히 컬러 인쇄 시 대비가 강한 특징을 가집니다.기술적 수요가 높은 화학 및 프로세스 업종에서는 스테인레스 스틸 MetalliCard를 사용하면 내성이 강하기 때문에 안전합니다. 시스템 식별 스펙트럼 전체의 필요를 충족합니다. 소형 장비나 타입 플레이트 등에도 높은 품질의 마킹 프로세스를 보장합니다. 또한 MetalliCard는 최적의 설치 특성을 제공합니다. MetalliCards는 접착, 리벳, 태그 홀더나 레일 또는 스테인레스 스틸 케이블 타이와 같은 다양한 고정 옵션 덕분에 범용으로 사용할 수 있습니다. 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

버전	MetalliCard, 디바이스 마커, 43 x 70 mm, 은색		
주문 번호	<u>1505180000</u>		
유형	CC-M 43/70 AL SDR		
GTIN (EAN)	4050118313826		
수량	1 items		

## **CC-M 43/70 AL SDR**



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
ROHS	조수 조			
치수 및 중량				
깊이	0.5 mm	깊이 (인치)	0.0197 inch	
높이	43 mm	높이 (인치)	1.6929 inch	
너비	70 mm	폭 (인치)	2.7559 inch	
순중량	1.68 g			
온도				
작동 온도 범위	-55130 °C			
<u> </u>	00100			
선경 제품 표정 문구				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 데이터				
비거	프리그청			
<u> 버전</u> 너비	플러그형 			
<u>니미</u> 작동 온도 범위, 최대	70 mm 130 °C			
<del>ᆨᆼ 은ㅗ ద위, 최네</del> 작동 온도 범위, 최소	-55 °C			
<u> </u>				
<u> </u>	르르 프로크 크롬 코팅 알루미늄 (AL), 극처리 알루미늄			
<u> </u>	그는 고양 글루미늄 (AC), 국시다 글루미늄 M-Print PRO 파일 요건			
프레 문자 패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 MetalliCard			
라벨링 필드의 크기	41.3 x 68.3 mm			
호환 가능 프린터	x co.o			
프트 대응 프트디 콤비네이션당 마커 개수	1 MetalliCard = Device markers			
<u>급                                    </u>	-55130 °C			
 분류				
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
ECLASS 15.0	27-28-11-04			

카탈로그 상태 / 도면 2



## **CC-M 43/70 AL SDR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면



