데이터 시트

H2,5/14DS BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부
- 내열성 최대 105°C

0.5-10.0mm² 컨덕터용(AWG 20-7)

소재: E-Cu, 주석-아연 도금

다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 파란색
주문 번호	<u>1333100000</u>
유형	H2,5/14DS BL
GTIN (EAN)	4008190160364
수량	500 items
패키징	루즈

H2,5/14DS BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

	u	ı
$\overline{}$	7	ŀ

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량 0.13 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 포함	버전	표준
	와이어 종단 페룰, 특수		
	ㅋ기 파라새		

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	2.2 mm	접점면 길이(L2)	8 mm
칼러 직경(D2)	4 mm	 플라스틱 칼러 두께(S2)	0.25 mm
L1(mm)	14.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	10 mm
컨덕터 단면적	2.5 mm ²	컬러 코드	Weidmueller

분류

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC00005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

카탈로그 상태 / 도면 2



H2,5/14DS BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

도면

