

**PAC-UNIV-HE16-HE16-3M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



그림과 유사

**일반 주문 데이터**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | 사전조립 케이블, PAC              |
| 주문 번호      | <a href="#">1349650035</a> |
| 유형         | PAC-UNIV-HE16-HE16-3M5     |
| GTIN (EAN) | 4032248395583              |
| 수량         | 1 items                    |

## PAC-UNIV-HE16-HE16-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

ROHS 준수

### 치수 및 중량

순중량 247.8 g

### 온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50 °C

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 일반 데이터

|           |                      |           |          |
|-----------|----------------------|-----------|----------|
| 케이블 길이    | 3.5 m                | 적합        | 디지털 신호   |
| 기본 재질     | PVC                  | 케이블       | 케이블 LiYY |
| 인터페이스 커넥터 | HE10 16P             | 폴 수, 최소   | 16-극     |
| 외경        | 8 ± 1 mm             | 커넥터 PLC 측 | HE10 16P |
| 와이어 단면적   | 0.14 mm <sup>2</sup> |           |          |

### 전기 데이터

|           |                     |                  |            |
|-----------|---------------------|------------------|------------|
| 총 전류, 최대  | 3 A                 | 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A        |
| 정격 전압     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 저항               | ≤ 150 mΩ/m |
| 작동 전압     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 용량 와이어/와이어       | 300 pF/m   |
| 용량 와이어/차폐 | 300 pF/m            |                  |            |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |