



열 수축형 슬리브는 양면 인쇄가 가능하며, 케이블과 전선의 마킹 및 절연에 사용할 수 있습니다. 유연한 열 수축 재료를 사용하므로 도체 주위로 견고하고 완벽한 피팅이 가능하므로 공간이 절약됩니다.

일반 주문 데이터

버전	컨덕터 및 케이블 마커, 4.8 - 9.5 mm, 노란색
주문 번호	1513190000
유형	HSS-HF 4.8-9.5 EL Y30M
GTIN (EAN)	4050118320930
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	1.2 mm	깊이 (인치)	0.0472 inch
너비	15.1 mm	폭 (인치)	0.5945 inch
길이	30000 mm	길이 (인치)	1181.1 inch
순중량	548 g		

온도

작동 온도 범위	-55...105 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 유형	검은색	너비	15.1 mm
작동 온도 범위, 최대	105 °C	작동 온도 범위, 최소	-55 °C
컬러 코드	노란색	할로겐	아니요
길이	30000 mm	기본 재질	폴리올레핀
인쇄 문자	없음	호환 가능 프린터	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
작동 온도 범위	-55...105 °C	롤당 수	1

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	16 mm ²
전선 굵기, 최소	4 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	9.5 mm
컨덕터 O.D., 최소	4.8 mm	수축율	2:1
권장 수축 온도	90 °C	컨덕터 O.D.	4.8 - 9.5 mm
결선된 와이어의 단면적	4 - 16 mm ²		

중요 참고 사항

제품 정보	외부 롤 홀더 1302920000 필요
-------	-----------------------

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



액세서리

잉크 리본




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	RIBBON HSS HF EL 40/300...	버전
주문 번호	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
수량	1 ST	

THM MULTIMARK




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	THM MMP EXT.RH	버전
주문 번호	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK ROLLER 115	버전
주문 번호	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
수량	1 ST	
유형	MULTIMARK ROLLER 30	버전
주문 번호	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
수량	1 ST	

액세서리

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	버전
주문 번호	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
수량	1 ST	