

PAC-UNIV-D37F-D37F-1M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

일반 주문 데이터

버전	사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYCY, 12.2 ± 1 mm
주문 번호	1349930015
유형	PAC-UNIV-D37F-D37F-1M5
GTIN (EAN)	4099986580459
수량	1 items

PAC-UNIV-D37F-D37F-1M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
2010	- -			
ROHS	준수 			
치수 및 중량				
순중량	751.37 g			
	731.37 g			
온도				
보관 온도	-1060 °C	작동 온도	-1050 °C	
환경 제품 규정 준수				
2 110 T A 11511	T A			
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
NEACH SVIIC	U. I Wt% 이상의 SVHC 없음 			
일반 데이터				
케이블 길이	1.5 m	적합	아날로그 신호	
게이글 걸이 기본 재질	PVC	역입 케이블	어딜도그 선호 케이블 LiYCY	
기는 제필 인터페이스 커넥터	SUB-D FEMALE 37P	 폴 수, 최소	37- 폴	
인의제이 <u>의 기막의</u> 외경	12.2 ± 1 mm	<u>물 구, 되고</u> 커넥터 PLC 측	SUB-D FEMALE 37P	
<u> </u>	0.25 mm ²	717411207	300 DT LIVIALE 371	
전기 데이터				
	·			
총 전류, 최대	3 A	경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A	
정격 전압	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	저항	≤ 80 mΩ/m	
작동 전압	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	용량 와이어/와이어	300 pF/m	
용량 와이어/차펴	300 pF/m			
분류				
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237	
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20	
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20	
ECLASS 15.0	27-24-22-20		2,2,22	

카탈로그 상태 / 도면 2