


## SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다.  
당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A  
이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S,  
T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V  
DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M12, 핀, 직선형, 장착 나사선: PG 9, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이: 0.2 m, 전면 장착
주문 번호	<a href="#">1353790000</a>
유형	SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156522
수량	1 items

## SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

순중량	21.09 g
-----	---------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

## 케이블의 기술 사양

PE 기능	아니요	와이어 단면(프린트/온라인)	AWG 18
가닥/케이블 길이	0.2 m	코어 단면적 AWG	AWG 18
컬러 코딩	갈색, 흰색, 파란색, 검은색, 회색	풀 수	5

## 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5	코딩	A-코딩
접점 표면	금도금	하우징 기본 재질	황동, 니켈 도금
공칭 전압	60 V	보호 등급	IP67, 스크류된 경우
플러그 주기	≥ 100	케이블 글랜드	PG 9
정격 전류	접점 1-4 8A, 접점 5 2A	하우징의 온도 범위	-40 ... +85 °C

## 표준

커넥터 표준	IEC 61076-2-101
--------	-----------------

## 일반 데이터

극 수	5	코딩	A-코딩
결선 나사산	M12	접점 표면	금도금
하우징 기본 재질	황동, 니켈 도금	장착 유형	전면 장착
공칭 전압	60 V	보호 등급	IP67, 스크류된 경우
플러그 주기	≥ 100	케이블 글랜드	PG 9
정격 전압	250 V(4풀)/60 V(5풀)	정격 전류	접점 1-4 8A, 접점 5 2A
와이어 단면(프린트/온라인)	AWG 18	결선 1	M12
결선 2	Flying wires	가닥/케이블 길이	0.2 m
장착 나사산	PG 9	하우징의 온도 범위	-40 ... +85 °C
컨덕터 O.D.	-		

## 분류

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


**SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

폴 계획



## SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블  
글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고  
록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도  
포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SKMU PG9-MS	버전
주문 번호	<a href="#">1694080000</a>	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, PG 9, 2.8 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190872243	
수량	100 ST	