

## PAC-RX3I-SD25-V3-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



### 그림과 유사

선조립 PAC 케이블은 PLC와 PLC 인터페이스 간에 전기 및 논리 결선을 제공합니다. 이 케이블은 다음 요소로 구성됩니다.

- 제조업체의 PLC 커넥터
  - 단면적 0.14 mm<sup>2</sup> 또는 0.25 mm<sup>2</sup>의 다극 LIYY 또는 LY YCY(차퍼) 케이블
  - 인터페이스 결선용 플랫 케이블 커넥터, SUB-D 또는 RSV
- 케이블은 본래 설계 기능을 보장할 수 있도록 연속성 및 절연에 대해 자동적으로 테스트를 받았습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 주문 번호      | <a href="#">1373690010</a>                     |
| 유형         | PAC-RX3I-SD25-V3-1M                            |
| GTIN (EAN) | 4032248150724                                  |
| 수량         | 1 items  |

## PAC-RX3I-SD25-V3-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

ROHS 준수

### 치수 및 중량

순중량 338 g

### 온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50

### 환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### 일반 데이터

|           |                      |           |                         |
|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|
| 케이블 길이    | 1 m                  | 적합        | 아날로그 신호                 |
| 기본 재질     | PVC                  | 케이블       | 케이블 LiYCY               |
| 인터페이스 커넥터 | SUB-D FEMALE 25P     | 폴 수, 최소   | 25-폴                    |
| 외경        | 10.15 ± 1 mm         | 커넥터 PLC 측 | GEFANUC IC694TBS032 36P |
| 와이어 단면적   | 0.25 mm <sup>2</sup> |           |                         |

### 전기 데이터

|                  |           |         |                     |
|------------------|-----------|---------|---------------------|
| 총 전류, 최대         | 3 A       | 고전압 테스트 | 1 KV/1s             |
| 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A       | 정격 전압   | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| 저항               | ≤ 80 mΩ/m |         |                     |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |