

THM WO VIN 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



릴 형태의 THM WriteOn 케이블 마커는 최대 외경 36 mm의 도체 및 케이블 라벨링에 사용됩니다. 투명한 접착식 스트립이 마커 표면에 인쇄를 고정하고 보호합니다.

- 마킹을 투명 접착 스트립으로 감싸서 먼지 및 마손으로부터 보호
- 고품질 열전사 프린터로 간편하고 빠른 인쇄

일반 주문 데이터

버전	THM, 컨덕터 및 케이블 마커, 5.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, 흰색
주문 번호	1391410000
유형	THM WO VIN 24.5/62 WS
GTIN (EAN)	4050118191530
수량	1 ROL

THM WO VIN 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.07 mm	깊이 (인치)	0.0026 inch
높이	24.5 mm	높이 (인치)	0.9646 inch
너비	62 mm	폭 (인치)	2.4409 inch
순중량	683 g		

온도

작동 온도 범위 -40...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터


접착물	폴리아크릴 접착제		
인쇄 유형	검은색		
버전	자체 접착		
너비	62 mm		
UL 94 가연성 등급	V-0		
작동 온도 범위, 최대	80 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	흰색		
할로겐	예		
기본 재질	비닐 필름		
인쇄 문자	없음		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 릴	
라벨링 필드의 크기	25 x 24.5 mm		
UL 969에 따른 인증	아니요		
호환 가능 프린터	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
조합네이션당 마커 개수	1 Label reel = Conductor and cable markers		
작동 온도 범위	-40...80 °C		
롤당 수	2000		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굵기, 최대	95 mm ²
전선 굵기, 최소	0.75 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	13.7 mm
컨덕터 O.D., 최소	5.1 mm	텍스트 필드 폭	24.5 mm
텍스트 필드 높이	19.05 mm	컨덕터 O.D.	5.1 - 13.7 mm
결선된 와이어의 단면적	0.75 - 95 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM 110/360 SW	버전	
주문 번호	2005070000	잉크 리본	
GTIN (EAN)	4050118390049		
수량	1 ST		