



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

버전	프로파일 하우징, RS 80 담록색, 사출 프로파일, 너비: 2000 mm
주문 번호	1396730000
유형	PF RS 80 GN 2000MM
GTIN (EAN)	4050118202229
수량	32 M

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	15.7 mm	깊이 (인치)	0.6181 inch
높이	84 mm	높이 (인치)	3.3071 inch
너비	2000 mm	폭 (인치)	78.74 inch
순중량	115 g		

온도

작동 온도	-50 °C...60 °C
-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

표면 마감	미처리	기본 재질	PVC
-------	-----	-------	-----

일반 데이터

컬러 코드	담록색	보호 등급	IP00
컬러 차트(유사)	RAL 6021		

중요 참고 사항

제품 정보	커버 프로파일 및 엔드 플레이트에 3가지 높이를 이용할 수 있습니다. 커버 미포함 TS 장착: TS 32 = 45mm, TS35x7.5 = 40.5mm 커버가 낮은 TS 장착: TS 32 = 72 mm, TS 35x7.5 = 67.5 mm 커버가 높은 TS 장착: TS 32 = 91 mm, TS 35x7.5 = 86.5 mm 직접 장착: 커버 미포함/낮은 커버/높은 커버: 17 / 44 / 63 mm 치수의 PCB: 두께: 1.6 (±0.2) mm, 너비: 67.8 (+0.2) mm RS 섹션의 치수 = 인쇄 회로 기판의 길이 - 4.5 mm 치수 ADP 섹션 = PCB 길이 - 2 mm 예: PCB 길이 160 mm, RS 섹션 = 155.5 mm, ADP 섹션 = 158 mm		
-------	---	--	--

분류

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

