

AEP 2T 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

엔드 플레이트는 마지막 모듈형 단자대의 개방측에
장착되어 있습니다(엔드 브래킷 앞). 엔드 플레이트는
모듈형 단자대의 작동과 지정된 정격 전압을 보장합니다.
이는 전류가 흐르는 부품에 접촉되지 않도록 보호하고
마지막 단자대에 접촉 방지를 설정합니다.

일반 주문 데이터

버전	A-시리즈, 엔드 플레이트
주문 번호	1547690000
유형	AEP 2T 2.5
GTIN (EAN)	4050118441048
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	43.1 mm	깊이 (인치)	1.6968 inch
높이	88.25 mm	높이 (인치)	3.4744 inch
너비	2.1 mm	폭 (인치)	0.0827 inch
순중량	2.9 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.028 kg CO2eq.	

시스템 사양

버전	엔드 플레이트
----	---------

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

스냅인 페그 포함	예	스냅온	예
-----------	---	-----	---

분류

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01