


제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 플러그, 회색, 135 A, 극 수: 3, 피치 (mm)(P): 31.50, 절연: 예, 너비: 80.2 mm
주문 번호	1561990000
유형	WQB WPD X04/3
GTIN (EAN)	4050118367324
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	19.6 mm	깊이 (인치)	0.7717 inch
높이	14 mm	높이 (인치)	0.5512 inch
너비	80.2 mm	폭 (인치)	3.1575 inch
순중량	18.6 g		

온도

보관 온도: -25 °C...55 °C 주변 온도: -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전압: 400 V 정격 전류: 135 A

시스템 사양

버전: 점프바

일반

극 수: 3 설치 권고: 스크류

자재 데이터

기본 재질: Wemid 컬러 코드: 회색

추가 기술 데이터

장착물 유형: 플러그 설치 권고: 스크류
 폭발 테스트 버전: 아니요 장착 유형: 플러그

크기

피치(mm)(P): 31.50 mm

중요 참고 사항

제품 정보: 최대 135 A는 중간 공급(Mid Feed-In)에서만 가능

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		