



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 제품 이미지

### 그림과 유사

### 일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 크림프 접점, 접점, 주석 도금,
	최대 수용 전선 범위 : 1 mm²
주문 번호	<u>1567060000</u>
유형	DFFC 0.5-1.0 SN E
GTIN (EAN)	4008190166991
수량	250 items
제품 데이터	
패키징	박스



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
3 -			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	18.8 mm	깊이 (인치)	0.7402 inch
높이	5.7 mm	높이 (인치)	0.2244 inch
너비	4.3 mm	폭 (인치)	0.1693 inch
순중량	0.35 g		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
자재 데이터			
컬러 코드	No	컬러 차트(유사)	_
절디 고드 접점 기본 재질	 구리 합금	글니 사드(ㅠ사) 접점 재질	- - 구리 합금
접점 표면	<u> </u>	<u> </u>	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	ㅡㄷ ㄷㅡ, ㅡㅡ 작동 온도, 최소	-50 °C
작동 온도, 최대	100 °C	온도 범위, 설치, 최소	-25 °C
온도 범위, 설치, 최대	100 °C		
결선에 적합한 컨덕터			
771-1101-114		7717	
클램프 범위, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	클램프 범위, 최대	1 mm <sup>2</sup>
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 20	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 18
꼬임, 최소 H07V-R 연선, 최소 H05(07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>	stranded, 최대 H07V-R 연선, 최대 H05(07) V-K	1 mm <sup>2</sup> 1 mm <sup>2</sup>
와이어 엔드 페룰 포함, DIN 46228 pt 1,		<u> </u>	0 mm <sup>2</sup>
최소	O IIIIII		
IEC 정격데이터			
표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984	서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 /	0 kV
 단시간 내전류 저항	3 x 1s, 120 A	오염 등급 III/2	
	3 X 15, 120 A		
패키징			
패키징	박스	VPE 길이	97.00 mm
VPE 폭	90.00 mm	VPE 높이	39.00 mm
중요 참고 사항			
IPC 준수	적합성:본 제품은 국제 공인 표	E준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고	, 해당 데이터 시트에 명시된
	클레임은 요청 시 검토할 수 있		
참고 사항	Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months		
분류			
ETIMA C. O.	F0000040	FT104.7.0	50000040
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002943 EC002943	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002943 EC002943
LI IIVI O.U	LUUU2343	LINVI 9.0	L0002343

작성 날짜 21.11.2025 04:41:16 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92
ECLASS 11.0	27-46-04-03	ECLASS 12.0	27-46-04-03
ECLASS 13.0	27-46-04-03	ECLASS 14.0	27-46-04-03
ECLASS 15.0	27-46-04-03		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

도면	www.weidmueller.com	
Dimensional drawing		