

HDC MHE 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전	신호 모듈, 400 V, 16 A, 극 수: 8, 크림프 결선, 수형, 필요한 플리그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	1428880000
유형	HDC MHE 8 MC
GTIN (EAN)	4050118233247
수량	1 items

HDC MHE 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	39.7 mm	높이 (인치)	1.563 inch
너비	14.5 mm	폭 (인치)	0.5709 inch
순중량	10.68 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

PE 결선 데이터

결선 유형 PE	모듈 프레임을 통한 스크류 결선
----------	-------------------

버전

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12	탈피 길이, 정격 결선	7.5 mm
결선 유형	크립프 결선	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 20
전선 굽기, 최대	4 mm ²	전선 굽기, 최소	0.5 mm ²

일반 데이터

극 수	8	UL 94 가연성 등급	V-0
절연 저항	1012 Ω	플러그 주기	≥ 500
유형	수형	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트, 유리 섬유 강화
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	400 V
UL/CSA에 따른 정격 전압	600 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	6 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	16 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	1

분류



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHE 8 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


도면




HDC-MHE 8-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H05V-K0,5:




HDC-MHE 8-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K4,0:



HDC-MHE 8-modules in the IP65-housing,
Conductor H05V-K0,5:



HDC-MHE 8-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K4,0:



HDC MHE 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

크림프 접점 HE



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.



일반 주문 데이터

유형	HDC-C-HE-SM0.5AG	버전
주문 번호	1200500000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190159627	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM0.5AU	버전
주문 번호	1651420000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 0.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400095	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG	버전
주문 번호	1200600000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190171308	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU	버전
주문 번호	1651430000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 1, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400101	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM1.5AG	버전
주문 번호	1200700000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190074920	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM1.5AU	버전
주문 번호	1651440000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 1.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400118	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM2.5AG	버전
주문 번호	1200800000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190131913	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM2.5AU	버전
주문 번호	1651450000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 2.5, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400125	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM4.0AG	버전
주문 번호	1200900000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 4, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190115906	
수량	100 ST	
유형	HDC-C-HE-SM4.0AU	버전
주문 번호	1651460000	사각 커넥터, 크림프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 4, 회전됨, 구리 합금
GTIN (EAN)	4008190400132	
수량	100 ST	

HDC MHE 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

유형	HDC-C-HE-SM4.65AU	버전
주문 번호	1116540000	사각 커넥터, 크립프 접점, HE, HEE, HQ, MixMate, 수형, 전선 굽기,
GTIN (EAN)	4032248897261	최대: 4.65, 회전됨, 구리 합금
수량	100 ST	

HDC MHE 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

대응물

www.weidmueller.com

전기 모듈



연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MHE 8 FC	버전
주문 번호	1428890000	신호 모듈, 400 V, 16 A, 극 수: 8, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한
GTIN (EAN)	4050118233254	플러그인 슬롯 개수: 1
수량	1 ST	
유형	HDC MHE 8 FP	버전
주문 번호	2748450000	신호 모듈, 400 V, 16 A, 극 수: 8, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형
GTIN (EAN)	4050118890945	(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
수량	1 ST	