VG M25 EXI BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사







폴리아미드 케이블 글랜드는 폭발 위험 영역 Ex e (향상된 안전) 및 Ex i (본질 안전)에서 사용하기 적합합니다. 바이드뮬러는 제한 없이 제품군을 제공하며 표준 준수 외에도 케이블 글랜드는 4/7 줄의 향상된 충격 내성 및 제한 없이 -60℃까지 견딜 수 있는 폭넓은 온도 범위를 자랑합니다. 바이드뮬러 제품은 현행 기준 및 EN 60079-0 지침에 따른 시험을 거쳤으며, ATEX와 IECEx 인증도획득했습니다.

일반 주문 데이터

VG Exi 4J(Ex 플라스틱 케이블 글랜드 4J Exi), 케이블 글랜드, 직선, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 폴리아미드 6
1461070000
VG M25 EXI BL
4050118267129
20 items

카탈로그 상태 / 도면

VG M25 EXI BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
인증 사항	CE; EAC; ATEX; IECEX; INME	ETRO	
ROHS	준수		
치수 및 중량			
노이	40 mm	노이 (이 한)	1.5748 inch
<u>높이</u> 순중량	11.3 g	높이 (인치)	1.9748 IIICII
<u> </u>	1 1.5 g		
온도			
작동 온도	-40 °C80 °C		
환경 제품 규정 준수			
선경제품 표정 군구			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반정보			
케이블 외경, 최대	18 mm	케이블 외경, 최소	13 mm
GWDR 보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분)	UL 94 가연성 등급	НВ
작동 온도 범위, 최대	80 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
나사산 피치	1.5 mm		예
표준 규격	IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31	충격 저항	4 J ATEX 버전
AF 크기 1	33 mm	AF 크기 2	33 mm
보호 등급	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분)	케이블 글랜드	미터
기본 재질	폴리아미드 6	실 인서트	CR
외부 스레드	M 25	나사선 길이	10 mm
방폭 유형	본질 안전 Ex i	설치 지침	조립 안내 참조
케이블 글랜드 인증 번호			
식별	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	IMQ 13 ATEX 010 X
케이블 글랜드(IECEx) 인증 번호	IECEx IMQ 13.0003X	DEF 승인 조건	ATEX, IECEX
분류			
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000441 27-14-44-34	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-44-34	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-44-32 27-14-08-02
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-08-02
ECLASS 15.0	27-14-08-02	LOLAGO 14.0	27-14-00-02
202-300 10.0	27-14-00-02		

카탈로그 상태 / 도면 2



VG M25 EXI BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 SKMU M25 MS 버전 주문 번호 <u>1737010000</u> SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 25, 3.5 mm, 황동, 니켈 도금 GTIN (EAN) 4008190956486 수량 100 ST

카탈로그 상태 / 도면 3