

IE-CSQS9VE0020AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



조립된 IE 케이블

일반 주문 데이터

버전	시스템 케이블, V14 hybrid (shielded), V14 hybrid (shielded), PVC, 2 m, , 하이브리드
주문 번호	1465850020
유형	IE-CSQS9VE0020AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272338
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

길이	2 m	길이 (인치)	78.7402 inch
순중량	374 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...80 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

전기 속성

작동 전압	300 V	절연 저항	> 500 MΩ
-------	-------	-------	----------

표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
--------	--

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
--------	--

케이블 구조

외피 색상	검정	단면적	2 x 0.34 mm ² + 7 x 0.5 mm ²
절연재 단면적	1.25 mm	절연	PP
외피 직경, 최대	9.5 mm	외피 직경, 최소	9.1 mm
재질 외피	PVC	케이블 레이아웃	Hybrid cable, for permanent installation
차폐 편조물의 겹침	85 %	절연재 직경 2	2.15 mm

케이블의 기계적 및 재질 속성

최소 구부림 반경, 반복	10 x 케이블 직경	최소 구부림 반경, 한 번만	5 x 케이블 직경
---------------	-------------	-----------------	------------

케이블의 전기 속성

작동 전압	300 V	절연 저항	> 500 MΩ
-------	-------	-------	----------

플러그, 우

플러그 우측	Q10 Hybrid, IP67, 암형 접점, 직선, PushPull V14, 플러그, 아연 주조, 차폐
--------	---

기술 데이터

플러그, 좌

플러그 좌측	Q10 Hybrid, IP67, 암형 접점, 직선, PushPull V14, 플러그, 아연 주조, 차폐
--------	---

분류

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

IE-CSQS9VE0020AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

결선

