


SAIE-M8S-8-TL-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M8 thread, 장착 나사산: M8, 극 수: 8, 가닥/케이블 길이:
주문 번호	1467610000
유형	SAIE-M8S-8-TL-HW
GTIN (EAN)	4050118273502
수량	20 items

SAIE-M8S-8-TL-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 4.97 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

케이블의 기술 사양

폴 수 8

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	8	코딩	없음
접점 표면	금도금	결선 유형	핀
하우징 기본 재질	황동, 니켈 도금	공칭 전압	30 V
정격 전류	1.5 A	보호 등급	IP67, 스크류된 경우
케이블 글랜드	M 8	접점 유형	수형(Male)
하우징의 온도 범위	-25...+85 °C		

표준

커넥터 표준 IEC 61076-2-104

일반 데이터

극 수	8	코딩	없음
결선 나사산	M8 thread	접점 표면	금도금
결선 유형	핀	하우징 기본 재질	황동, 니켈 도금
공칭 전압	30 V	정격 전류	1.5 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우	케이블 글랜드	M 8
정격 전압	30 V	결선 1	M8
결선 2	Dip soldering	장착 나사산	M8
하우징의 온도 범위	-25...+85 °C	컨덕터 O.D.	-

분류

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

SAIE-M8S-8-TL-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

폴 계획

