데이터 시트

# SAIE-M12S-8S-TL-HW-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 그림과 유사



센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

| | |
|---|---|
| 버전 | 내장 플러그, M12, 장착 나사산: , 극 수: 8, 가닥/케이블 길이: |
| 주문 번호 | 1467730000 |
| 유형 | SAIE-M12S-8S-TL-HW-PG9 |
| GTIN (EAN) | 4050118273526 |
| 수량 | 20 items |

# 데이터 시트

## SAIE-M12S-8S-TL-HW-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

### 승인

| | |
|---|---|
| ROHS | 준수 |

### 치수 및 중량

| | |
|---|---|
| 순중량 | 19.1 g |

### 환경 제품 규정 준수

| | |
|---|---|
| RoHS 준수 상태 | 준수 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### 케이블의 기술 사양

| | |
|---|---|
| 폴 수 | 8 |

### 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

| | | | |
|---|---|---|---|
| 극 수 | 8 | 코딩 | A-코딩 |
| 접점 표면 | 금도금 | 결선 유형 | 핀 |
| 하우징 기본 재질 | 아연 주조 | 공칭 전압 | 30 V |
| 정격 전류 | 2 A | 보호 등급 | IP67, 완전하게 마운트된 경우 |
| 케이블 글랜드 | PG 9 | 정격 전류 | 4 A(4폴 및 5폴)/2 A(8폴)/1.5 A(12폴) |
| 하우징의 온도 범위 | -40 … +85 ° C | | |

### 표준

| | |
|---|---|
| 커넥터 표준 | IEC 61076-2-101 |

### 일반 데이터

| | | | |
|---|---|---|---|
| 극 수 | 8 | 코딩 | A-코딩 |
| 결선 나사산 | M12 | 접점 표면 | 금도금 |
| 결선 유형 | 핀 | 하우징 기본 재질 | 아연 주조 |
| 공칭 전압 | 30 V | 정격 전류 | 2 A |
| 보호 등급 | IP67, 완전하게 마운트된 경우 | 케이블 글랜드 | PG 9 |
| 정격 전압 | 250 V (4-pole)/ 60 V (5-pole)/ 30 V (8 and 12-pole) | 정격 전류 | 4 A(4폴 및 5폴)/2 A(8폴)/1.5 A(12폴) |
| 결선 1 | M12 | 결선 2 | Dip soldering |
| 하우징의 온도 범위 | -40 … +85 ° C | 컨덕터 O.D. | - |

### 분류

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003568 | ETIM 9.0 | EC003568 |
| ETIM 10.0 | EC003568 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-10 | | |

# SAIE-M12S-8S-TL-HW-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 도면

### 폴 계획

