

SAIE-M12B-4S-TL-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M12, 장착 나사산: , 극 수: 4, 가닥/케이블 길이:
주문 번호	1467770000
유형	SAIE-M12B-4S-TL-HW-PG9
GTIN (EAN)	4050118273618
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cULus)

E307231

치수 및 중량

순중량

9.35 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

케이블의 기술 사양

폴 수

4

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수

4

접점 표면

금도금

하우징 기본 재질

아연 주조

정격 전류

4 A

코딩

A-코딩

결선 유형

소켓

공칭 전압

250 V

보호 등급

IP67, 완전하게 마운트된 경우

케이블 글랜드

PG 9

정격 전류

4 A(4폴 및 5폴)/2 A(8폴)/1.5 A(12폴)

하우징의 온도 범위

-40 ... +85 °C

표준

커넥터 표준

IEC 61076-2-101

일반 데이터

극 수

4

결선 나사산

M12

결선 유형

소켓

공칭 전압

250 V

보호 등급

IP67, 완전하게 마운트된 경우

정격 전압

250 V (4-pole)/ 60 V (5-pole)/ 30 V (8 and 12-pole)

코딩

A-코딩

접점 표면

금도금

하우징 기본 재질

아연 주조

정격 전류

4 A

케이블 글랜드

PG 9

정격 전류

4 A(4폴 및 5폴)/2 A(8폴)/1.5 A(12폴)

결선 1

M12

결선 2

Dip soldering

하우징의 온도 범위

-40 ... +85 °C

컨덕터 O.D.

-

분류

ETIM 8.0

EC003568

ETIM 9.0

EC003568

ETIM 10.0

EC003568

ECLASS 14.0

27-44-01-10

ECLASS 15.0

27-44-01-10

도면

폴 계획

