

## KSPMH M25 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 버전         | KSPMH(Klippon 블랭킹 플러그, 타입 MH), 블랭킹 플러그, 직선, M 25, 16 mm, 황동 |
| 주문 번호      | <a href="#">1477770000</a>                                  |
| 유형         | KSPMH M25 BSC                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118285758                                               |
| 수량         | 20 items                                                    |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|          |         |          |             |
|----------|---------|----------|-------------|
| 높이       | 21.5 mm | 높이 (인치)  | 0.8465 inch |
| 길이       | 21 mm   | 길이 (인치)  | 0.8268 inch |
| 직경       | 25 mm   | 벽 두께, 최소 | 0.5 mm      |
| 벽 두께, 최대 | 15 mm   | 순중량      | 82 g        |

온도

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 작동 온도 | -60 °C...200 °C |
|-------|-----------------|

환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 8dcc5b23-3a47-4c75-bd2c-bcb18becee86 |

일반 정보

|              |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O-링          | 실리콘         | 조임 토크        | 5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 실리콘          | 예           | O.D.         | 30.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 작동 온도 범위, 최대 | 200 °C      | 작동 온도 범위, 최소 | -60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 할로겐          | 무할로겐        | 표준 규격        | EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 충격 저항        | 7 J ATEX 버전 | 보호 등급        | IP66, IP68 (100 m / 168 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 기본 재질        | 황동          | 실링 링 직경      | 25.00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 외부 스레드       | M 25        | 나사선 길이       | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 물 깊이         | 100 m       | 참고: 보호 등급    | <ul style="list-style-type: none"> <li>모든 메트릭 밀봉 플러그는 스레드 피치가 1.5 mm입니다. • Ex nR 응용 시에는 KSPMH에 추가 밀봉을 해야합니다.</li> <li>명시된 IP 정격을 획득하려면 관통홀이 EN 50262 테이블 1의 규정을 준수해야하며 밀봉 플러그를 적합한 방식으로 보호할 수 있어야 합니다. • 각각의 밀봉 플러그에는 조작 설명서가 함께 들어 있습니다. 설치 전 반드시 읽어주십시오. 밀봉 플러그는 이 조작 설명서에 명시된 설명에 따라 설치해야 합니다. • KSPMH 설치시에는 EN/IEC 60079-1, Section 5.3 표준에 따른 최소 스레드 턴 횟수를 준수해야 합니다. • NEC / CEC 응용분야의 경우 밀봉 플러그에 끼우는 결선 디바이스의 안쪽 스레드는 완전한 스레드 턴의 수가 최소 8회는 되어야합니다. • KSPMH</li> </ul> |

기술 데이터

밀봉 플러그는 비금속 Ex  
e 결선 장치에 삽입하는  
경우 반드시 시스템의 접지  
회로에 결선해야 합니다.

|            |         |
|------------|---------|
| 보호 등급 (UL) | Type 4X |
|------------|---------|

케이블 글랜드 인증 번호

|                      |                                             |                     |                                        |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 식별                   | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex<br>tb IIIC Db  | 케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호 | SIRA 09ATEX1320X or<br>CML 19ATEX1089X |
| 케이블 글랜드(IECEX) 인증 번호 | IECEX SIR 09.0131X or<br>IECEX CML 19.0022X | DEF   승인 조건         | ATEX, IECEX                            |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

### 액세서리

#### 황동 로크 너트, 내추럴 마감



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |                                       |
|------------|----------------------------|----|---------------------------------------|
| 유형         | SKMU M25 MS SC             | 버전 |                                       |
| 주문 번호      | <a href="#">0930640003</a> |    | SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 25, 4 mm, 황동 |
| GTIN (EAN) | 4032248976072              |    |                                       |
| 수량         | 25 ST                      |    |                                       |

#### 나일론 플랫 개스킷 - KSWN



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |                                       |
|------------|----------------------------|----|---------------------------------------|
| 유형         | KSWN M25                   | 버전 |                                       |
| 주문 번호      | <a href="#">1076640000</a> |    | KSWN(플랫 개스킷 - 나일론), 실링 링, M 25, 나일론 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248838684              |    |                                       |
| 수량         | 25 ST                      |    |                                       |