C300-16B-160B-2S-M25-6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

사전 배선된 케이블을 통해 Honeywell C300 IOTA(Input Output Terminal Assemblies)와 바이드뮬러 FTA(Field Terminal Assemblies)를 빠르고, 간단하며, 오류 없는 방식으로 결선할 수 있습니다.

케이블은 단일 커넥터나 듀얼 커넥터 또는 Free-end 및 페럴과 함께 공급 가능합니다.

후드가 적용되어 취급이 간편하며 IOTA와의 강력한 결선이 가능합니다. 또한 여러 게이지 크기와 최대 50m 길이의 케이블을 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYCY, 0.25 mm²
주문 번호	<u>1481690060</u>
유형	C300-16B-160B-2S-M25-6
GTIN (EAN)	4032248339174
수량	1 items

C300-16B-160B-2S-M25-6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
			'	
순중량	1193.44 g			
온도				
보관 온도	-1060 °C	작동 온도	-1050 °C	
 환경 제품 규정 준수			,	
RoHS 준수 상태	준수			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 데이터				
게이브 기이	^	다음L	리기다시시축	
케이블 길이 기본 재질	6 m PVC	 적합 케이블	 디지털 신호 케이블 LiYCY	
기는 제월 인터페이스 커넥터	 SP-BLZP 5.08 16P (클램쉘 포함)	게이글 폴 수, 최소	게이글 LIYUY 16-극	
외경	11,85 ± 1 mm	커넥터 PLC 측	SP-BLZP 5.08 16P (클램쉘 포함)	
와이어 단면적	0.25 mm ²	-	·	
전기 데이터				
총 전류, 최대	3 A	고전압 테스트	1 KV/1s	
경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A	정격 전압	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac	
저항	≤ 80 mΩ/m	작동 전압	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC	
용량 와이어/와이어	300 pF/m	용량 와이어/차펴	300 pF/m	
분류			,	
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000237 EC000237	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000237 EC000237	
ETIM 10.0	EC000237 EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-24-22-20 27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20	
ECLASS 15.0	21-24-22-20			

카탈로그 상태 / 도면 2