

WKS 1/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







전류 및 전압 변압기 배선 스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의 개펴 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고 정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를 생성할 수 있도록 지원합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 주황색, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 14.10, 절연: 예, 너비: 6.1 mm	
주문 번호	<u>1604270000</u>	
유형	WKS 1/2	
GTIN (EAN)	4008190863432	
 수량	50 items	

WKS 1/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
너수 및 중량				
u o l	10.0	7101 (01=1)	0.7400: 1	
깊이 높이	18.8 mm	깊이 (인치) 노이 (인치)	0.7402 inch	
╤○ा ┤비	14.1 mm 6.1 mm	높이 (인치) 폭 (인치)	0.5551 inch 0.2402 inch	
- - - - - 중량	1.48 g	<u>¬ (2/1)</u>	0.2402 IIICH	
르도			,	
- ^드 변 온도	-5 °C40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C	
년속 작동 온도, 최대	100 °C			
한경 제품 규정 준수				
oHS 준수 상태	조수, 예외 미존재			
EACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
등급 데이터				
성격 전류	41 A			
시스템 사양				
버전	점프바			
일반			1	
극 수 작동 온도 범위, 최대	2 100 °C	<u>설치 권고</u>	직접 장착	
식용 근포 임취, 죄내	100 C			
자재 데이터				
기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	주황색	
ル 94 가연성 등급	V-2		107	
추가 기술 데이터				
당착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착	
공곡을 ㅠㅎ 폭발 테스트 버전	 아니요	 장착 유형	 스크류	
크기	ν ₁ –1π	07116		
디치(mm)(P)	14.10 mm		<u> </u>	
분류				
TIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
CLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
CLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-03 27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
LOLAGO TO.U	27-20-03-03			

카탈로그 상태 / 도면 2