

IE-CC-NM-SMAM-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 플 및 벽면 마운트

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 2 m |
| 주문 번호 | 1491180000 |
| 유형 | IE-CC-NM-SMAM-2M |
| GTIN (EAN) | 4050118300741 |
| 수량 | 1 items |

IE-CC-NM-SMAM-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|-------|---------|--------------|
| 길이 | 2 m | 길이 (인치) | 78.7402 inch |
| 순중량 | 120 g | | |

온도

| | | | |
|-------|----------------|-------|-------------|
| 보관 온도 | -70 °C...85 °C | 작동 온도 | -40 °C...85 |
|-------|----------------|-------|-------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

기술 데이터

| | |
|-------|--------------------------|
| 결선 유형 | 결선 1: N 수형, 결선 2: SMA 수형 |
|-------|--------------------------|

케이블의 기계적 특성 및 재질 특성

| | | | |
|-----------------|---------|---------------|---------|
| UV-차단 | 예 | 외피 직경 | 4.95 mm |
| 재질 외피 | 폴리에틸렌 | 최소 구부림 반경, 반복 | 50,8 mm |
| 최소 구부림 반경, 한 번만 | 12,7 mm | | |

케이블의 전기적 특성

| | | | |
|--------------|-------------|---------------|------------|
| 800 MHz에서 감쇠 | 약 0.31 dB/m | 2000 MHz에서 감쇠 | 약 0.5 dB/m |
| 특성 임피던스 | 50 Ω | | |

환경 조건

| | | | |
|-----------|-------|-----------|--------|
| 작동 온도, 최대 | 85 | 작동 온도, 최소 | -40 °C |
| 보관 온도, 최대 | 85 °C | 보관 온도, 최소 | -70 °C |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001682 | ETIM 9.0 | EC001682 |
| ETIM 10.0 | EC001682 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-10 | | |

제품 이미지



Connection 1: SMA male

제품 이미지



Connection 2: N-type male