



## SL 3.50/06/90F 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 제품 이미지



3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 핀 헤더

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 기종: 스크류 플랜지(F)
- 판지 상자(BX)로 포장됨
- 핀 헤더 코딩 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 6, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| 주문 번호      | <a href="#">1607080000</a>                                                                    |
| 유형         | SL 3.50/06/90F 3.2SN OR BX                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190101312                                                                                 |
| 수량         | 50 items                                                                                      |
| 제품 데이터     | IEC: 320 V / 17 A<br>UL: 300 V / 10 A                                                         |
| 패키징        | 박스                                                                                            |

## 기술 데이터

### 승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(UR)             | E60693                  |

### 치수 및 중량

|              |             |         |             |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 깊이           | 11.1 mm     | 깊이 (인치) | 0.437 inch  |
| 높이           | 10.7 mm     | 높이 (인치) | 0.4213 inch |
| 가장 낮은 버전의 높이 | 7.5 mm      | 너비      | 28 mm       |
| 폭 (인치)       | 1.1024 inch | 순중량     | 2.16 g      |

### 환경 제품 규정 준수

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재                 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음        |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지 0.014 kg CO2eq. |

### 시스템 사양

|                             |                               |             |                                              |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 제품군                         | OMNIMATE 시그널 - 시리즈 BL/SL 3.50 |             |                                              |
| 결선 유형                       | 보드 결선                         |             |                                              |
| PCB에 장착                     | THT 용접 결선                     |             |                                              |
| 피치(mm)(P)                   | 3.50 mm                       |             |                                              |
| 피치(인치)(P)                   | 0.138 "                       |             |                                              |
| 외향 엘보                       | 90°                           |             |                                              |
| 극 수                         | 6                             |             |                                              |
| 폴당 용접 핀 수                   | 1                             |             |                                              |
| 솔더 핀 길이(l)                  | 3.2 mm                        |             |                                              |
| 솔더핀 길이 공차                   | +0.1 / -0.3 mm                |             |                                              |
| 솔더핀 크기                      | d = 1.2 mm, 8각형               |             |                                              |
| 솔더핀 크기 = d 공차               | 0 / -0.03 mm                  |             |                                              |
| 솔더 구멍 직경(D)                 | 1.4 mm                        |             |                                              |
| 솔더 구멍 직경 공차(D)              | + 0.1 mm                      |             |                                              |
| L1(mm)                      | 17.50 mm                      |             |                                              |
| L1(인치)                      | 0.689 "                       |             |                                              |
| 행 수                         | 1                             |             |                                              |
| 핀 시리즈 수량                    | 1                             |             |                                              |
| DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 손가락 안전 플러그/손등 안전 언플러그         |             |                                              |
| DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호   | IP20 플러그드/ IP10 언플러그드         |             |                                              |
| 불륨 저항                       | 6.00 mΩ                       |             |                                              |
| 코딩 가능                       | 예                             |             |                                              |
| 플러깅 힘/폴, 최대                 | 10 N                          |             |                                              |
| 당기는 힘 / 폴, 최대               | 10 N                          |             |                                              |
| 조임 토크                       | 토크 유형                         | 장착 스크류, PCB |                                              |
|                             | 사용 정보                         | 조임 토크       | 최소 0.1 Nm                                    |
|                             |                               |             | 최대 0.15 Nm                                   |
|                             |                               | 권장 스크류      | 부품 번호 <a href="#">PTSC KA 2.2X4.5 WN1412</a> |

## 기술 데이터

### 자재 데이터

|                                           |                                  |                      |                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| 절연재                                       | PBT                              | 컬러 코드                | 주황색                                            |
| 컬러 차트(유사)                                 | RAL 2000                         | 절연재 그룹               | IIIa                                           |
| CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 200                            | Moisture Level (MSL) |                                                |
| UL 94 가연성 등급                              | V-0                              | 접점 기본 재질             | CuSn                                           |
| 접점 재질                                     | 구리 합금                            | 접점 표면                | 주석 도금                                          |
| 용접 결선의 레이어 구조                             | 2...4 µm Ni / 5...8 µm Sn glossy | 플러그 접점의 레이어 구조       | 2...4 undefined Ni / 5...8 undefined Sn glossy |
| 보관 온도, 최소                                 | -40 °C                           | 보관 온도, 최대            | 70 °C                                          |
| 작동 온도, 최소                                 | -50 °C                           | 작동 온도, 최대            | 100 °C                                         |
| 온도 범위, 설치, 최소                             | -30 °C                           | 온도 범위, 설치, 최대        | 100 °C                                         |

### IEC 정격데이터

|                                   |                        |                                  |        |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|
| 표준에 따라 시험완료                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | 정격 전류, 극 수(Tu=20°C)              | 17 A   |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)            | 12 A                   | 정격 전류, 극 수(Tu=40°C)              | 14.5 A |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)            | 10 A                   | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2     | 320 V  |
| 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2     | 160 V                  | 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2 | 2500 V |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 2.5 kV                 |                                  |        |

### CSA에 따른 정격 데이터

|                      |                        |                      |                |
|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 협회(CSA)              | CSA                    | 인증 번호(CSA)           | 154685-1318353 |
| 정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 300 V                  | 정격 전압(사용 그룹 D / CSA) | 300 V          |
| 정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 10 A                   | 정격 전류(사용 그룹 D / CSA) | 10 A           |
| 승인값 참조               | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |                      |                |

### UL 1059에 따른 정격 데이터

|                          |                        |                          |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 협회(UR)                   | UR                     | 인증 번호(UR)                | E60693 |
| 정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 300 V                  | 정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 300 V  |
| 정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 10 A                   | 정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 10 A   |
| 승인값 참조                   | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |                          |        |

### 패키징

|       |           |        |           |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 패키징   | 박스        | VPE 길이 | 127.00 mm |
| VPE 폭 | 109.00 mm | VPE 높이 | 30.00 mm  |

### 중요 참고 사항

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC 준수 | 적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 참고 사항  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Additional variants on request</li> <li>Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>P on drawing = pitch</li> <li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>For additional mechanical support for male connectors with screw flange (...F), we recommend an additional cable gland with fastening screws (sheet metal screw ISO 1481-ST 2.2x4.5 C or ISO 7049-ST 2.2x4.5 C - see Accessories). Cable gland only permitted before soldering.</li> </ul> |

## 기술 데이터


- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

### 분류


| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |

도면

제품 이미지



Dimensional drawing



## 액세서리

### 추가 액세서리



완벽한 솔루션을 만들 때 어떠한 작업도 간과할 수 없습니다.

결선은 전체 프로세스의 단 한 부분을 형성합니다. 전위가 테스트, 그룹화 또는 심지어 절연되는 응용 분야에서 흔히 작고 사소한 부분이 완벽한 솔루션을 만드는 데 핵심적인 역할을 담당합니다.

시스템은 작지만 유용한 세부 부분을 보유하고 있습니다.


- 테스트 플러그 - 진단 소켓에서 신뢰할 수 있는 픽업이 가능합니다.
- 점프바 - 결선부에서 직접 안정적인 배선 접점 보장
- 구획 파티션 요소 - 많은 수형 커넥터를 몇 개의 별도 소켓 커넥터 채널로 분할함
- 잠금 및 클립 - 옵션 진동 내성 클립은 결선 또는 수형 및 암형 커넥터를 위한 장착부

제조 공정 및 응용과 연계 - 더 많은 액세서리 = 작업부하 감소

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 유형         | BL/SL 3.50 VR BK BX        | 버전                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1669300000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 래치, 검정, 극 수: 0  |
| GTIN (EAN) | 4008190428471              |                                     |
| 수량         | 100 ST                     |                                     |
| 유형         | BL/SL 3.50 VR OR BX        | 버전                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1669310000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 래치, 주황색, 극 수: 0 |
| GTIN (EAN) | 4008190428488              |                                     |
| 수량         | 100 ST                     |                                     |

### 코딩 부품



연결될 것으로 가정된 부분만 결선: 올바른 위치에 올바른 결선.

코딩 요소와 잠금 장치는 제조 공정 및 작동 중 연결 요소를 명확하게 구분합니다.

코딩 요소와 잠금 장치는 조립 전 또는 케이블 조립 단계에서 삽입됩니다. Weidmüller 대안: 납품 전에 사전 코딩할 다양한 구성기를 사용한 온라인 구성.

회로 보드에서 올바르지 않은 조립과 결선 요소의 올바르지 않은 플러그가 더 이상 일어나지 않습니다.

이점: 제조 동안 문제해결 과정이 없으며 사용자에게 의한 작동 오류가 없습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 유형         | BL SL 3.5 KO OR            | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1693430000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 주황색, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190867447              |                                        |
| 수량         | 100 ST                     |                                        |

### 액세서리

#### LED 라이트 가이드



효율성: LED와 전면 패널 사이 링크.

Floodlight indicator를 사용하면 특별한 설계 없이도 스위칭 상태를 모니터링할 수 있습니다. 플라스틱 광섬유가 굽힘 주변의 표준 LED로부터 발생하는 빛을 커넥터 또는 전면 플레이트를 통해 안내합니다.

광섬유 요소가 관련 90° 굽힘 수형 커넥터(90° 아웃렛 방향) 뒤에 간단히 고정됩니다. 입사 광선 높이가 다른 버전은 서로 다른 디자인 또는 높이의 LED에 대해 최대 광 효율을 달성합니다.

기존 솔루션과 비교한 이점:

- 전면 패널 뒤에 추가 LED 회로 보드가 필요하지 않음
- 별도의 장착부가 필요한 "긴 다리" LED가 없음
- 광 효율성 극대화를 위한 굽혀진 광섬유 케이블 라인
- 방출 광선의 원 형태로 인한 복잡하지 않은 전면 플레이트 보어 구멍
- 올바른 기중 거리 및 연면 거리의 용이한 유지
- 더 작은 풀 수로 파티션 가능

결과: 간소화된 제조 공정, 비용 절감 및 설계 단순화

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | SL 3.5 FLA 1.5/8           | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">1597510000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 투광 조명등 디스플레이, 투명, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190127541              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |
| 유형         | SL 3.5 FLA 2.3/8           | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">1597520000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 투광 조명등 디스플레이, 투명, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190120566              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |
| 유형         | SL 3.5 FLA 4.0/8           | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">1597530000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 투광 조명등 디스플레이, 투명, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190075699              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |
| 유형         | SL 3.5 FLA 1.5/1.75/8      | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">1597630000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 투광 조명등 디스플레이, 투명, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190148386              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |
| 유형         | SL 3.5 FLA 2.3/1.75/8      | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">1597640000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 투광 조명등 디스플레이, 투명, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190011321              |                                              |
| 수량         | 25 ST                      |                                              |
| 유형         | SL 3.5 FLA 4.0/1.75/8      | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">1597650000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 투광 조명등 디스플레이, 투명, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190027773              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |

## 액세서리

### 코딩 부품



연결될 것으로 가정된 부분만 결선: 올바른 위치에 올바른 결선.  
코딩 요소와 잠금 장치는 제조 공정 및 작동 중 연결 요소를 명확하게 구분합니다.  
코딩 요소와 잠금 장치는 조립 전 또는 케이블 조립 단계에서 삽입됩니다. Weidmüller 대안: 납땜 전에 사전 코딩할 다양한 구성기를 사용한 온라인 구성.  
회로 보드에서 올바르지 않은 조립과 결선 요소의 올바르지 않은 플러깅이 더 이상 일어나지 않습니다.  
이점: 제조 동안 문제해결 과정이 없으며 사용자에게 의한 작동 오류가 없습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 유형         | BL SL 3.5 KO SW            | 버전                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1610100000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 검정, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190187637              |                                       |
| 수량         | 100 ST                     |                                       |

### 추가 액세서리



완벽한 솔루션을 만들 때 어떠한 작업도 간과할 수 없습니다.  
결선은 전체 프로세스의 단 한 부분을 형성합니다. 전위가 테스트, 그룹화 또는 심지어 절연되는 응용 분야에서 흔히 작고 사소한 부분이 완벽한 솔루션을 만드는 데 핵심적인 역할을 담당합니다.  
시스템은 작지만 유용한 세부 부분을 보유하고 있습니다.  
• 테스트 플러그 - 진단 소켓에서 신뢰할 수 있는 픽업이 가능합니다.  
• 점프바 - 결선부에서 직접 안정적인 배선 점접 보장  
• 구획 파티션 요소 - 많은 수형 커넥터를 몇 개의 별도 소켓 커넥터 채널로 분할함  
• 잠금 및 클립 - 옵션 진동 내성 클립은 결선 또는 수형 및 암형 커넥터를 위한 장착부  
제조 공정 및 응용과 연계 - 더 많은 액세서리 = 작업부하 감소

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 유형         | PTSC KA 2.2X4.5 WN1412     | 버전                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1610740000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 장착 스크류, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190039523              |                                    |
| 수량         | 100 ST                     |                                    |