

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지















1





PCB 장착용 암형 헤더. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 펴쇄 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스	
주문 번호	1622950000	
유형	BLL 5.08/03/90 3.2 SN OR BX	
GTIN (EAN)	4008190194031	
수량	120 items	
제품 데이터	IEC: 400 V / 23 A	
	UL: 300 V / 15 A	
패키징	박스	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(UR)	E60693

치수 및 중량

순중량 3.16 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

제품군	OMNIMATE 시그널 - 시리즈 BL/SL 5.08	결선 유형	보드 결선
PCB에 장착	THT 용접 결선	피치(mm)(P)	5.08 mm
피치(인치)(P)	0.200 "	외향 엘보	90°
<u></u> 극 수	3	폴당 용접 핀 수	2
솔더 핀 길이(I)	3.2 mm	솔더핀 길이 공차	+0.1 / -0.3 mm
	0.4 x 1.00 mm		1.3 mm
솔더 구멍 직경 공차(D)	+ 0,1 mm	L1(mm)	10.16 mm
L1(인치)	0.400 "	행 수	1
핀 시리즈 수량	1	DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호	손등 터치 안전
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호	IP20 플러그드	보호 등급	IP20
 볼륨 저항	≤5 mΩ	코딩 가능	예
플러그 주기	25	플러깅 힘/폴, 최대	5 N
당기는 힘 / 폴, 최대	5 N		

자재 데이터

절연재	PBT GF	컬러 코드	주황색
컬러 차트(유사)	RAL 2000		Illa
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	≥ 200	절연 저항	108 Ω
Moisture Level (MSL)		UL 94 가연성 등급	V-0
접점 재질	구리 합금	_ 접점 표면	주석 도금
용접 결선의 레이어 구조	46 µm Sn hot-dip tinned	플러그 접점의 레이어 구조	46 µm Sn hot-dip tinned
보관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	70 °C
작동 온도, 최소	-50 °C	작동 온도, 최대	100 °C
온도 범위, 설치, 최소	-25 °C	온도 범위, 설치, 최대	100 °C

IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984	정격 전류, 극 수(Tu=20°C)	23 A
정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)	16 A	정격 전류, 극 수(Tu=40°C)	20 A
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)	14 A	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급	400 V
		II/2	
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급	320 V	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급	250 V
III/2		III/3	

작성 날짜 28.11.2025 02:40:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2	4 V	서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 Ⅲ/2	4 kV
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 Ⅲ/3	4 kV	단시간 내전류 저항	3 x 1s, 120 A

CSA에 따른 정격 데이터

협회(CSA)	CSA	인증 번호(CSA)	200039-1121690
정격 전압(사용 그룹 B / CSA)	300 V	정격 전압(사용 그룹 D / CSA)	300 V
정격 전류(사용 그룹 B / CSA)	15 A	정격 전류(사용 그룹 D / CSA)	10 A
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 -		
	승인서 참조		

UL 1059에 따른 정격 데이터

협회(UR)	UR	인증 번호(UR)	E60693
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)	300 V	정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059)	300 V
정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059)	15 A	정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059)	10 A
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조		

패키징

패키징	박스	VPE 길이	349.00 mm
VPE 폭	135.00 mm	VPE 높이	30.00 mm

주요 찬고 사항

중요 잠고 사양	
IPC 준수	적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
참고 사항	 Additional variants on request Gold-plated contact surfaces on request Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. P on drawing = pitch Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

분류

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01
ECLASS 13.0	27-46-02-01	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

도면


제품 이미지



Dimensional drawing



사용 예





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

코딩 부품



연결될 것으로 가정된 부분만 결선: 올바른 위치에 올바른 결선.

코딩 요소와 잠금 장치는 제조 공정 및 작동 중 연결 요소를 명확하게 구분합니다.

코딩 요소와 잠금 장치는 조립 전 또는 케이블 조립 단계에서 삽입됩니다. Weidmüller 대안: 납품 전에 사전 코딩할 다양한 구성기를 사용한 온라인 구성.

회로 보드에서 올바르지 않은 조립과 결선 요소의 올바르지 않은 플러기에 더 이상 일어나지 않습니다.

않은 플러깅이 더 이상 일어나지 않습니다. 이점: 제조 동안 문제해결 과정이 없으며 사용자에 의한 작동 오류가 없습니다.

일반 주문 데이터

유형	BLZ/SL KO BK BX	버전
주문 번호	<u>1545710000</u>	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 검정, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4008190087142	
수량	50 ST	
유형	BLZ/SL KO OR BX	버전
주문 번호	<u>1573010000</u>	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 주황색, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4008190048396	
수량	100 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

대응물

SLDF 5.08



옵션 잠금 기능이 있는 판넬 관통 장착용 수형 커넥터. 플랫 블레이드 또는 솔더 결선으로서 내부 결선. 이 수형 커넥터는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SLDF 5.08 L/F 3 SN BK BX	버전
주문 번호	<u>1635750000</u>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 플랫
GTIN (EAN)	4008190264185	블레이드 결선, 용접 결선, 박스
수량	48 ST	
유형	SLDF 5.08 L/F 3 SN OR BX	버전
유형 주문 번호	SLDF 5.08 L/F 3 SN OR BX 1599140000	버전 PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 플랫
	· ·	

SL 5.08/135



135° 아웃렛 방향의 수형 결선. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

2616	-11-1-1	
유형	SL 5.08/03/135 3.2SN OR	버전
주문 번호	<u>1603070000</u>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극
GTIN (EAN)	4008190089412	수: 3, 135°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스
수량	100 ST	

SL 5.08/135B



135° 아웃렛 방향의 수형 결선. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

주문 번호

수량

GTIN (EAN)

유형 SL 5.08/03/135B 3.2SN O...

1605540000

4008190097059 100 ST

PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 3, 135°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색,

SL 5.08/180



직선 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SL 5.08/03/180 3.2SN BK	버전
주문 번호	<u>1517310000</u>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극
GTIN (EAN)	4008190192990	수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
수량	100 ST	
유형	SL 5.08/03/180 3.2SN OR	버전
유형 주문 번호	SL 5.08/03/180 3.2SN OR 1517360000	버전 PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극
	, ,	· -

SL 5.08/180B



직선 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SL 5.08/03/180B 3.2SN O	버전
주문 번호	1519660000	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,
GTIN (EAN)	4008190110024	5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색,
수량	108 ST	박스

작성 날짜 28.11.2025 02:40:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

대응물

SL 5.08/90



90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 SL 5.08/03/90 3.2SN OR ... 버전

주문 번호 <u>1508160000</u>

GTIN (EAN) 4008190028879

수량 100 ST

PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극

수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스

SL 5.08/90B



90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 SL 5.08/03/90B 3.2SN OR... 버

주문 번호 <u>1510460000</u> PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, GTIN (EAN) 4008190054892 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색,

수량 100 ST 박실

SL 5.08HC/180



섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 직선 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형 SL 5.08HC/03/180 3.2SN ... 버

주문 번호 <u>1148110000</u> PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극

GTIN (EAN) 4032248934225 수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스

수량 100 ST

작성 날짜 28.11.2025 02:40:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

대응물

유형 SL 5.08HC/03/180 3.2SN ... 버전

주문 번호 <u>1146340000</u> PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극

GTIN (EAN) 4032248932559 수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스

수량 100 ST

SL 5.08HC/180B



섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 직선 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형	SL 5.08HC/03/180B 3.2SN	버전	
주문 번호	1149430000	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,	
GTIN (EAN)	4032248935123	5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 검정,	
수량	100 ST	박스	
유형	SL 5.08HC/03/180B 3.2SN	버전	
유형 주문 번호	SL 5.08HC/03/180B 3.2SN 1147330000	버전 PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,	
	, ,		

SL 5.08HC/180G



섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 직선 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형	SL 5.08HC/03/180G 3.2SN	버전	
주문 번호	<u>1148670000</u>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펴쇄 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극	
GTIN (EAN)	4032248933945	수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스	
수량	100 ST		
유형	SL 5.08HC/03/180G 3.2SN	버전	
유형 주문 번호	SL 5.08HC/03/180G 3.2SN 1146750000	버전 PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펴쇄 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

대응물

SL 5.08HC/90



유리 섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 90° 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형	SL 5.08HC/03/90 3.2SN B	버전
주문 번호	1155040000	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극
GTIN (EAN)	4050118050806	수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
수량	100 ST	
유형	SL 5.08HC/03/90 3.2SN O	버전
유형 주문 번호	SL 5.08HC/03/90 3.2SN O 1146740000	버전 PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극
	, ,	

SL 5.08HC/90B



유리 섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 90° 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유영	SL 5.08HC/03/90B 3.2SN	버선
주문 번호	<u>1155590000</u>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,
GTIN (EAN)	4050118050349	5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
수량	100 ST	
유형	SL 5.08HC/03/90B 3.2SN	버전
주문 번호	<u>1148070000</u>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,
GTIN (EAN)	4050118051032	5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색,
수량	100 ST	박스
수탕	100 ST	막스

작성 날짜 28.11.2025 02:40:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

대응물

SLDV 5.08/180



솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형 SLD 5.08V/06/180 3.2SN ... 버전

주문 번호 <u>1725660000</u>

GTIN (EAN) 4032248061952

수량 50 ST

PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극

수: 6, 180°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스

SLDV 5.08/180B



솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형 SLD 5.08V/06/180B 3.2SN... 버전

주문 번호 <u>1726750000</u> PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,

GTIN (EAN) 4032248062638 5.08 mm, 극 수: 6, 180°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색,

수량 50 ST 박:

SLDV 5.08/90



솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형 SLD 5.08V/06/90 3.2 SN ... 버

주문 번호 <u>1725180000</u> PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극

GTIN (EAN) 4032248060580 수: 6, 90°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스

수량 50 ST

작성 날짜 28.11.2025 02:40:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SLDV 5.08/90B



솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

수량

유형 SLD 5.08V/06/90B 3.2 SN... 버전

주문 번호 1726290000 GTIN (EAN)

4032248061266

50 ST

PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 6, 90°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색,

SL-SMT 5.08/180 Box



내열성, 직선, 개방형 끝단의 핀 헤더. 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형	SL-SMT 5.08HC/03/180 1	버전	
주문 번호	<u>1775572001</u>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08	
GTIN (EAN)	4032248157556	mm, 극 수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(I): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스	
수량	100 ST		
유형	SL-SMT 5.08HC/03/180 3	버전	
유형 주문 번호	SL-SMT 5.08HC/03/180 3 1837990000	버전 PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08	
	, ,	· -	

SL-SMT 5.08/180 Tape



내열성, 직선, 개방형 끝단의 핀 헤더. 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

대응물

일반 주문 데이터

유형 SL-SMT 5.08HC/03/180 1.... 버전

주문 번호 <u>1821110000</u>

GTIN (EAN) 4032248319756

수량 250 ST

PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08

mm, 극 수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(I): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, Tape

SL-SMT 5.08/180G Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형 SL-SMT 5.08HC/03/180G 1... 버전

주문 번호 <u>1775932001</u> PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펴쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 GTIN (EAN) 4032248158928 mm, 극 수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(I): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스

수량 100 ST

유형 SL-SMT 5.08HC/03/180G 3... 버전

주문 번호 <u>1838220000</u> PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 퍼쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 GTIN (EAN) 4032248348282 mm, 극 수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스

수량 100 ST

SL-SMT 5.08/180G Tape



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형 SL-SMT 5.08HC/03/180G 1... 버전

주문 번호 <u>1775934001</u> PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펴쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 GTIN (EAN) 4032248160112 mm, 극 수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(I): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, Tape

수량 250 ST

작성 날짜 28.11.2025 02:40:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

대응물

SL-SMT 5.08/270GH Box



내열성, 직선, 개방형 끝단의 핀 헤더. 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형	SL-SMT 5.08HC/03/270GH	버전	
주문 번호	<u>1877010000</u>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펴쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08	
GTIN (EAN)	4032248467525	mm, 극 수: 3, 270°, 솔더 핀 길이(I): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스	
수량	100 ST		
유형	SL-SMT 5.08HC/03/270GH	버전	
유형 주문 번호	SL-SMT 5.08HC/03/270GH 1877380000	버전 PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펴쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08	
	, ,		

SL-SMT 5.08/270GH Tape



내열성, 직선, 개방형 끝단의 핀 헤더. 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형	SL-SMT 5.08HC/03/270GH	버전
주문 번호	<u>1877600000</u>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펴쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08
GTIN (EAN)	4032248468195	mm, 극 수: 3, 270°, 솔더 핀 길이(I): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, Tape
수량	335 ST	
유형	SL-SMT 5.08HC/03/270GH	버전
유형 주문 번호	SL-SMT 5.08HC/03/270GH 1877820000	버전 PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펴쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08
	, , ,	

작성 날짜 28.11.2025 02:40:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

대응물

SL-SMT 5.08/270GL Box



내열성, 직선, 개방형 끝단의 핀 헤더. 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형

수량

SL-SMT 5.08HC/03/270GL ... 버전

주문 번호 <u>1877490000</u> GTIN (EAN) 4032248468119

100 ST

PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펴쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 3, 270°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스

SL-SMT 5.08/270GL Tape



내열성, 직선, 개방형 끝단의 핀 헤더. 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형 SL-SMT 5.08HC/03/270GL ... 버전

주문 번호 1877750000 PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펴쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 GTIN (EAN) 4032248467907 mm, 극 수: 3, 270°, 솔더 핀 길이(I): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, Tape

수량 350 ST

SL-SMT 5.08HC/90 Box



90° 각도의 내고온 개방형 수형 헤더 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형 SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5... 버

주문 번호 <u>1774772001</u> GTIN (EAN) 4032248155705 .. 버전

PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(I): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스

수량 100 ST

작성 날짜 28.11.2025 02:40:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

유형 SL-SMT 5.08HC/03/90 3.2...

주문 번호 1779960000 GTIN (EAN) 4032248165285 PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스

100 ST 수량

SL-SMT 5.08HC/90 Tape



90° 각도의 내고온 개방형 수형 헤더 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

GTIN (EAN)

수량

유형 SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...

주문 번호 1821170000

4032248319817

350 ST

PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(I): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, Tape

SL-SMT 5.08HC/90G Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형	SL-SMT 5.08HC/03/90G 1	버전
주문 번호	<u>1775012001</u>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펴 쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08
GTIN (EAN)	4032248156030	mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(I): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스
수량	100 ST	
유형	SL-SMT 5.08HC/03/90G 3	버전
주문 번호	<u>1780190000</u>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펴 쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08
GTIN (EAN)	4032248165513	mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(I): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
수량	100 ST	

작성 날짜 28.11.2025 02:40:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

대응물

SL-SMT 5.08HC/90G Tape



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형	SL-SMT 5.08HC/03/90G 1	버전
주문 번호	<u>1775014001</u>	PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펴쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08
GTIN (EAN)	4032248167739	mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(I): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, Tape
수량	350 ST	
유형	SL-SMT 5.08HC/03/90G 3	버전
유형 주문 번호	SL-SMT 5.08HC/03/90G 3 1272720000	버전 PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펴쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08
	, ,	· -

SLF 5.08/180 SN



판넬 기본 연결을 위한 와이어-와이어 응용으로서 BLF 5.08HC에서 사용 시, PUSH IN 와이어 결선 및 직선 아웃렛 방향의 수형 플러그. 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SLF 5.08/03/180 SN BK BX	버전
주문 번호	1335570000	PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4050118139105	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	120 ST	
유형	SLF 5.08/03/180 SN OR BX	버전
유형 주문 번호	SLF 5.08/03/180 SN OR BX 1335340000	버전 PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°,
		· -

작성 날짜 28.11.2025 02:40:16 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

대응물

SLF 5.08/180B SN



판넬 기본 연결을 위한 와이어-와이어 응용으로서 BLF 5.08HC에서 사용 시, PUSH IN 와이어 결선 및 직선 아웃렛 방향의 수형 플러그. 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SLF 5.08/03/180B SN BK	버전
주문 번호	1335790000	PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4050118140163	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	108 ST	
유형	SLF 5.08/03/180B SN OR	버전
유형 주문 번호	SLF 5.08/03/180B SN OR 1335450000	버전 PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°,

SLF 5.08/180DF SN



판넬 기본 연결을 위한 와이어-와이어 응용으로서 BLF 5.08HC에서 사용 시, PUSH IN 와이어 결선 및 직선 아웃렛 방향의 수형 플러그. 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SLF 5.08/03/180DF SN OR	버전
주문 번호	1353590000	PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°,
GTIN (EAN)	4050118156362	액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스
수량	42 ST	

SLT 5.08/180DF SN



스크류 TOP 와이어 결선이 있는 수형 플러그. 이 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

유형 SLT 5.08/03/180DF SN OR...

주문 번호 1353370000 PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, TOP 결선,

GTIN (EAN) 4050118155853 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스

수량 42 ST

SLT 5.08B



스크류 TOP 와이어 결선이 있는 수형 플러그. 이 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 SLT 5.08/03/180B SN OR ...

주문 번호 1611720000 PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, TOP 결선,

클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스 GTIN (EAN) 4008190192600

100 ST 수량

SLS 5.08/180 SN



클램프 스크류 와이어 결선형이 있는 수형 플러그 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

수량

SLS 5.08/03/180 SN OR BX 주문 번호 1627100000 PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 클램프

GTIN (EAN) 4008190199616 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 120 ST

작성 날짜 28.11.2025 02:40:16 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SLS 5.08/180B



클램프 스크류 와이어 결선형이 있는 수형 플러그 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 SLS 5.08/03/180B SN OR ... 버전

주문 번호 1627250000

GTIN (EAN) 4008190199760

수량 108 ST

PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 3, 180°, 클램프

요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm^2 , 박스