

**VQB 1.5/50 RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**제품 이미지**

인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	점프바(단자대), 스크류, 빨간색, 17.5 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 6.20, 절연: 예, 너비: 4.2 mm
주문 번호	<a href="#">1633290000</a>
유형	VQB 1.5/50 RT
GTIN (EAN)	4008190257750
수량	5 items

**VQB 1.5/50 RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	12.85 mm	깊이 (인치)	0.5059 inch
높이	306.1 mm	높이 (인치)	12.0512 inch
너비	4.2 mm	폭 (인치)	0.1654 inch
순중량	16.5 g		

**온도**

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**등급 데이터**

정격 전류	17.5 A
-------	--------

**시스템 사양**

버전	점프바 링크용
----	---------

**일반**

극 수	50	설치 권고	직접 장착
-----	----	-------	-------

**자재 데이터**

기본 재질	구리	컬러 코드	빨간색
-------	----	-------	-----

**추가 기술 데이터**

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

**크기**

피치(mm)(P)	6.20 mm
-----------	---------

**분류**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		