

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Ex 인증 Klippon®을 이용한 현장 제어 제어 스테이션: 소형 명령 및 신호 장치.
 인증된 작동 및 디스플레이 요소 - 스테인리스 스틸, 알루미늄 또는 폴리에스터 소재 인클로저
 위험 구역 내에서 작업 공정을 제어 및 보호할 수 있습니다.
 현장을 제어하세요 - 승인 받은 Klippon® 인클로저 솔루션.
 컨트롤 & 디스플레이 요소가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Klippon 컨트롤 스테이션 (제어 및 신호 디바이스), 제어/신호 디바이스, KLIPPON POK 122209 EX 그라파이트 함유 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 조명 모듈 - 빨간색, 푸시버튼 - 빨간색, 조명 모듈 - 초록색, 푸시버튼 - 초록색, 2 NC 접점, 2 NO 접점, -55 °C... 55 °C, IP54, IP66
주문 번호	1537180000
유형	KLIPPON CS POK 122209-4
GTIN (EAN)	4050118341317
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-08-31T00:00:00+02:00

작성 날짜 04.02.2026 12:40:12 MEZ

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	90 mm	길이 (인치)	3.5433 inch
부가 콤포넌트 포함 길이	112 mm	높이	220 mm
높이 (인치)	8.6614 inch	가장 낮은 버전의 높이	90 mm
너비	120 mm	폭 (인치)	4.7244 inch
마운팅 치수 - 높이	82 mm	마운팅 치수 - 너비	204 mm
순중량	1750 g		

온도

주변 온도 -55 °C...55 °C 작동 온도 -55 °C...55 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

인클로저 인증 번호

인증 번호 단자함(ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	인증 번호 단자함(INMETRO)	LMP 21.0019X
인증 번호 단자함(IECEx)	IECEx ITA 14.0013X	인증 번호(IECEx)	IECExITA14.0013X
인증 번호(ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

일반 정보

인클로저 내 1 포지션	조명 모듈 - 빨간색	인클로저 내 2 포지션	푸시버튼 - 빨간색
인클로저 내 3 포지션	조명 모듈 - 초록색	인클로저 내 4 포지션	푸시버튼 - 초록색
접점 설계	2 NC 접점, 2 NO 접점	작동 전압, 최대	250 V
작동 전류(주변 온도 40°C 시), 최대	1.5 mm ² - T6 10 A, 1.5 mm ² - T5 16 A, 2.5 mm ² - T6 16 A	작동 전류(주변 온도 55°C 시), 최대	1.5 mm ² - T4 16 A, 1.5 mm ² - T5 10 A, 2.5 mm ² - T5 16 A
액추에이터	푸시버튼	액추에이터 색상	녹색, 빨간색
드릴 구멍 축 B	1 x M25	UL 94 가연성 등급	V-0
커버 부착	십자 스크류, 스테인레스 스틸	작동 및 디스플레이 요소의 실링 재질	EPDM
인클로저 실링 재질	실리콘 (VMO)	커버 스크류 토크	2.5 Nm
외부 접지	요청 시 공급 가능	케이블 글랜드	VG M25 EXE 12-17 CR7J G4
마킹	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	케이블 글랜드 클램핑 면적, 최대	17 mm
케이블 글랜드 클램핑 면적, 최소	12 mm	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	2.5 mm ²
조광 모듈 색상	빨간색, 녹색	장착 유형	벽면 장착
표면 마감	미처리	참조 제품	KLIPPON POK 122209 EX
충격 저항	IEC60079-0에 따른 4 줄(J)	온도 등급	T4, T5, T6
기본 재질	그라파이트 함유 유리 섬유 강화 폴리에스테르		

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	표면 마감	미처리
기본 재질	그라파이트 함유 유리 섬유 강화 폴리에스테르		

일반 데이터

컬러 코드	그라파이트 블랙	보호 등급	IP54, IP66
컬러 차트(유사)	RAL 9011		

표준 기능

버전	제어 및 디스플레이 요소를 탑재하고 이미 승인된 하우징 솔루션	참조 제품	KLIPPON POK 122209 EX
----	------------------------------------	-------	---------------------------------------

하우징

기본 재질	그라파이트 함유 유리 섬유 강화 폴리에스테르	드릴 구멍 축 B	1 x M25
-------	--------------------------	-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS POK 122209-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

도면

www.weidmuller.com

