



## BVZ 7.62HP/06/180MF6 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### 제품 이미지, 그림과 유사



유지보수가 필요 없는 바이드물러의 스틸 클램프 결선을 지원하는 고성능 암형 헤더입니다. 공구 없이도 확실하고 빠르게 고정할 수 있도록 특허를 받은 다기능 플랜지를 사용하여 병렬로 장착합니다(폴 손실 없음). 잘못된 결선을 방지하는 짝을 이루는 형태를 통해 실현된 최대의 결선과 작동 신뢰성, 그리고 특유의 코딩 다양성, 잘못된 배선 방지 및 4-포인트 접점. 라벨링에 적합합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극수: 6, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 10 mm², 박스 |
| 주문 번호      | <a href="#">1543170000</a>                                                    |
| 유형         | BVZ 7.62HP/06/180MF6 SN BK BX                                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118347968                                                                 |
| 수량         | 20 items                                                                      |
| 제품 데이터     | IEC: 1000 V / 57 A / 0.2 - 10 mm²<br>UL: 600 V / 40.5 A                       |
| 패키징        | 박스                                                                            |

## BVZ 7.62HP/06/180MF6 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E60693

### 치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이  | 43.2 mm  | 깊이 (인치) | 1.7008 inch |
| 높이  | 23.1 mm  | 높이 (인치) | 0.9094 inch |
| 너비  | 53.34 mm | 폭 (인치)  | 2.1 inch    |
| 순중량 | 33.68 g  |         |             |

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 시스템 매개변수

| 제품군                       | OMNIMATE 파워 - 시리즈<br>BV/SV 7.62HP | 결선 유형        | 필드 결선             |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| 와이어 결선 방식                 | 클램프 요크 결선                         | 피치(mm)(P)    | 7.62 mm           |
| 피치(인치)(P)                 | 0.300 "                           | 도체 아웃렛 방향    | 180°              |
| 극 수                       | 6                                 | 행 수          | 1                 |
| 핀 시리즈 수량                  | 1                                 | 정격 단면적       | 6 mm <sup>2</sup> |
| DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호 | IP 20                             | 보호 등급        | IP20              |
| 조임 토크, 최소                 | 0.5 Nm                            | 조임 토크, 최대    | 0.6 Nm            |
| 클램프 스크류                   | M 3                               | 스크류드라이버 블레이드 | 0.6 x 3.5         |
| 플러그 주기                    | 25                                | 플러그링 힘/풀, 최대 | 16.5 N            |
| 당기는 힘 / 풀, 최대             | 11 N                              |              |                   |

### 자재 데이터

|                                           |          |                      |                    |
|-------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------|
| 절연재                                       | PA GF    | 컬러 코드                | 검정                 |
| 컬러 차트(유사)                                 | RAL 9011 | 절연재 그룹               | II                 |
| CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 500    | Moisture Level (MSL) |                    |
| UL 94 가연성 등급                              | V-0      | 접점 재질                | 구리 합금              |
| 접점 표면                                     | 주석 도금    | 플러그 접점의 레이어 구조       | 6...8 µm Sn glossy |
| 보관 온도, 최소                                 | -40 °C   | 보관 온도, 최대            | 70 °C              |
| 작동 온도, 최소                                 | -50 °C   | 작동 온도, 최대            | 125 °C             |
| 온도 범위, 설치, 최소                             | -25 °C   | 온도 범위, 설치, 최대        | 100 °C             |

### 결선에 적합한 컨덕터

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 클램프 범위, 최소         | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| 클램프 범위, 최대         | 10 mm <sup>2</sup>  |
| 결선 단면규격 AWG, 최소    | AWG 24              |
| 결선 단면규격 AWG, 최대    | AWG 8               |
| 단선, 최소 H05(07) V-U | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| 단선, 최대 H05(07) V-U | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 연선, 최소 H05(07) V-K | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| 연선, 최대 H05(07) V-K | 10 mm <sup>2</sup>  |

## BVZ 7.62HP/06/180MF6 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 0.2 mm<sup>2</sup>

4, 최소

플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 6 mm<sup>2</sup>

4, 최대

와이어 엔드 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 0.5 mm<sup>2</sup>

최소

페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대

6 mm<sup>2</sup>

클램프형 도체

도체 결선 단면적

유형

미세 와이어

공칭

0.5 mm<sup>2</sup>

와이어 종단 페럴

탈피 길이

공칭 14 mm

권장 와이어 종단 페럴 [H0.5/18 OR](#)

도체 결선 단면적

유형

미세 와이어

공칭

1 mm<sup>2</sup>

와이어 종단 페럴

탈피 길이

공칭 15 mm

권장 와이어 종단 페럴 [H1.0/18 GE](#)

도체 결선 단면적

유형

미세 와이어

공칭

1.5 mm<sup>2</sup>

와이어 종단 페럴

탈피 길이

공칭 15 mm

권장 와이어 종단 페럴 [H1.5/18D SW](#)

탈피 길이

공칭 12 mm

권장 와이어 종단 페럴 [H1.5/12](#)

도체 결선 단면적

유형

미세 와이어

공칭

0.75 mm<sup>2</sup>

와이어 종단 페럴

탈피 길이

공칭 14 mm

권장 와이어 종단 페럴 [H0.75/18 W](#)

도체 결선 단면적

유형

미세 와이어

공칭

2.5 mm<sup>2</sup>

와이어 종단 페럴

탈피 길이

공칭 14 mm

권장 와이어 종단 페럴 [H2.5/19D BL](#)

탈피 길이

공칭 12 mm

권장 와이어 종단 페럴 [H2.5/12](#)

도체 결선 단면적

유형

미세 와이어

공칭

4 mm<sup>2</sup>

와이어 종단 페럴

탈피 길이

공칭 12 mm

권장 와이어 종단 페럴 [H4.0/12](#)

탈피 길이

공칭 14 mm

권장 와이어 종단 페럴 [H4.0/20D GR](#)

도체 결선 단면적

유형

미세 와이어

공칭

6 mm<sup>2</sup>

와이어 종단 페럴

탈피 길이

공칭 14 mm

권장 와이어 종단 페럴 [H6.0/20 SW](#)

탈피 길이

공칭 12 mm

권장 와이어 종단 페럴 [H6.0/12](#)

참조 텍스트

플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다. 페럴 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다.

## IEC 정격데이터

|                                   |                        |                                   |               |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 표준에 따라 시험완료                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | 정격 전류, 극 수(Tu=20°C)               | 57 A          |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)            | 54 A                   | 정격 전류, 극 수(Tu=40°C)               | 51 A          |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)            | 41 A                   | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2      | 1000 V        |
| 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2     | 1000 V                 | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3     | 800 V         |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2  | 6000 V                 | 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 8 kV          |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 8 kV                   | 단시간 내전류 저항                        | 3 x 1s, 420 A |
| 연면거리, 분                           | 13.8 mm                | 최소간격, 분                           | 10.2 mm       |

## BVZ 7.62HP/06/180MF6 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### CSA에 따른 정격 데이터

|                      |        |                      |        |
|----------------------|--------|----------------------|--------|
| 정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 600 V  | 정격 전압(사용 그룹 C / CSA) | 600 V  |
| 정격 전압(사용 그룹 D / CSA) | 600 V  | 정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 40.5 A |
| 정격 전류(사용 그룹 C / CSA) | 40.5 A | 정격 전류(사용 그룹 D / CSA) | 5 A    |
| 와이어 단면적, AWG, 최소     | AWG 24 | 와이어 단면적, AWG, 최대     | AWG 8  |

### UL 1059에 따른 정격 데이터

|                          |        |                          |                        |
|--------------------------|--------|--------------------------|------------------------|
| 협회(cURus)                | CURUS  | 인증 번호(cURus)             | E60693                 |
| 정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 600 V  | 정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059) | 600 V                  |
| 정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 600 V  | 정격 전압(사용 그룹 F / UL 1059) | 1000 V                 |
| 정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 40.5 A | 정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059) | 40.5 A                 |
| 정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 5 A    | 정격 전류(사용 그룹 F / UL 1059) | 40.5 A                 |
| 와이어 단면적, AWG, 최대         | AWG 8  | 승인값 참조                   | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |

### 패키징

|       |           |        |           |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 패키징   | 박스        | VPE 길이 | 338.00 mm |
| VPE 폭 | 130.00 mm | VPE 높이 | 44.00 mm  |

### 유형 테스트

|                    |        |                                                                        |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 테스트: 표시 내구성        | 표준     | DIN EN 61984 섹션 7.3.2 / 09.02, DIN EN 60068-2-70 / 07.96에서 패턴 가져옴      |
|                    | 테스트    | 원산지 표시, 유형 식별, 피치, 재질 유형                                               |
|                    | 평가     | 사용 가능                                                                  |
|                    | 테스트    | 내구성                                                                    |
|                    | 평가     | 통과                                                                     |
| 테스트: 접속 오류(비호환성)   | 표준     | DIN EN 61984 섹션 6.3 및 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 512 파트 7 섹션 5 / 05.94     |
|                    | 테스트    | 180° 회전, 코딩 요소 포함                                                      |
|                    | 평가     | 통과                                                                     |
|                    | 테스트    | 180 회전, 코딩 요소 불포함                                                      |
|                    | 평가     | 통과                                                                     |
| 테스트: 클램프 사용 가능한 단면 | 표준     | DIN EN 60999-1 섹션 7 및 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 섹션 8.2.4.5.1 / 12.02 |
|                    | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.5 mm <sup>2</sup> 단면                                 |
|                    |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.5 mm <sup>2</sup> 단면                                 |
|                    |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 6 mm <sup>2</sup> 단면                                   |
|                    |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 6 mm <sup>2</sup> 단면                                   |
|                    |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 24/1 단면                                               |
|                    |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 24/19 단면                                              |
|                    |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 10/1 단면                                               |
|                    |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 10/19 단면                                              |
|                    | 평가     | 통과                                                                     |
|                    | 표준     | DIN EN 60999-1 섹션 9.4 / 12.00                                          |
|                    | 요구 사항  | 0.2 kg                                                                 |
|                    | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 24/1 단면                                               |
|                    |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 24/1 단면                                               |

기술 데이터

|        |                 |                        |           |
|--------|-----------------|------------------------|-----------|
|        |                 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면        | AWG 24/19 |
| 평가     | 통과              |                        |           |
| 요구 사항  | 0.3 kg          |                        |           |
| 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 경질 0.5 mm <sup>2</sup> |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 꼬임 0.5 mm <sup>2</sup> |           |
| 평가     | 통과              |                        |           |
| 요구 사항  | 1.4 kg          |                        |           |
| 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 경질 6 mm <sup>2</sup>   |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 꼬임 6 mm <sup>2</sup>   |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | AWG 10/1               |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | AWG 10/19              |           |
| 평가     | 통과              |                        |           |
| 표준     | DIN EN 60999-1  | 섹션 9.5 / 12.00         |           |
| 요구 사항  | ≥10 N           |                        |           |
| 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | AWG 24/1               |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | AWG 24/19              |           |
| 평가     | 통과              |                        |           |
| 요구 사항  | ≥20 N           |                        |           |
| 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 경질 0.5 mm <sup>2</sup> |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 꼬임 0.5 mm <sup>2</sup> |           |
| 평가     | 통과              |                        |           |
| 요구 사항  | ≥80 N           |                        |           |
| 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 경질 6 mm <sup>2</sup>   |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | 꼬임 6 mm <sup>2</sup>   |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | AWG 10/1               |           |
|        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 | AWG 10/19              |           |
| 평가     | 통과              |                        |           |

중요 참고 사항


|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC 준수 | 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 참고 사항  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

기술 데이터

분류


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Dimensional drawing




그림과 유사

## Graph



## Graph



## BVZ 7.62HP/06/180MF6 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 코딩 부품



전력 전자장치용 플러그형 결선 - 현대식 드라이브 기술(예: 모터 스타터, 주파수 컨버터 및 서보 컨트롤러)에 최적화됨. OMNIMATE Power는 플러그형 실드, 통합 시그널 접점 및 한손 작동과 같은 향상된 안전성을 통해 새로운 표준을 수립하고 있습니다.

3개 제품군으로 추가 이점을 제공합니다.

- 응용 지향적 확장성: 29 A (IEC) 또는 20 A (UL)용 컴팩트한 4 mm<sup>2</sup> 커넥터에서 76 A (IEC) 또는 54 A (UL)용 견고한 16 mm<sup>2</sup> 커넥터까지
- 최대 1,000 V (IEC) 또는 600 V (UL)의 무제한 사용
- 다양한 응용에 최적화된 장착 옵션

당사의 서비스:

제품 구성기를 사용하여 개별 커넥터를 간단히 설계합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 유형         | BV/SV 7.62HP KO RD 2022    | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">2007300000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 빨간색, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118392715              |                                        |
| 수량         | 20 ST                      |                                        |

### 일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 유형         | SDS 0.8X4.5X125            | 버전               |
| 주문 번호      | <a href="#">9009020000</a> | 스크류드라이버, 스크류드라이버 |
| GTIN (EAN) | 4032248266883              |                  |
| 수량         | 1 ST                       |                  |
| 유형         | SDIS 0.8X4.0X100           | 버전               |
| 주문 번호      | <a href="#">9008400000</a> | 스크류드라이버, 스크류드라이버 |
| GTIN (EAN) | 4032248056361              |                  |
| 수량         | 1 ST                       |                  |

## BVZ 7.62HP/06/180MF6 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 십자 스크류드라이버 Phillips



십자 스크류드라이버, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, ChromTop 팁, SoftFinish 그립

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| 유형         | SDK PH1                    | 버전               |
| 주문 번호      | <a href="#">9008480000</a> | 스크류드라이버, 스크류드라이버 |
| GTIN (EAN) | 4032248056477              |                  |
| 수량         | 1 ST                       |                  |
| 유형         | SDIK PH1                   | 버전               |
| 주문 번호      | <a href="#">9008570000</a> | 스크류드라이버, 스크류드라이버 |
| GTIN (EAN) | 4032248056569              |                  |
| 수량         | 1 ST                       |                  |

### Crimping tools



절연 및 비절연 페럴용 압착공구  
 • 라쳇의 정교한 압착  
 • 오작동 시 풀림 기능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | PZ 6/5                     | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">9011460000</a> | 압착 공구, 페럴용 압착 공구, 0.25mm², 6mm², 사다리꼴 튜니형 압착 |
| GTIN (EAN) | 4008190165352              |                                              |
| 수량         | 1 ST                       |                                              |


## BVZ 7.62HP/06/180MF6 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SV 7.62HP 180MF SN




중간 플랜지가 있는 180° 수형 헤더, 7.62 피치. IEC 61800-5-1의 요건을 충족하며 UL840 600 V에 따른 UL 승인을 가능하게 함.  
암형 헤더 없이, 짝을 이루는 형태는 테스트하는 손가락에 20 N의 압력 조건에서 최소 3 mm 이상의 접촉 안전성을 보장합니다.  
선택사양인 스크류 고정도 가능한 자동 잠금식 중간 플랜지는 기존의 솔루션에 비해 차지하는 공간을 1 피치 폭만큼 절약해 줍니다.  
요청 시 스크류 플랜지가 있거나 플랜지 없이 제공 가능합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 유형         | SV 7.62HP/06/180MF6 3.5... | 버전                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1543230000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 축, 스크류 플랜지, THT 용접            |
| GTIN (EAN) | 4050118348224              | 결선, 7.62 mm, 극 수: 6, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, |
| 수량         | 30 ST                      | 검정, 박스                                                |

### SV 7.62HP 270MF SN




중간 플랜지가 있는 270° 수형 헤더, 7.62 피치. IEC 61800-5-1의 요건을 충족하며 UL 840 600 V에 따른 UP 승인을 가능하게 합니다. 암형 헤더 없이, 짝을 이루는 형태는 테스트하는 손가락에 20 N의 압력 조건에서 최소 3 mm 이상의 접촉 안전성을 보장합니다.  
선택사양인 스크류 고정도 가능한 자동 잠금식 중간 플랜지는 기존의 솔루션에 비해 차지하는 공간을 1 피치 폭만큼 절약해 줍니다.  
요청 시 스크류 플랜지가 있거나 플랜지 없이 제공 가능합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 유형         | SV 7.62HP/06/270MF6 3.5... | 버전                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1543280000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 축, 스크류 플랜지, THT 용접            |
| GTIN (EAN) | 4050118348279              | 결선, 7.62 mm, 극 수: 6, 270°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, |
| 수량         | 30 ST                      | 검정, 박스                                                |

### SV 7.62HP 90MF SN



중간 플랜지가 있는 90° 수형 헤더, 7.62 피치. IEC 61800-5-1의 요건을 충족하며 UL840 600 V에 따른 UL 승인을 가능하게 함.  
암형 헤더 없이, 짝을 이루는 형태는 테스트하는 손가락에 20 N의 압력 조건에서 최소 3 mm 이상의 접촉 안전성을 보장합니다.  
선택사양인 스크류 고정도 가능한 자동 잠금식 중간 플랜지는 기존의 솔루션에 비해 차지하는 공간을 1 피치 폭만큼 절약해 줍니다.  
요청 시 스크류 플랜지가 있거나 플랜지 없이 제공 가능합니다.

## BVZ 7.62HP/06/180MF6 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 대응물

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 유형         | SV 7.62HP/06/90MF6 3.5S... | 버전                                                       |
| 주문 번호      | <a href="#">1543160000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 피쇄 축, 스크류 플랜지, THT 용접               |
| GTIN (EAN) | 4050118348101              | 결선, 7.62 mm, 극 수: 6, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 검정, |
| 수량         | 30 ST                      | 박스                                                       |