



입증된 MultiCard 형식의 ZS 마커는 Z-시리즈를 위해 특별히 개발되었습니다. 인쇄 범위가 넓습니다. 힌지 메커니즘을 통해 해체 없이 점프바에 액세스할 수 있습니다. 싱글 태그가 스트립에 클립온되어 있어 빠른 설치가 가능합니다. 싱글 태그는 분리가 쉽습니다.

- 경첩이 부착된 마커 영역
- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | ZS, 단자대 마커, 15 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00<br>Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1646630000</a>                                               |
| 유형         | ZS 15/5 MC NE WS                                                         |
| GTIN (EAN) | 4008190401214                                                            |
| 수량         | 480 items                                                                |

## 기술 데이터

### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

### 치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 높이  | 15 mm  | 높이 (인치) | 0.5906 inch |
| 너비  | 5 mm   | 폭 (인치)  | 0.1968 inch |
| 순중량 | 0.19 g |         |             |

### 온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -40...100 °C |
|----------|--------------|

### 환경 제품 규정 준수

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재                  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음         |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지 0.000 kg CO2 eq. |

### 일반 데이터

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인쇄 방향         | 수평 및 수직                                                                                     |
| 너비            | 5 mm                                                                                        |
| UL 94 가연성 등급  | V-2                                                                                         |
| 작동 온도 범위, 최대  | 100 °C                                                                                      |
| 작동 온도 범위, 최소  | -40 °C                                                                                      |
| 컬러 코드         | 흰색                                                                                          |
| 할로겐           | 아니요                                                                                         |
| 기본 재질         | 폴리아미드 66                                                                                    |
| 인쇄 문자         | 없음                                                                                          |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 MultiCard                                                                             |
| 호환 가능 프린터     | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 조합네이션당 마커 개수  | 1 MultiCard = Terminal marker                                                               |
| 작동 온도 범위      | -40...100 °C                                                                                |
| 응용 분야/제조사     | Weidmueller, Allen-Bradley                                                                  |

### 커넥터 마커

|           |         |
|-----------|---------|
| 피치(mm)(P) | 5.00 mm |
|-----------|---------|

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

도면



도면

