

HDC 16A TSLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.
 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.
 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.
 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 16
주문 번호	1664690000
유형	HDC 16A TSLU 1PG16G
GTIN (EAN)	4008190421397
수량	1 items

HDC 16A TSLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	89 mm	깊이 (인치)	3.5039 inch
높이	58 mm	높이 (인치)	2.2835 inch
너비	32.5 mm	폭 (인치)	1.2795 inch
순중량	126 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 시추
	화학 내성	내성
	물질	디젤
	화학 내성	내성
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	내성
	물질	유압유
	화학 내성	내성
	물질	냉각수
	화학 내성	내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	내성
	물질	땀
	화학 내성	내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	조건부 내성
물질	물	
화학 내성	내성	
물질	UV	
화학 내성	불안정	
물질	오존	
화학 내성	불안정	

버전

케이블 엔트리 사이즈	PG 16	상단부/하단부/리드	상부
커버	커버 미포함	조임 토크	0.5 Nm

HDC 16A TSLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

상단 케이블 인입 수	0	측면 케이블 인입 수	1
하우징 디자인	측면 케이블 인입, 플러그 하우징	잠금 시스템 디자인	엔드 록킹 클램프, 하부
설계	표준	설치 사이즈	5
케이블 인입	w. 스레드	유형	플러그
클램프 버전	엔드 록킹 클램프	실링	NBR
내부 나사산	PG 16	컬러(RAL)	RAL 7035
BG	5	ModuPlug®에 적합함	아니요

일반 데이터

표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP65, 삽입된 상태
-------	--------	-------	--------------

크기

케이블 인입	w. 스레드	폭 하우징 C	29.5 mm
총 길이 하우징	79 mm	하우징 B의 높이	58 mm

분류


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16A TSLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



HDC 16A TSLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

베이스 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 16A SLU 2PG16G	버전
주문 번호	1665070000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 16
GTIN (EAN)	4008190421779	
수량	1 ST	
유형	HDC 16A SLU 1PG21G	버전
주문 번호	1665090000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 21
GTIN (EAN)	4008190421793	
수량	1 ST	
유형	HDC 16A SLU 2M25G	버전
주문 번호	1788760000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 25
GTIN (EAN)	4032248206308	
수량	1 ST	
유형	HDC 16A SLU 2M20G	버전
주문 번호	1788770000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 20
GTIN (EAN)	4032248206315	
수량	1 ST	
유형	HDC 16A SLU 1M25G	버전
주문 번호	1902330000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 25
GTIN (EAN)	4032248591916	
수량	1 ST	

벌크헤드 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

HDC 16A TSLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	HDC 16A ALU	버전	
주문 번호	1664920000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드	
GTIN (EAN)	4008190421625	하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none	
수량	1 ST		

커플링 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 16A KLU 1PG16G	버전	
주문 번호	1665450000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링	
GTIN (EAN)	4008190422158	하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 16	
수량	1 ST		
유형	HDC 16A KLU 1M25G	버전	
주문 번호	1788800000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링	
GTIN (EAN)	4032248206346	하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 25	
수량	1 ST		

커버



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 16A DODL 1LB	버전	
주문 번호	1665900000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 5, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징	
GTIN (EAN)	4008190422936	하단부용 커버, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블 엔트리 사이즈:	
수량	1 ST	none	

액세서리

IP68 버전



바이드물러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다. 황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다. 케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

유형	VG 16-MS68	버전
주문 번호	1569100000	VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, PG 16, 6.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190051969	OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분),
수량	25 ST	IP69K, 황동, 니켈 도금
유형	VG 16-K68	버전
주문 번호	1569010000	VG K(표준 플라스틱 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, PG 16,
GTIN (EAN)	4008190004460	10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6