



## BL 3.50/20/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 제품 이미지



3.50 mm 피치에서 컨덕터를 결선하기 위한 클램프 스크류 시스템이 있는 암형 커넥터 라벨링 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.50 mm, 극 수: 20, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 1.5 mm², 박스 |
| 주문 번호      | <a href="#">1688060000</a>                                                       |
| 유형         | BL 3.50/20/180LH SN BK BX                                                        |
| GTIN (EAN) | 4008190853617                                                                    |
| 수량         | 24 items                                                                         |
| 제품 데이터     | IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14          |
| 패키징        | 박스                                                                               |

## 기술 데이터

### 승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(UR)             | E60693                  |

### 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 29.5 mm | 깊이 (인치) | 1.1614 inch |
| 높이  | 14.9 mm | 높이 (인치) | 0.5866 inch |
| 너비  | 76.5 mm | 폭 (인치)  | 3.0118 inch |
| 순중량 | 16.25 g |         |             |

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |                  |
|------------|---------------------|------------------|
|            |                     |                  |
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |                  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |                  |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지          | 0,672 kg CO2 eq. |

### 시스템 매개변수

|                             |                               |       |        |         |
|-----------------------------|-------------------------------|-------|--------|---------|
| 제품군                         | OMNIMATE 시그널 - 시리즈 BL/SL 3.50 |       |        |         |
| 결선 유형                       | 필드 결선                         |       |        |         |
| 와이어 결선 방식                   | 클램프 요크 결선                     |       |        |         |
| 피치(mm)(P)                   | 3.50 mm                       |       |        |         |
| 피치(인치)(P)                   | 0.138 "                       |       |        |         |
| 도체 아웃렛 방향                   | 180°                          |       |        |         |
| 극 수                         | 20                            |       |        |         |
| L1(mm)                      | 66.50 mm                      |       |        |         |
| L1(인치)                      | 2.618 "                       |       |        |         |
| 행 수                         | 1                             |       |        |         |
| 핀 시리즈 수량                    | 1                             |       |        |         |
| 정격 단면적                      | 1.5 mm²                       |       |        |         |
| DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 손가락 터치 안전                     |       |        |         |
| DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호   | IP20 플러그드/ IP10 언플러그드         |       |        |         |
| 보호 등급                       | IP20, 완전하게 마운트된 경우            |       |        |         |
| 불꽃 저항                       | ≤5 mΩ                         |       |        |         |
| 코딩 가능                       | 예                             |       |        |         |
| 탈피 길이                       | 6 mm                          |       |        |         |
| 클램프 스크류                     | M 2                           |       |        |         |
| 스크류드라이버 블레이드                | 0.4 x 2.5                     |       |        |         |
| 스크류드라이버 블레이드 표준             | DIN 5264                      |       |        |         |
| 플러그 주기                      | 25                            |       |        |         |
| 플러그링 힘/풀, 최대                | 7 N                           |       |        |         |
| 당기는 힘 / 풀, 최대               | 5 N                           |       |        |         |
| 조임 토크                       | 토크 유형                         |       | 와이어 결선 |         |
|                             | 사용 정보                         | 조임 토크 | 최소     | 0.2 Nm  |
|                             |                               |       | 최대     | 0.25 Nm |

### 자재 데이터

|           |          |        |      |
|-----------|----------|--------|------|
| 절연재       | PBT      | 컬러 코드  | 검정   |
| 컬러 차트(유사) | RAL 9011 | 절연재 그룹 | IIIa |

## BL 3.50/20/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

|                                           |        |                      |                            |
|-------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------|
| CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 200  | Moisture Level (MSL) |                            |
| UL 94 가연성 등급                              | V-0    | 접점 재질                | 구리 합금                      |
| 접점 표면                                     | 주석 도금  | 플러그 접점의 레이어 구조       | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| 보관 온도, 최소                                 | -40 °C | 보관 온도, 최대            | 70 °C                      |
| 작동 온도, 최소                                 | -50 °C | 작동 온도, 최대            | 100 °C                     |
| 온도 범위, 설치, 최소                             | -30 °C | 온도 범위, 설치, 최대        | 100 °C                     |

### 결선에 적합한 커넥터

|                                   |                                                              |              |                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 클램프 범위, 최소                        | 0.08 mm <sup>2</sup>                                         |              |                              |
| 클램프 범위, 최대                        | 1.5 mm <sup>2</sup>                                          |              |                              |
| 결선 단면규격 AWG, 최소                   | AWG 28                                                       |              |                              |
| 결선 단면규격 AWG, 최대                   | AWG 14                                                       |              |                              |
| 단선, 최소 H05(07) V-U                | 0.2 mm <sup>2</sup>                                          |              |                              |
| 단선, 최대 H05(07) V-U                | 1.5 mm <sup>2</sup>                                          |              |                              |
| 연선, 최소 H05(07) V-K                | 0.2 mm <sup>2</sup>                                          |              |                              |
| 연선, 최대 H05(07) V-K                | 1.5 mm <sup>2</sup>                                          |              |                              |
| 플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소 | 0.2 mm <sup>2</sup>                                          |              |                              |
| 플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최대 | 1.5 mm <sup>2</sup>                                          |              |                              |
| 와이어 엔드 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최소  | 0.2 mm <sup>2</sup>                                          |              |                              |
| 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대         | 1.5 mm <sup>2</sup>                                          |              |                              |
| EN 60999 a x b 규격, ø              | 2.4 mm x 1.5 mm                                              |              |                              |
| 클램프형 도체                           | 도체 결선 단면적                                                    | 유형           | 미세 와이어                       |
|                                   |                                                              | 공칭           | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
| 와이어 종단 페룰                         | 와이어 종단 페룰                                                    | 탈피 길이        | 공칭 8 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H0.5/12 OR</a>   |
|                                   |                                                              | 탈피 길이        | 공칭 6 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H0.5/6</a>       |
| 도체 결선 단면적                         | 도체 결선 단면적                                                    | 유형           | 미세 와이어                       |
|                                   |                                                              | 공칭           | 0.75 mm <sup>2</sup>         |
| 와이어 종단 페룰                         | 와이어 종단 페룰                                                    | 탈피 길이        | 공칭 8 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H0.75/12 W</a>   |
|                                   |                                                              | 탈피 길이        | 공칭 6 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H0.75/6</a>      |
| 도체 결선 단면적                         | 도체 결선 단면적                                                    | 유형           | 미세 와이어                       |
|                                   |                                                              | 공칭           | 1 mm <sup>2</sup>            |
| 와이어 종단 페룰                         | 와이어 종단 페룰                                                    | 탈피 길이        | 공칭 8 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H1.0/12 GE</a>   |
|                                   |                                                              | 탈피 길이        | 공칭 6 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H1.0/6</a>       |
| 도체 결선 단면적                         | 도체 결선 단면적                                                    | 유형           | 미세 와이어                       |
|                                   |                                                              | 공칭           | 0.25 mm <sup>2</sup>         |
| 와이어 종단 페룰                         | 와이어 종단 페룰                                                    | 탈피 길이        | 공칭 8 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H0.25/10 HBL</a> |
|                                   |                                                              | 탈피 길이        | 공칭 5 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H0.25/5</a>      |
| 도체 결선 단면적                         | 도체 결선 단면적                                                    | 유형           | 미세 와이어                       |
|                                   |                                                              | 공칭           | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
| 와이어 종단 페룰                         | 와이어 종단 페룰                                                    | 탈피 길이        | 공칭 8 mm                      |
|                                   |                                                              | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H0.34/10 TK</a>  |
| 참조 텍스트                            | 플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다. 페룰 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다. |              |                              |

## BL 3.50/20/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### IEC 정격데이터

|                                   |                        |                                   |               |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 표준에 따라 시험완료                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | 정격 전류, 극 수(Tu=20°C)               | 17 A          |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)            | 12 A                   | 정격 전류, 극 수(Tu=40°C)               | 14.5 A        |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)            | 10 A                   | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2      | 320 V         |
| 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2     | 160 V                  | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3     | 160 V         |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2  | 320 V                  | 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 160 V         |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 160 V                  | 단시간 내전류 저항                        | 3 x 1s, 100 A |

### CSA에 따른 정격 데이터

|                      |        |                      |        |
|----------------------|--------|----------------------|--------|
| 정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 300 V  | 정격 전압(사용 그룹 D / CSA) | 300 V  |
| 정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 10 A   | 정격 전류(사용 그룹 D / CSA) | 10 A   |
| 와이어 단면적, AWG, 최소     | AWG 28 | 와이어 단면적, AWG, 최대     | AWG 14 |

### UL 1059에 따른 정격 데이터

|                          |                        |                          |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 협회(UR)                   | UR                     | 인증 번호(UR)                | E60693 |
| 정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 300 V                  | 정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 300 V  |
| 정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 10 A                   | 정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 10 A   |
| 와이어 단면적, AWG, 최소         | AWG 28                 | 와이어 단면적, AWG, 최대         | AWG 14 |
| 승인값 참조                   | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |                          |        |

### 패키징

|       |          |        |           |
|-------|----------|--------|-----------|
| 패키징   | 박스       | VPE 길이 | 104.00 mm |
| VPE 폭 | 84.00 mm | VPE 높이 | 70.00 mm  |

### 유형 테스트

|                    |        |                                                                        |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 테스트: 표시 내구성        | 표준     | DIN EN 61984 섹션 7.3.2 / 09.02, DIN EN 60068-2-70 / 07.96에서 패턴 가져옴      |
|                    | 테스트    | 원산지 표시, 유형 식별, 승인 마킹 SEV, 승인 마킹 CSA                                    |
|                    | 평가     | 사용 가능                                                                  |
| 테스트: 접속 오류(비호환성)   | 테스트    | 내구성                                                                    |
|                    | 평가     | 통과                                                                     |
|                    | 표준     | DIN EN 61984 섹션 6.3 및 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512 파트 7 섹션 5 / 05.94   |
| 테스트: 클램프 사용 가능한 단면 | 테스트    | 180° 회전, 코딩 요소 포함                                                      |
|                    | 평가     | 통과                                                                     |
|                    | 표준     | DIN EN 60999-1 섹션 7 및 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 섹션 8.2.4.5.1 / 12.99 |
|                    | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.2 mm² 단면                                             |
|                    |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.2 mm² 단면                                             |
|                    |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 1.5 mm² 단면                                             |
|                    |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 1.5 mm² 단면                                             |
|                    |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 28/1 단면                                               |
|                    |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 28/19 단면                                              |

### 기술 데이터

|                           |        |                               |                             |
|---------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|
| 컨덕터의 손상 및 의도치 않은 느슨해짐 테스트 |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | AWG 16/1                    |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | AWG 16/19                   |
|                           | 평가     | 통과                            |                             |
|                           | 표준     | DIN EN 60999-1 섹션 9.4 / 12.00 |                             |
|                           | 요구 사항  | 0.2 kg                        |                             |
|                           | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | AWG 28/1                    |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | AWG 28/19                   |
|                           | 평가     | 통과                            |                             |
|                           | 요구 사항  | 0.3 kg                        |                             |
|                           | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | 2 × AWG 24/1                |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | 2 × AWG 24/19, 와이어 종단 패를 포함 |
| 풀아웃 테스트                   | 평가     | 통과                            |                             |
|                           | 요구 사항  | 0.4 kg                        |                             |
|                           | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | 경질 1.5 mm <sup>2</sup>      |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | 꼬임 1.5 mm <sup>2</sup>      |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | AWG 16/7                    |
|                           | 평가     | 통과                            |                             |
|                           | 표준     | DIN EN 60999-1 섹션 9.5 / 12.00 |                             |
|                           | 요구 사항  | ≥5 N                          |                             |
|                           | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | AWG 28/1                    |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | AWG 28/19                   |
|                           | 평가     | 통과                            |                             |
|                           | 요구 사항  | ≥10 N                         |                             |
|                           | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | 2 × AWG 24/1                |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | 2 × AWG 24/19, 와이어 종단 패를 포함 |
|                           | 평가     | 통과                            |                             |
|                           | 요구 사항  | ≥40 N                         |                             |
|                           | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | H05V-U1.5                   |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | H05V-K1.5                   |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면               | AWG 16/7                    |
|                           | 평가     | 통과                            |                             |

### 중요 참고 사항

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC 준수 | 적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 참고 사항  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> </ul> |

## 기술 데이터

- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


### 분류

| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


## 제품 이미지




## Dimensional drawing




## Graph




## Graph



## Graph



## Graph



## 액세서리

### 탈거용 손잡이



찾은 부하 변화의 경우: 플러그 커넥터를 위한 "트레일러 커플링".  
변형 방지는 도체에서 변형을 완화시키는 것 이상을 제공합니다.  
해당 연결 플러그에 간단히 클립온하여


- 도체를 묶습니다
- 가이드 케이블
- 결선 및 개폐 보조로 사용

결선 접점에 손상이 없으며, 명확하고, 깔끔한 결선, 그리고 취급이 쉽습니다.  
사용자 이점: 열악한 산업 환경에서 견고한 영구적인 결선을 제공하며 편리한 작업으로 개선 시스템 가용성을 보장합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 유형         | BL 3.50 ZE03 BK BX         | 버전                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1627820000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 스트레인 릴리프, 검정, 극 수: 3  |
| GTIN (EAN) | 4008190202552              |                                           |
| 수량         | 50 ST                      |                                           |
| 유형         | BL 3.50 ZE08 BK BX         | 버전                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1627830000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 스트레인 릴리프, 검정, 극 수: 8  |
| GTIN (EAN) | 4008190202576              |                                           |
| 수량         | 50 ST                      |                                           |
| 유형         | BL 3.50 ZE03 OR BX         | 버전                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1629680000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 스트레인 릴리프, 주황색, 극 수: 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190202569              |                                           |
| 수량         | 50 ST                      |                                           |
| 유형         | BL 3.50 ZE08 OR BX         | 버전                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1629690000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 스트레인 릴리프, 주황색, 극 수: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190202583              |                                           |
| 수량         | 50 ST                      |                                           |

### 코딩 부품



연결될 것으로 가정된 부분만 결선: 올바른 위치에 올바른 결선.  
코딩 요소와 잠금 장치는 제조 공정 및 작동 중 연결 요소를 명확하게 구분합니다.  
코딩 요소와 잠금 장치는 조립 전 또는 케이블 조립 단계에서 삽입됩니다. Weidmüller 대안: 납품 전에 사전 코딩할 다양한 구성기를 사용한 온라인 구성.  
회로 보드에서 올바르지 않은 조립과 결선 요소의 올바르지 않은 플러깅이 더 이상 일어나지 않습니다.  
이점: 제조 동안 문제해결 과정이 없으며 사용자에게 의한 작동 오류가 없습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 유형         | BL SL 3.5 KO OR            | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1693430000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 주황색, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190867447              |                                        |
| 수량         | 100 ST                     |                                        |

## BL 3.50/20/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

|            |                            |                                       |  |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 유형         | BL SL 3.5 KO SW            | 버전                                    |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1610100000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 검정, 극 수: 1 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190187637              |                                       |  |
| 수량         | 100 ST                     |                                       |  |


## BL 3.50/20/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL 3.50/90F




3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 핀 헤더

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 기종: 스크류 플랜지(F)
- 판지 상자(BX)로 포장됨
- 핀 헤더 코딩 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 유형         | SL 3.50/20/90F 4.5 SN B... | 버전                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">1618310000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190120153              | 수: 20, 90°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스   |
| 수량         | 20 ST                      |                                                 |

### SL 3.50/180G




3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 핀 헤더

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 기종: 스크류 플랜지(F)
- 판지 상자(BX)로 포장됨
- 핀 헤더 코딩 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 3.50/20/180G 4.5SN B... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1618640000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190125448              | 수: 20, 180°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스   |
| 수량         | 20 ST                      |                                                  |

### SL 3.50/180F



3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 핀 헤더

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 기종: 스크류 플랜지(F)
- 판지 상자(BX)로 포장됨
- 핀 헤더 코딩 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 유형         | SL 3.50/20/180F 4.5 SN ... | 버전                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">1618940000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190130398              | 수: 20, 180°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스  |
| 수량         | 20 ST                      |                                                 |


## BL 3.50/20/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL 3.50/90




3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 핀 헤더

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 기종: 스크류 플랜지(F)
- 판지 상자(BX)로 포장됨
- 핀 헤더 코딩 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 3.50/20/90 3.2SN OR ... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1619020000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190132262              | 수: 20, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스   |
| 수량         | 20 ST                      |                                                  |

### SL 3.50/90G




3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 핀 헤더

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 기종: 스크류 플랜지(F)
- 판지 상자(BX)로 포장됨
- 핀 헤더 코딩 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 3.50/20/90G 3.2SN OR... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1619410000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190139605              | 수: 20, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스   |
| 수량         | 20 ST                      |                                                  |

### SL 3.50/90F



3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 핀 헤더

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 기종: 스크류 플랜지(F)
- 판지 상자(BX)로 포장됨
- 핀 헤더 코딩 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 유형         | SL 3.50/20/90F 3.2SN OR... | 버전                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">1619800000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190147549              | 수: 20, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스  |
| 수량         | 20 ST                      |                                                 |

## BL 3.50/20/180LH SN BK BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 유형         | SL 3.50/20/90F 3.2SN DK... | 버전                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">1620240000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190153878              | 수: 20, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 녹색, 박스   |
| 수량         | 20 ST                      |                                                 |

## SL 3.50/180




3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 핀 헤더

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 기종: 스크류 플랜지(F)
- 판지 상자(BX)로 포장됨
- 핀 헤더 코딩 가능

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 3.50/20/180 3.2SN OR... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1621430000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190172510              | 수: 20, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스  |
| 수량         | 20 ST                      |                                                  |

## SL 3.50/180G



3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 핀 헤더

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 기종: 스크류 플랜지(F)
- 판지 상자(BX)로 포장됨
- 핀 헤더 코딩 가능

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 3.50/20/180G 3.2SN O... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1621820000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190181116              | 수: 20, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스  |
| 수량         | 20 ST                      |                                                  |


## BL 3.50/20/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL 3.50/180F




3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 핀 헤더

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 기종: 스크류 플랜지(F)
- 판지 상자(BX)로 포장됨
- 핀 헤더 코딩 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 유형         | SL 3.50/20/180F 3.2SN O... | 버전                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">1622210000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190188931              | 수: 20, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| 수량         | 20 ST                      |                                                 |

### SLD 3.50/90G




3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 2층 핀 헤더 커넥터는 개방, 폐쇄 및 플랜지 버전이 있습니다. 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다. 판지 상자로 포장됨.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SLD 3.50/40/90G 3.2SN O... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1633760000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190258214              | 수: 40, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스   |
| 수량         | 10 ST                      |                                                  |

### SLD 3.50/90F



3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 2층 핀 헤더 커넥터는 개방, 폐쇄 및 플랜지 버전이 있습니다. 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다. 판지 상자로 포장됨.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 유형         | SLD 3.50/40/90F 3.2SN O... | 버전                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">1633990000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190258443              | 수: 40, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스  |
| 수량         | 10 ST                      |                                                 |


## BL 3.50/20/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SLD 3.50V/180G




3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 2중 교차형 핀 헤더 펌프 및 플랜지 버전도 있습니다. 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SLD 3.50V/40/180G 3.2SN... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1641200000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펌프 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190279608              | 수: 40, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스  |
| 수량         | 10 ST                      |                                                  |

### SLD 3.50V/180F




3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 2중 교차형 핀 헤더 펌프 및 플랜지 버전도 있습니다. 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 유형         | SLD 3.50 V/40/180F 3.2 ... | 버전                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">1641330000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190279738              | 수: 40, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| 수량         | 10 ST                      |                                                 |

### SLD 3.50V/90G



3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 2중 교차형 핀 헤더 펌프 및 플랜지 버전도 있습니다. 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SLD 3.50V/40/90G 3.2SN ... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1642330000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 펌프 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190280857              | 수: 40, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스   |
| 수량         | 10 ST                      |                                                  |


## BL 3.50/20/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL 3.50/135F



3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 핀 헤더

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 기종: 스크류 플랜지(F)
- 판지 상자(BX)로 포장됨
- 핀 헤더 코딩 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 유형         | SL 3.50/20/135F 3.2SN O... | 버전                                              |
| 주문 번호      | <a href="#">1643510000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190282271              | 수: 20, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| 수량         | 24 ST                      |                                                 |

### SL-SMT 3.5/180G Box



내고온성 수형 헤더, 3.50 mm 피치.

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 variant: 측면 퍼쇄(G), 스크류 플랜지(F), 솔더 플랜지(LF) 또는 스냅온 솔더 플랜지(RF)
- SMT 프로세스에 최적화됨
- 핀 길이 3.2 mm, 모든 솔더링 방식에 범용
- 핀 길이 1.5 mm, 리플로우 솔더링 방식에 최적화
- 박스(BX) 또는 테이프 온 릴(RL)로 포장되어 있음
- 수형 헤더 코딩 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 3.50/20/180G 3.2... | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1842490000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 퍼쇄 측, THT/THR 용접 결선, 3.50       |
| GTIN (EAN) | 4032248353842              | mm, 극 수: 20, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| 수량         | 20 ST                      |                                                      |

### SL-SMT 3.5/90G Box



내고온성 수형 헤더, 3.50 mm 피치.

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 variant: 측면 퍼쇄(G), 스크류 플랜지(F), 솔더 플랜지(LF) 또는 스냅온 솔더 플랜지(RF)
- SMT 프로세스에 최적화됨
- 핀 길이 3.2 mm, 모든 솔더링 방식에 범용
- 핀 길이 1.5 mm, 리플로우 솔더링 방식에 최적화
- 박스(BX) 또는 테이프 온 릴(RL)로 포장되어 있음
- 수형 헤더 코딩 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 3.50/20/90G 3.2S... | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1841810000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 퍼쇄 측, THT/THR 용접 결선, 3.50      |
| GTIN (EAN) | 4032248353163              | mm, 극 수: 20, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| 수량         | 20 ST                      |                                                     |

## BL 3.50/20/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL-THR 3.5/135F




내고온성 수형 헤더, 3.50 mm 피치.

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 variant: 측면 퍼쇄(G), 스크류 플랜지(F), 솔더 플랜지(LF) 또는 스냅온 솔더 플랜지(RF)
- SMT 프로세스에 최적화됨
- 핀 길이 3.2 mm, 모든 솔더링 방식에 범용
- 핀 길이 1.5 mm, 리플로우 솔더링 방식에 최적화
- 박스(BX) 또는 테이프 온 릴(RL)로 포장되어 있음
- 수형 헤더 코딩 가능

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 3.50/20/135F 3.2... | 버전                                                                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1003700000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT/THR 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 20, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248700325              |                                                                                                    |
| 수량         | 24 ST                      |                                                                                                    |

### SLD 3.50V/90F



3.50 mm 피치의 웨이브 용접을 위한 2중 교차형 핀 헤더 퍼쇄 및 플랜지 버전도 있습니다. 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SLD 3.50 V/40/90F 3.2 S... | 버전                                                                                             |
| 주문 번호      | <a href="#">1642460000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 40, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4008190280987              |                                                                                                |
| 수량         | 10 ST                      |                                                                                                |

### SL-SMT 3.5/180F Box



내고온성 수형 헤더, 3.50 mm 피치.


- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 variant: 측면 퍼쇄(G), 스크류 플랜지(F), 솔더 플랜지(LF) 또는 스냅온 솔더 플랜지(RF)
- SMT 프로세스에 최적화됨
- 핀 길이 3.2 mm, 모든 솔더링 방식에 범용
- 핀 길이 1.5 mm, 리플로우 솔더링 방식에 최적화
- 박스(BX) 또는 테이프 온 릴(RL)로 포장되어 있음
- 수형 헤더 코딩 가능

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 3.50/20/180F 3.2... | 버전                                                                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1842950000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT/THR 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 20, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248354412              |                                                                                                    |
| 수량         | 24 ST                      |                                                                                                    |

## 대응물

### SL-SMT 3.5/180LF Box




내고온성 수형 헤더, 3.50 mm 피치.

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 variant: 측면 퍼쇄(G), 스크류 플랜지(F), 솔더 플랜지(LF) 또는 스냅온 솔더 플랜지(RF)
- SMT 프로세스에 최적화됨
- 핀 길이 3.2 mm, 모든 솔더링 방식에 범용
- 핀 길이 1.5 mm, 리플로우 솔더링 방식에 최적화
- 박스(BX) 또는 테이프 온 릴(RL)로 포장되어 있음
- 수형 헤더 코딩 가능

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 3.50/20/180LF 3.... | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1842720000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 용접 플랜지, THT/THR 용접 결선,            |
| GTIN (EAN) | 4032248354085              | 3.50 mm, 극 수: 20, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, |
| 수량         | 24 ST                      | 박스                                                     |

### SL-SMT 3.5/90LF Box




내고온성 수형 헤더, 3.50 mm 피치.

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 variant: 측면 퍼쇄(G), 스크류 플랜지(F), 솔더 플랜지(LF) 또는 스냅온 솔더 플랜지(RF)
- SMT 프로세스에 최적화됨
- 핀 길이 3.2 mm, 모든 솔더링 방식에 범용
- 핀 길이 1.5 mm, 리플로우 솔더링 방식에 최적화
- 박스(BX) 또는 테이프 온 릴(RL)로 포장되어 있음
- 수형 헤더 코딩 가능

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 3.50/20/90LF 1.5... | 버전                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1805120000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 용접 플랜지, THT/THR 용접 결선,           |
| GTIN (EAN) | 4032248269020              | 3.50 mm, 극 수: 20, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, |
| 수량         | 24 ST                      | 박스                                                    |

### SL-SMT 3.5/90F Box



내고온성 수형 헤더, 3.50 mm 피치.

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 variant: 측면 퍼쇄(G), 스크류 플랜지(F), 솔더 플랜지(LF) 또는 스냅온 솔더 플랜지(RF)
- SMT 프로세스에 최적화됨
- 핀 길이 3.2 mm, 모든 솔더링 방식에 범용
- 핀 길이 1.5 mm, 리플로우 솔더링 방식에 최적화
- 박스(BX) 또는 테이프 온 릴(RL)로 포장되어 있음
- 수형 헤더 코딩 가능

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 3.50/20/90F 3.2S... | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1842260000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 플랜지, THT/THR 용접 결선, 3.50       |
| GTIN (EAN) | 4032248353613              | mm, 극 수: 20, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| 수량         | 24 ST                      |                                                     |


## BL 3.50/20/180LH SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL-SMT 3.5/90LF Box



내고온성 수형 헤더, 3.50 mm 피치.

- PCB 기준 플러깅 방향: 평행(90°), 일직선(180°) 또는 유각(135°)
- 하우징 variant: 측면 퍼쇄(G), 스크류 플랜지(F), 솔더 플랜지(LF) 또는 스냅온 솔더 플랜지(RF)
- SMT 프로세스에 최적화됨
- 핀 길이 3.2 mm, 모든 솔더링 방식에 범용
- 핀 길이 1.5 mm, 리플로우 솔더링 방식에 최적화
- 박스(BX) 또는 테이프 온 릴(RL)로 포장되어 있음
- 수형 헤더 코딩 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 3.50/20/90LF 3.2... | 버전                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1842030000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 용접 플랜지, THT/THR 용접 결선,           |
| GTIN (EAN) | 4032248353385              | 3.50 mm, 극 수: 20, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, |
| 수량         | 24 ST                      | 박스                                                    |