

## RSV1,6 RF24/35X7.5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



## 그림과 유사

## 클립온 및 사용!

제어 캐비닛의 회로 보드에서: 스냅온 또는 장착 풋이  
플러그인 커넥터와 단자대 레일 사이를 연결해 줍니다.  
모든 표준 사이즈와 호환: TS 15 또는 TS 35. 조합 풋 또는  
다양성 제공.  
스크류 결선의 신속한 대체: 매우 쉬운 설치 및 서비스.  
단자대 레일용 장착 풋을 통해 모듈, 박스 및 제어  
캐비닛에서 플러그 가능한 결선형을 범용으로 사용할 수  
있으며 패치워크 솔루션이 필요하지 않습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 클립인 풋, 검정, 극 수: 24
주문 번호	<a href="#">1582960000</a>
유형	RSV1,6 RF24/35X7.5 SW
GTIN (EAN)	4008190044725
수량	10 items
제품 데이터	
파키징	박스

## RSV1,6 RF24/35X7.5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

순중량	15.8 g
-----	--------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 자재 데이터

절연재	PA 66/6	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
접점 재질	구리 합금	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-50 °C
작동 온도, 최대	100 °C	온도 범위, 설치, 최소	-25 °C
온도 범위, 설치, 최대	100 °C		

## IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984
-------------	------------------------

## 패키징

패키징	박스	VPE 길이	197.00 mm
VPE 폭	170.00 mm	VPE 높이	46.00 mm

## 중요 참고 사항

IPC 준수	적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
참고 사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>

## 분류

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		

**RSV1,6 RF24/35X7.5 SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

사용 예



그림과 유사

