



## LP 7.62/03/135 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



테스트 접점, 1000 V, 32 A 및 6 mm<sup>2</sup> 컨덕터 단면은 7.50 및 7.62 mm 피치의 입증된 클램프 결선이 있고 컨덕터 이웃렛 방향이 135°인 이 PCB 단자대에서 적절히 사용할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	PCB 단자대, 7.62 mm, 극 수: 3, 135°, 솔더 핀 길이 (l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 6 mm <sup>2</sup> , 박스
주문 번호	<a href="#">1595830000</a>
유형	LP 7.62/03/135 3.2SN OR BX
GTIN (EAN)	4008190190156
수량	100 items
제품 데이터	IEC: 1000 V / 32 A / 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
패키징	박스

## LP 7.62/03/135 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E60693

## 치수 및 중량

깊이	17.5 mm	깊이 (인치)	0.689 inch
높이	20 mm	높이 (인치)	0.7874 inch
가장 낮은 버전의 높이	16.8 mm	너비	23.46 mm
폭 (인치)	0.9236 inch	순중량	4.83 g

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 시스템 매개변수

제품군	OMNIMATE 시그널 - 시리즈 LP	와이어 결선 방식	클램프 요크 결선
PCB에 장착	THT 용접 결선	도체 아웃렛 방향	135°
피치(mm)(P)	7.62 mm	피치(인치)(P)	0.300 "
극 수	3	핀 시리즈 수량	1
고객 맞춤	예	행 수	1
총당 최대 인접 폴	16	슬더 핀 길이(l)	3.2 mm
슬더핀 크기	0.75 x 0.9 mm	슬더 구멍 직경(D)	1.3 mm
슬더 구멍 직경 공차(D)	+ 0.1 mm	풀당 용접 핀 수	1
스크류드라이버 블레이드	0.6 x 3.5	스크류드라이버 블레이드 표준	DIN 5264
조임 토크, 최소	0.5 Nm	조임 토크, 최대	0.6 Nm
클램프 스크류	M 3	탈피 길이	6 mm
L1(mm)	15.24 mm	L1(인치)	0.600 "
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호	IP 20	DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호	손가락 터치 안전
보호 등급	IP20	볼륨 저항	1.20 mΩ

## 자재 데이터

절연재	PA	컬러 코드	주황색
컬러 차트(유사)	RAL 2000	절연재 그룹	I
CTI(Comparative Tracking Index, 비교	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
추적 지수)			
UL 94 가연성 등급	V-2	접점 재질	구리 합금
접점 표면	주석 도금	코팅	1-3 µm Ni, 4-6 µm Sn
납땜 유형	매트	용접 결선의 레이어 구조	4...6 µm Ni / 4...6 µm Sn
보관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	70 °C
작동 온도, 최소	-50 °C	작동 온도, 최대	100 °C
온도 범위, 설치, 최소	-25 °C	온도 범위, 설치, 최대	100 °C

## 결선에 적합한 컨덕터

클램프 범위, 최소	0.13 mm²
클램프 범위, 최대	6 mm²

## LP 7.62/03/135 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

결선 단면구격 AWG, 최소 AWG 26

결선 단면구격 AWG, 최대 AWG 12

단선, 최소 H05(07) V-U 0.5 mm<sup>2</sup>

단선, 최대 H05(07) V-U 6 mm<sup>2</sup>

stranded, 최대 H07V-R 6 mm<sup>2</sup>

연선, 최소 H05(07) V-K 0.5 mm<sup>2</sup>

연선, 최대 H05(07) V-K 4 mm<sup>2</sup>

플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소 0.5 mm<sup>2</sup>

플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최대 2.5 mm<sup>2</sup>

와이어 엔드 페를 포함, DIN 46228 pt 1, 0.5 mm<sup>2</sup> 최소

페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대 2.5 mm<sup>2</sup>

EN 60999 a x b 규격, ø 2.8 mm x 2.4 mm; 3.0 mm

클램프형 도체

도체 결선 단면적

유형 미세 와이어

공칭 0.5 mm<sup>2</sup>

와이어 종단 페를

탈피 길이 공칭 8 mm

권장 와이어 종단 페를 H0.5/12 OR

탈피 길이 공칭 6 mm

권장 와이어 종단 페를 H0.5/6

도체 결선 단면적

유형 미세 와이어

공칭 0.75 mm<sup>2</sup>

와이어 종단 페를

탈피 길이 공칭 8 mm

권장 와이어 종단 페를 H0.75/12 W

탈피 길이 공칭 6 mm

권장 와이어 종단 페를 H0.75/6

도체 결선 단면적

유형 미세 와이어

공칭 1 mm<sup>2</sup>

와이어 종단 페를

탈피 길이 공칭 8 mm

권장 와이어 종단 페를 H1.0/12 GE

탈피 길이 공칭 6 mm

권장 와이어 종단 페를 H1.0/6

참조 텍스트

페를 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다. 플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다

## IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료 IEC 60664-1, IEC 61984

정격 전류, 극 수(Tu=20°C) 32 A

정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C) 32 A

정격 전류, 극 수(Tu=40°C) 32 A

정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C) 30.5 A

서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 1000 V

II/2

II/2

서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 500 V

서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 500 V

III/2

III/3

서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2

서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2

서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2

서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2

서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3

단시간 내전류 저항 3 x 1s, 120 A

## CSA에 따른 정격 데이터

협회(CSA) CSA

인증 번호(CSA) 200039-1202191

정격 전압(사용 그룹 B / CSA) 300 V

정격 전류(사용 그룹 D / CSA) 300 V

정격 전류(사용 그룹 B / CSA) 20 A

정격 전류(사용 그룹 D / CSA) 10 A

와이어 단면적, AWG, 최소 AWG 26

와이어 단면적, AWG, 최대 AWG 12

승인값 참조

사양은 최대값, 상세정보 -

승인서 참조

## LP 7.62/03/135 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## UL 1059에 따른 정격 데이터

협회(UR)	UR	인증 번호(UR)	E60693
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)	300 V	정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059)	300 V
정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059)	20 A	정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059)	10 A
와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 26	와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 12
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조		

## 패키징

패키징	박스	VPE 길이	162.00 mm
VPE 폭	95.00 mm	VPE 높이	84.00 mm

## 유형 테스트

테스트: 표시 내구성	표준	초안 DIN VDE 0627 섹션 6.2.2 / 09.91
	테스트	원산지 표시, 유형 식별, 정격 전압, 정격 단면적, 피치, 승인 마킹 SEV, 내구성
테스트: 클램프 사용 가능한 단면	평가	사용 가능
	표준	DIN EN 60999 섹션 6 및 8.1 / 04.94, DIN EN 60947-1 섹션 8.2.4.5.1 / 07.98
컨덕터의 손상 및 의도치 않은 느슨해짐 테스트	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.12 mm <sup>2</sup> 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 연선 0.12 mm <sup>2</sup> 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 연선 4 mm <sup>2</sup> 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 6 mm <sup>2</sup> 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/1 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/19 단면
	평가	통과
	표준	DIN EN 60999 섹션 8.4 / 04.94
	요구 사항	0.2 kg
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면
	평가	통과
	요구 사항	0.3 kg
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.5 mm <sup>2</sup> 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.5 mm <sup>2</sup> 단면
	평가	통과
	요구 사항	0.9 kg
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 연선 4 mm <sup>2</sup> 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/1 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/19 단면
	평가	통과

## LP 7.62/03/135 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

풀아웃 테스트	요구 사항	1.4 kg
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 6 mm <sup>2</sup> 단면
	평가	통과
	표준	DIN EN 60999 섹션 8.5 / 04.94
	요구 사항	≥10 N
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면
	평가	통과
	요구 사항	≥30 N
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-U0.5 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-K0.5 단면
	평가	통과
	요구 사항	≥60 N
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K4 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/1 단면
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/19 단면
	평가	통과
	요구 사항	≥80 N
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-U6 단면
	평가	통과

## 중요 참고 사항

## IPC 준수

적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.

## 참고 사항

- Additional variants on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- The test point can only be used as potential-pickup point.
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months



## 분류

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		

**LP 7.62/03/135 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**도면****Dimensional drawing****Graph**

## LP 7.62/03/135 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## intermediate plate



최대 전압은 최소 거리를 기준으로 합니다.  
중간 판은 서로 다른 전위 사이의 연면 거리 및 에어 캡을  
증가시켜 더 높은 정격 전압 또는 명확한 분리(예: 주전원과  
저전압 간 또는 서로 다른 보호 구역 간)를 가능하게 합니다.  
도브테일을 사용하면 쉬운 설치가 가능하고 안전한 피팅이  
보장됩니다. 기타 특성:

- 1.27 또는 2.54 mm까지 확장된 피치 - 기타 모든 조합 가능
- 컬러 코딩으로 시각적 구분이 보장됩니다.
- 표준 설계를 위한 다양한 형상.

개별 단자대들 조합하여 하나의 장치를 형성함으로써  
불완전한 개별 조립 방지. 요청 시 조립된 상태로 제공  
이점: 효율적인 처리, 안정성 향상, 신뢰성 개선.

## 일반 주문 데이터

유형	LPZP 2.54/135 OR	버전
주문 번호	<a href="#">1753740000</a>	PCB 단자대, 액세서리, 중간 플레이트, 주황색, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4032248058648	
수량	100 ST	

## 추가 액세서리



완벽한 솔루션을 만들 때 어떠한 작업도 간과할 수 없습니다.

결선은 전체 프로세스의 단 한 부분을 형성합니다. 전위가 테스트, 그룹화 또는 심지어 절연되는 응용 분야에서 흔히 작고 사소한 부분이 완벽한 솔루션을 만드는 데 핵심적인 역할을 담당합니다.

시스템은 작지만 필수적인 세부 부분을 보유하고 있습니다.  
• 테스트 플러그로 진단 소켓에서 신뢰할 수 있는 핀업이 보장됩니다.  
제조 공정 및 응용과 연계.

## 일반 주문 데이터

유형	PS 2.0 MC	버전
주문 번호	<a href="#">0310000000</a>	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 테스트 플러그, 빨간색, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4008190000059	
수량	20 ST	