

## 제품 이미지



## 전류 및 전압 변압기 배선

스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당시의  
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고  
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를  
생성할 수 있도록 지원합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	점프바(단자대), 스크류, 주황색, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 14.10, 절연: 예, 너비: 6.1 mm
주문 번호	<a href="#">1604270000</a>
유형	WKS 1/2
GTIN (EAN)	4008190863432
수량	50 items

## WKS 1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	18.8 mm	깊이 (인치)	0.7402 inch
높이	14.1 mm	높이 (인치)	0.5551 inch
너비	6.1 mm	폭 (인치)	0.2402 inch
순중량	1.48 g		

## 온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 등급 데이터

정격 전류	41 A
-------	------

## 시스템 사양

버전	점프바
----	-----

## 일반

극 수	2	설치 권고	직접 장착
작동 온도 범위, 최대	100 °C		

## 자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	주황색
UL 94 가연성 등급	V-2		

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스크류

## 크기

피치(mm)(P)	14.10 mm
-----------	----------

## 분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		