



TM 슬리브에는 할로겐이 함유되어 있지 않으며 오염 물질이 거의 없습니다. 슬리브에는 TM-I 12 또는 TM-I 18 태그가 장착됩니다. 케이블 및 라인을 위한 다용도 용도로 사용됩니다. 이 시스템은 특히 교통 엔지니어링에서 그 가치가 입증되었습니다. 슬림형 설계로 도체에 견고하게 장착

- 무할로겐
- 슬림형 설계로 도체에 견고하게 장착
- 케이블 타이 장착용 TMX 18(폭 3.6 mm)

일반 주문 데이터

버전	TM, 슬리브 x 16.1 mm, 폴리에틸렌 LD, 컬러 코드: 투명, 컨덕터 O.D.: 9 - 15 mm
주문 번호	1714300000
유형	VT-TM 5/18 HF
GTIN (EAN)	4008190333010
수량	400 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	18.4 mm	깊이 (인치)	0.7244 inch
높이	18 mm	높이 (인치)	0.7087 inch
너비	16.1 mm	폭 (인치)	0.6339 inch
순중량	0.73 g		

온도

작동 온도 범위	-40...80 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지 0.003 kg CO2 eq.

일반 데이터

인쇄 유형	검은색	너비	16.1 mm
UL 94 가연성 등급	HB	작동 온도 범위, 최대	80 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	컬러 코드	투명
할로겐	아니요	기본 재질	폴리에틸렌 LD
권장 산업	운송, 기계	작동 온도 범위	-40...80 °C

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	70 mm²
전선 굵기, 최소	25 mm²	컨덕터 O.D., 최대	15 mm
컨덕터 O.D., 최소	9 mm	컨덕터 O.D.	9 - 15 mm
결선된 와이어의 단면적	25 - 70 mm²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		